

# Aktion

Gültig bis 31. August 2021

HABERKORN

## Flächendichtung 518, mittelfest, 50-ml-Flasche

LOCTITE

*Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert. Sehr gute Haftung auf Aluminium.*

### EINSATZBEREICH

- verwindungssteife Metallflansche
- Flächendichtungs- und Dichtungsanwendungen

### VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- tropft nicht, ideal für Überkopf-Arbeiten
- sichtbar unter UV-Licht
- lösungsmittelbeständig
- schmierstoffbeständig
- sofortige Dichtwirkung
- nach Aushärtung beständig gegen hohe Drücke
- verhindert Korrosion zwischen den Flanschen

### ANWENDUNGEN/HINWEISE

- Freigabe NSF P1
- Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein
- Aushärtung erfolgt unter Luftabschluss zwischen engangliegenden Metallflächen aus

### TECHNISCHE DATEN

Temperaturbeständigkeit	-55 °C bis +150 °C
Klebspalt max.	0,25 mm
Handfestigkeit auf Stahl	25 min
Aushärtezeit/Endfestigkeit	24 h

### MATERIAL

- chemische Basis aus Dimethacrylatester
- Viskosität 500.000 bis 1.000.000 mPa·s
- Farbe rot
- thixotrop, gelartig



Preis/Stk.

AKTION

€ 26,50

statt € 35,20

Teile-Nr. 161479

## Gewindedichtfaden 55, 160 m in der Dose

**LOCTITE**

*Beschichteter, nichthärtender Multifilamentfaden in Spenderdose mit sofortiger und zuverlässiger Dichtwirkung gegen Wasser, Gas und Öle. Kann bei Bedarf nachjustiert werden.*

### EINSATZBEREICH

Dichten und Sichern von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff.

### VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- sofortige Wirkung gegen vollen Druck
- tropft nicht, ideal für Überkopf-Arbeiten
- ersetzt Dichtbänder, sowie Hanf oder Paste

### ANWENDUNGEN/HINWEISE

- Freigabe/Zulassung WRC- und KTW
- Freigabe NSF P1
- Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein
- Verbindungen können nach dem Festziehen nachjustiert werden

### TECHNISCHE DATEN

Gewindegröße max. 4"  
Temperaturbeständigkeit -55 °C bis +130 °C

### MATERIAL

- chemische Basis, Polyamidfaden
- Viskosität Dichtfaden
- Farbe weiß



**NSF**

Preis/Stk.

**AKTION**

**€ 11,90**  
statt € 15,70

Teile-Nr. C55215



## Gewindedichtung 542, mittelfest, 50-ml-Flasche

**LOCTITE**

*Flüssiger Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert. Zum Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken aus Metallen geeignet, ideal für Feingewindeverbindungen und kleine Verschraubungen.*

### EINSATZBEREICH

- Hydraulikanlagen
- Pneumatikanlagen
- Metalle
- Feingewinde
- sichern und dichten
- für Rohrgewindeverbindungen in allen Größen

### VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- geringfügig öltolerant
- kein Lösen durch Vibration und Stoßbelastungen
- verhindert Korrosion im Gewinde
- kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen
- ersetzt Dichtbänder, sowie Hanf oder Paste

### ANWENDUNGEN/HINWEISE

- Freigabe/Zulassung DVGW
- Freigabe/Zulassung WRAS
- Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein
- Verbindungen können voll ausgehärtet bis zum Berstdruck der meisten Rohrleitungen abdichten

### TECHNISCHE DATEN

max. Gewindegröße M 26/R $\frac{3}{4}$ "  
Temperaturbeständigkeit -55 °C bis +150 °C  
Losbrechmoment 15 Nm

### MATERIAL

- chemische Basis aus Dimethacrylatester
- Viskosität 400 bis 800 mPa·s
- Farbe braun, flüssig (unausgehärtet)

Preis/Stk.

**AKTION** € 31,50  
statt € 41,80

Teile-Nr. 183587



## Flächendichtung SI 5910, niedrigfest, 100-ml-Kartusche

**LOCTITE**

*Selbstformende Silikon-Dichtung (oximvernetzend) mit ausgezeichneter Flüssigkeitsbeständigkeit für flexible oder verwindungssteife Flanschen, speziell geeignet für Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen.*

### EINSATZBEREICH

- Ölwanne
- Gehäuse
- gestanzte Blechteile
- KFZ-Werkstätten
- Metallflanschen
- Flächendichtungs- und Dichtungsanwendungen

### VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- tropft nicht, ideal für Überkopf-Arbeiten
- schmierstoffbeständig, motorölbeständig
- sofortige Dichtwirkung
- nach Aushärtung beständig gegen hohe Drücke
- verhindert Korrosion zwischen den Flanschen

### ANWENDUNGEN/HINWEISE

- Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein
- luftfeuchtigkeitshärtend

### TECHNISCHE DATEN

Temperaturbeständigkeit -55 °C bis +200 °C  
Klebspalt max. 1 mm  
Handfestigkeit auf Stahl 40 min  
Aushärtezeit/Endfestigkeit 24 h

### MATERIAL

- chemische Basis aus Oxim-Silikon
- Extrusionsrate 300 bis 650 g/min
- Farbe schwarz
- thixotrop

Preis/Stk. ab 6 Stk.

**AKTION** € 13,20  
statt € 16,20

Teile-Nr. G12709



**HABERKORN**



## Gewindedichtung 577, mittelfest, 250-ml-Tube

**LOCTITE**

Flüssiger Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert. Zum Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken aus Metallen geeignet, ideal für Feingewindeverbindungen und kleine Verschraubungen.

### EINSATZBEREICH

- Kupfer
- Messing
- Edelstahl
- Metalle
- Grobgewinde
- sichern und dichten
- für Rohrgewindeverbindungen in allen Größen

### VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- sichtbar unter UV-Licht
- tropft nicht, ideal für Überkopf-Arbeiten
- kein Lösen durch Vibration und Stoßbelastungen
- verhindert Korrosion im Gewinde
- kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen
- ersetzt Dichtbänder, sowie Hanf oder Paste

### ANWENDUNGEN/HINWEISE

- Freigabe NSF P1
- Freigabe/Zulassung DVGW
- Freigabe/Zulassung WRAS
- Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein
- Verbindungen können voll ausgehärtet bis zum Berstdruck der meisten Rohrleitungen abdichten

### TECHNISCHE DATEN

Max. Gewindegröße	M 80/R3"
Temperaturbeständigkeit	-55 °C bis +180 °C
Losbrechmoment	33 Nm

### MATERIAL

- Chemische Basis aus Dimethacrylatester
- Viskosität 16.000 bis 33.000 mPa·s
- Farbe gelb
- thixotrop, gelartig



Preis/Stk.

AKTION

€ 99,50  
statt € 135,40

Teile-Nr. 166313

Wirtschaftlich und nachhaltig  
Klebstoff dosieren – hier klicken!



**Impressum** Aktionspreise exkl. MwSt., gültig bis 31. August 2021, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2021.

**Haberkorn GmbH**  
www.haberkorn.com  
shop.haberkorn.com

**6961 Wolfurt**  
T +43 5574 695-0  
**1030 Wien**  
T +43 1 74074-0

**6063 Rum/Innsbruck**  
T +43 512 24400-0  
**4060 Leonding**  
T +43 7229 687-0

**9500 Villach**  
T +43 4242 42038-0  
**8055 Graz**  
T +43 316 287082-0

**HABERKORN**