

# Aktion

HEISSLUFTTECHNIK

Gültig bis  
31. Dezember 2016

[www.haberkorn.com](http://www.haberkorn.com)

**HABERKORN**  
EINFACH BESSER

## WELDPLAST S2

**LEISTER**

### Anwendungen/Hinweise

- Schneckenextruder mit Bandheizung und integriertem, bürstenlosen Heißluftgebläse zur Schweißnahtvorwärmung
- kompaktes Gehäusedesign reduziert Geräusch und gewährleistet optimale Kühlung von Elektronik und Antrieb
- Terminal mit beleuchtetem Grafik-Display und baustellentauglichen Bedientasten
- Mikroprozessor zur Schweißprozess-Regelung und Geräteüberwachung
- Menü mit Funktionsprogrammen
- 360°-drehbarer Schweißschuh
- kein Drall beim Drahteinzug von 3 mm oder 4 mm Draht
- einfach drehbarer Haltegriff
- erfüllt DVS-Anforderungen

### Technische Daten

Spannung	230 V
Leistung	3.000 W
Frequenz	50/60 Hz
Material	LD-PE, HD-PE, PP
Schweißdraht	Ø 3 oder Ø 4 mm
Austoß (HDPE Ø 4)	0,9–2,3 kg/h
Abmessungen (L x B x H)	450 x 98 x 260 mm
Gewicht	5,8 kg (ohne Kabel)

### Lieferumfang

- WELDPLAST S2
- Schweißschuhrohling
- Gerätekoffer



**AKTION**

statt 4.751,-16 €

**3.500,00 € /Stk.**

Aktionspreis

Teile-Nr. B45941

## WELDPLAST S2-PVC

**LEISTER**

### Anwendungen/Hinweise

- Schneckenextruder mit Bandheizung und integriertem, bürstenlosen Heißluftgebläse zur Schweißnahtvorwärmung mit externer Luftführung
- kompaktes Gehäusedesign reduziert Geräusch und gewährleistet optimale Kühlung von Elektronik und Antrieb
- Terminal mit beleuchtetem Grafik-Display und baustellentauglichen Bedientasten
- Mikroprozessor zur Schweißprozess-Regelung und Geräteüberwachung
- Menü mit Funktionsprogrammen
- Luftmenge ca. 320 l/min
- beidseitiger drallfreier Drahteinzug von 3 mm oder 4 mm Draht
- einfach drehbarer Haltegriff
- erfüllt DVS-Anforderungen

### Technische Daten

Spannung	230 V
Leistung	3.000 W
Frequenz	50/60 Hz
Material	PE/PP PVC-U
Schweißdraht	Ø 3 oder Ø 4 mm
Austoß PVC-U Ø 3	0,9–1,7 kg/h
Austoß PVC-U Ø 4	1,5–2,7 kg/h

### Lieferumfang

- WELDPLAST S2-PVC
- Schweißschuh K 8/10 mm
- 3 Vorwärmdüsen
- Gerätekoffer



**AKTION**

statt 5.209,-14 €

**3.850,00 € /Stk.**

Aktionspreis

Teile-Nr. B45948

**Impressum** Aktionspreise gültig bis 31.12.2016 exkl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2016.

**Haberkorn GmbH**  
[www.haberkorn.com](http://www.haberkorn.com)

**6961 Wolfurt**  
T +43 5574/695 -0

**6063 Rum/Innsbruck**  
T +43 512/24 400-0

**9500 Villach**  
T +43 4242/42 038-0

**1030 Wien**  
T +43 1/74 074-0

**4060 Leonding**  
T +43 7229/687-0

**8055 Graz**  
T +43 316/28 70 82-0