

# Aktion

KLEBSTOFFE  
LOCTITE®

Gültig bis  
31. August 2018

[www.haberkorn.com](http://www.haberkorn.com)

**HABERKORN**  
EINFACH BESSER

## 2-K Hybrid Klebstoff Loctite® HY 4060 GY

Henkel

Universell einsetzbarer 2-K Hybrid-Klebstoff, auf Basis von Cyanacrylat (Komponente A) und Epoxidharz (Komponente B). Der graue, hochviskose Kleber eignet sich optimal für Strukturverklebungen von unterschiedlichen Werkstoffen, bei hohen Temperaturen und Feuchtigkeit. Der Hybrid-Klebstoff wird bereits gebrauchsfertig geliefert, und kann direkt aus der Kartusche manuell dosiert werden. Die beiden unterschiedlich gefärbten Komponenten (Komponente A schwarz, Komponente B weiß) zeigen ein optimales Mischungsverhältnis an.

### Einsatzbereich

Ideal für Werkstoffe wie Metall, die meisten Kunststoffe und Elastomere (Gummi).

### Vorteile/Ausführungen

- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +150 °C und gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- schnelle Handfestigkeit bei Raumtemperatur
- ausgezeichnete Haftungseigenschaften auf unterschiedlichen Materialien
- zum händischen Mischen

### Technische Daten

- Zugscherfestigkeit, ISO 4587, unlegierter Stahl (sandgestrahlt) – 17 N/mm<sup>2</sup>
- Zugscherfestigkeit, ISO 4587, Aluminium – 7,6 N/mm<sup>2</sup>
- Zugscherfestigkeit, ISO 4587, Edelstahl – 15 N/mm<sup>2</sup>
- Viskosität hochviskos/tropffrei

### Material

- Technologie Cyanacrylat-/Epoxid-Hybrid

### Lieferumfang

- 1 Hybrid Klebstoff Loctite® HY 4060 GY, Inhalt 25 g



**AKTION**

statt 14,90 €

**10,90 €/Stk.**

Aktionspreis

Teile-Nr. F51067

## 2-K Hybrid Klebstoff Loctite® HY 4070

Henkel

Transparenter, 2-K Hybrid-Klebstoff, auf Cyanacrylat und Methacrylat-Basis, der sich aufgrund seiner gelförmigen Konsistenz hervorragend für Klebeanwendungen eignet, wo Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen, oder das Abfließen selbst auf senkrechten Flächen vermieden werden soll. Durch die schnelle Fixierung bei Raumtemperatur und die hervorragende Haftfestigkeit auf vielen verschiedenen Werkstoffen, kann der Hybrid-Kleber für Spaltmaße bis 5 mm eingesetzt werden. Für das Mischen der Komponenten ist ein Statikmischer erforderlich.

### Einsatzbereich

Ideal für Werkstoffe wie Metall, die meisten Kunststoffe und Elastomere (Gummi).

### Vorteile/Ausführungen

- gute Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- schnelle Handfestigkeit bei Raumtemperatur
- ausgezeichnete Haftungseigenschaften auf unterschiedlichen Materialien
- zum händischen Mischen

### Technische Daten

- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +120 °C
- Zugscherfestigkeit, ISO 4587, unlegierter Stahl (geschmirtgelt) – 28 N/mm<sup>2</sup>
- Zugscherfestigkeit, ISO 4587, Aluminium (geschmirtgelt) – 20 N/mm<sup>2</sup>
- Viskosität hochviskos/standfest

### Material

- Technologie Cyanacrylat-/Acrylat-Hybrid

### Lieferumfang

- 1 Kartusche Inhalt 11 g, 4 Mischdüsen, 1 Auspress-Kolben



**AKTION**

statt 23,50 €

**17,90 €/Stk.**

Aktionspreis

Teile-Nr. F51070

## 2-K Hybrid Klebstoff Loctite® 4090 2er-Set inkl. Pistole



Der 2-K-Hybrid-Kleber verklebt unterschiedliche Materialien und Materialkombinationen schnell und dauerhaft.

### Einsatzbereich

Für Alu mit verschiedenen Werkstoffen, bisher war das nur mit PU-Klebern möglich.

### Vorteile/Ausführungen

- schlagfester Sofortklebstoff mit hohem Spaltfüllvermögen
- schnelle Fixierung selbst bei niedrigen Temperatur (5 °C)
- UV-beständig, daher für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- hohe Feuchtigkeits- und Medienbeständigkeit

### Anwendungen/Hinweise

Schneller, leichter und hochfest – mit diesen Eigenschaften entspricht der Kleber den wesentlichen Designanforderungen für den Prozesswechsel Kleben statt Schweißen.

### Technische Daten

Spaltfüllvermögen	max. 5 mm
Handfestigkeit	3–5 min
Temperaturbeständigkeit	–40 °C bis +150 °C

### Material

hohe Viskosität

### Lieferumfang

- 2 Hybrid Klebstoff Loctite® 4090, Inhalt 50 g
- 10 Statikmischer,
- 1 manuelle Doppelkartuschenpistole



### AKTION

statt 169,50 €

**91,50 €/Stk.**

Aktionspreis

Teile-Nr. 964473

## Preis-Info

Preise exkl. MwSt.

Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden.

**Impressum** Aktionspreise gültig bis 31.8.2018 exkl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2018.

Haberkorn GmbH  
www.haberkorn.com

6961 Wolfurt  
T +43 5574/695 -0

1030 Wien  
T +43 1/74 074 -0

6063 Rum/Innsbruck  
T +43 512/24 400 -0

4060 Leonding  
T +43 7229/687 -0

9500 Villach  
T +43 4242/42 038 -0

8055 Graz  
T +43 316/28 70 82 -0

**HABERKORN**  
EINFACH BESSER