

# Aktion

Gültig bis 30. April 2024

## HABERKORN

### Mineralölschlauch H-Plus OIL, 25 bar

**H-PLUS**  
HABERKORN QUALITY

*Flexibler und vielseitig verwendbarer Gummischlauch für technische Öle, unverbleite Treibstoffe, Benzin, Diesel und Heizöl sowie Wasser und Pressluft.*

#### EINSATZBEREICH

Industrie, Bau, Landwirtschaft oder Servicebetriebe

#### VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- hohe Druckbeständigkeit
- abriebfeste, öl-, ozon und witterungsbeständige Decke
- Verwendung für E5 (EN 228:2017) und E10 sowie B7 (EN 590:2017) und B20 mit einem max. Aromatengehalt von 50 %

#### ANWENDUNGEN/HINWEISE

- Nicht als Zapfenstellenschlauch geeignet
- Nicht für die Verwendung als Kraftstoffleitung in Fahrzeugen und in Maschinenräumen geeignet
- Nicht als Zuleitung von motorbetriebenen Fahrzeugen geeignet

#### MATERIAL

- Seele aus NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
- Einlage aus Textil, gekordelt
- Decke aus NBR/EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig

#### TECHNISCHE DATEN

- Betriebsdruck PN 25 bar
- Berstdruck 78,75 bar
- Sicherheitsfaktor 3,15:1
- Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C
- elektrisch leitfähig  $R < 10^6 \Omega/m$



Innen-Ø	Nennweite DN Zoll	Wandstärke	Außen-Ø	Biegeradius	Gewicht	Rollenlänge	Teile-Nr.	Preis/m ab Rollenlänge
6 mm	¼"	4 mm	14 mm	40 mm	0,17 kg/m	100 m	581501	<b>AKTION</b> <b>€ 2,53</b> statt € 6,33
8 mm	⅜"	4 mm	16 mm	50 mm	0,19 kg/m	100 m	581537	<b>AKTION</b> <b>€ 3,49</b> statt € 8,72
10 mm	⅜"	4 mm	18 mm	60 mm	0,23 kg/m	50 m	581539	<b>AKTION</b> <b>€ 3,75</b> statt € 9,38
13 mm	½"	4 mm	21 mm	80 mm	0,28 kg/m	50 m	581540	<b>AKTION</b> <b>€ 4,55</b> statt € 11,37
16 mm	⅝"	4,5 mm	25 mm	100 mm	0,38 kg/m	50 m	581541	<b>AKTION</b> <b>€ 5,48</b> statt € 13,70
19 mm	¾"	5 mm	29 mm	120 mm	0,5 kg/m	50 m	581543	<b>AKTION</b> <b>€ 6,26</b> statt € 15,66
25 mm	1"	5,5 mm	36 mm	150 mm	0,73 kg/m	50 m	581545	<b>AKTION</b> <b>€ 9,10</b> statt € 22,74

**Impressum** Aktionspreise exkl. MwSt., gültig von 1. April bis 30. April 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2024.

**Haberkorn GmbH**  
haberkorn.com

**6961 Wolfurt**  
T +43 5574 695-0

**6063 Rum/Innsbruck**  
T +43 512 24400-0

**9500 Villach**  
T +43 4242 42038-0

**1030 Wien**  
T +43 1 74074-0

**4060 Leonding**  
T +43 7229 687-0

**8055 Graz**  
T +43 316 287082-0