# Aktion

solange der Vorrat reicht

# **HABERKORN**

# Leuchte LEDMOON® 2000

Wasser- und windfeste, ballonartige Leuchte zur blendfreien Beleuchtung von Flächen >4.000 m².

### **EINSATZBEREICH**

- · Baustellenbeleuchtung (Gleisbau, Straßenbau, Tiefbau)
- Einsatzbeleuchtung
- · Sport- und Eventbeleuchtung

### **VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN**

- · windresistent bis 100 km/h
- schutzleiterisoliert
- · kein Frequenzflackern
- · kein Leuchtmittel-Glasbruch
- · keine Abkühlzeit mehr einzuhalten
- · Ein- und Ausschalten ohne Anlaufverzögerung
- · patentierter, stabiler Federschirm-Mechanismus
- · schnell einrastende "Pull-down"-Lösung
- · vibrations- und erschütterungsresistent durch LED-Technik
- · ohne Netzteil Stecker rein und fertig

### **TECHNISCHE DATEN**

Leistung 2.000 W Lichstrom max. 225.000 lm 5.500 K Farbtemperatur

Spannung 220-230 V/50-60 Hz

Gewicht 14 kg

### ANWENDUNGEN/HINWEISE

Schutzart IP54

### MATERIAL

- · Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium, korrosionsfrei
- · Unterhülle aus Spinnaker-Nylon, blendfrei, gut lichtdurchlässig
- · Reflektorhülle aus Glasfaser/Aramid-Gewebe, stabil, unverwüstlich

### **LIEFERUMFANG**

- Schukostecker
- Aufsteckzapfen
- PVC-Transportzylinder







# Verkehrsaufsteller SLIDER

Portabler Verkehrsaufsteller für mobile Lichtanlagen, nutzbar aber auch als sicherer Ständer für mobile Ampelanlagen, Warn- und Hinweisschilder sowie für temporäre Straßensperren.

# **EINSATZBEREICH**

Baustellenbeleuchtung (Gleisbau, Straßenbau, Tiefbau)

## **VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN**

- wasserfest
- · sturmsicherer Stand
- · maximale Verkehrssicherheit vollrunder Auffahrschutz ohne scharfe Ecken und Kanten

### **TECHNISCHE DATEN**

Wasserfüllung 250 l Transportleergewicht 35 kg

### ANWENDUNGEN/HINWEISE

Schutzart IP54

# MATERIAL

- Gehäuse aus Kunstoff
- · Mast aus Fiberglas

# **LIEFERUMFANG**

inkl. GFK-Teleskopmast 5,50 m

Preis/Stk. AKTION € 990,00 statt € 3.711,00

Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig ab sofort, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2024.

Haberkorn GmbH haberkorn.com

6961 Wolfurt T+43 5574 695-0

1030 Wien T+43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck

T+43 512 24400-0

9500 Villach T+43 4242 42038-0

4060 Leonding T+43 7229 687-0

8055 Graz T+43 316 287082-0 Teile-Nr. F79653