

Aktion

Gültig bis 31. Dezember 2024

HABERKORN

Schweißgleichrichter IGNIS 180 Set, EU Paket



E-Handschweißen bis 180 A und WIG-Zusatzfunktion bis 180 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz-Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung.

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- kein Anhaften der Elektrode beim Zündvorgang
- Parameter für Cellulose-Elektroden auswählbar
- E-Hand Pulsschweißen
- Generatorbetrieb auch bei langen Netzzuleitungen möglich
- ideale Nutzung der vorhandenen Netzleistung durch PFC-Technologie (Power Factor Correction)
- Ausgleich von Spannungsschwankungen für hohe Lichtbogenstabilität

TECHNISCHE DATEN

- Leerlaufspannung 101 V
- Arbeitsspannungsbereich max. 27,2 V
- Netzsicherung 16 A
- Netzfrequenz min. 50 Hz
- Schweißstrom min. 10 A
- Schweißstrom max. 180 A
- Netzspannung 230 V
- Gewicht 8,8 kg
- Schweißstrom/Einschalt-dauer (10 min/40 °C) 150 A (100 %)
120 A (60 %)
180 A (40 %)
- Abmessung L x B x H 435 x 160 x 310 mm

LIEFERUMFANG

- Stromquelle IGNIS 180/EF
- Massekabel 25 mm², 4 m
- Elektrodenkabel 25 mm², 4 m



Preis/Set

AKTION

€ 839,00

Teile-Nr. R57154

Impressum Preise exkl. MwSt., gültig bis 31. Dezember 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2024

Haberkorn GmbH
haberkorn.com

6961 Wolfurt
T +43 5574 695-0

6063 Rum/Innsbruck
T +43 512 24400-0

9500 Villach
T +43 4242 42038-0

1030 Wien
T +43 1 74074-0

4060 Leonding
T +43 7229 687-0

8055 Graz
T +43 316 287082-0