

Aktion

SEMPERIT | Gültig bis 15.8.2024

HABERKORN



Top-Qualität von Semperit
zum Top-Preis!

Gummi-Wasserschlauch ISC Sempercord Super

SEMPERIT 

Leichter, flexibler Wasserschlauch mit 9 blauen Längsstreifen, sowohl für den professionellen als auch für den privaten Einsatz.

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

kurzzeitige Spitzendrücke bis 12 bar möglich

TECHNISCHE DATEN

- Temperaturbereich -35 °C bis +70 °C
- Sicherheitsfaktor 3,15:1
- Betriebsdruck 8 bar
- Berstdruck 25,2 bar

MATERIAL

- Seele aus EPDM, schwarz, glatt
- Einlage aus Textil, gekordelt
- Decke aus EPDM, schwarz, glatt, mit 9 blauen Längsstreifen



Innen-Ø	Nennweite DN	Wandstärke	Außen-Ø	Biegeradius	Gewicht	Rollenlänge	Teile-Nr.	Preis/m ab Rollenlänge
13 mm	½"	3,5 mm	20 mm	80 mm	0,25 kg/m	50 m	169626	AKTION € 2,79 statt € 6,42
19 mm	¾"	4 mm	27 mm	150 mm	0,45 kg/m	50 m	116374	AKTION € 3,75 statt € 8,52
25 mm	1"	4,5 mm	34 mm	185 mm	0,65 kg/m	50 m	152416	AKTION € 5,45 statt € 12,76

Heißwasserschlauch DHG 6 bar

SEMPERIT 

Vielseitig verwendbarer Heißwasserschlauch, gut beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel und bedingt fett- und ölbeständig gegen tierische und pflanzlich Öle.

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- gute Beständigkeit gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- vielseitig einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

- Sicherheitsfaktor 3,15:1
- Temperaturbereich -35 °C bis +95 °C
- Betriebsdruck 6 bar
- Berstdruck 18,9 bar

MATERIAL

- Seele aus SBR/NR, schwarz, glatt
- Einlage aus Textileinlagen gekordelt
- Decke aus NR/SBR, grau, glatt, bedingt fett- und ölbeständig



Innen-Ø	Nennweite DN	Wandstärke	Außen-Ø	Biegeradius	Gewicht	Rollenlänge	Teile-Nr.	Preis/m ab Rollenlänge
13 mm	½"	3,5 mm	20 mm	65 mm	0,27 kg/m	50 m	155210	AKTION € 3,41 statt € 10,14
19 mm	¾"	4,5 mm	28 mm	95 mm	0,48 kg/m	50 m	111112	AKTION € 5,58 statt € 16,88
25 mm	1"	5 mm	35 mm	125 mm	0,67 kg/m	50 m	150594	AKTION € 8,17 statt € 24,48

Vielweckschlauch MP20 EPDM

SEMPERIT 

Hochflexibler Vielweckschlauch, geeignet zur Förderung von Luft, Wasser und vielen chemischen Produkten in der Industrie und Landwirtschaft.

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- alterungs-, ozon-, witterungs- und abrasionsbeständig
- äußerst knickfest
- elektrisch leitfähige Seele und Decke

TECHNISCHE DATEN

- Sicherheitsfaktor 4:1
- Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +120 °C)
- Decke und Seele elektrisch leitfähig <math><10^6 \Omega</math>
- Betriebsdruck 20 bar
- Berstdruck 80 bar

MATERIAL

- Seele aus EPDM, schwarz, glatt
- Einlage aus EPDM, schwarz, glatt
- Decke aus EPDM, schwarz, glatt, blaue Längsstreifen, ozonbeständig, witterungsbeständig



Innen-Ø	Nennweite DN	Wandstärke	Außen-Ø	Biegeradius	Gewicht	Rollenlänge	Teile-Nr.	Preis/m ab Rollenlänge
6 mm	¼"	3,5 mm	13 mm	40 mm	0,16 kg/m	100 m	263570	AKTION € 1,80 statt € 4,24
8 mm	⅜"	3,5 mm	15 mm	50 mm	0,20 kg/m	100 m	253852	AKTION € 2,05 statt € 4,61
10 mm	⅝"	3,5 mm	17 mm	60 mm	0,23 kg/m	100 m	523566	AKTION € 2,19 statt € 5,33
13 mm	½"	4 mm	21 mm	80 mm	0,31 kg/m	100 m	183057	AKTION € 3,11 statt € 7,58
19 mm	¾"	4,5 mm	28 mm	115 mm	0,47 kg/m	50 m	192521	AKTION € 5,22 statt € 12,59
25 mm	1"	5 mm	35 mm	150 mm	0,67 kg/m	50 m	145442	AKTION € 6,31 statt € 17,03
32 mm	1 ¼"	6 mm	44 mm	200 mm	1,05 kg/m	50 m	313748	AKTION € 9,75 statt € 23,37
38 mm	1 ½"	6 mm	50 mm	250 mm	1,2 kg/m	50 m	463864	AKTION € 13,19 statt € 31,17

Mit **Semperit Schläuchen** bieten wir die richtigen Produkte für Ihre Anwendung. Im Online-Shop bestellen – Lieferung in 24 h!
haberkorn.com



JÜRGEN PIRHOFER
Kundenberater Innendienst, Haberkorn GmbH



HABERKORN

Mineralölschlauch TU25

SEMPERIT 

Flexibler und vielseitig verwendbarer Gummischlauch für technische Öle, unverbleite Treibstoffe (EN 228:2008), Benzin, Diesel (EN 590:2010) und Heizöl (DIN 51603 Teil 1-5) sowie Wasser und Pressluft.

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- hohe Druckbeständigkeit
- abriebfeste Decke
- öl- und witterungsbeständig
- elektrisch leitfähig nach EN ISO 8031:2008
- unverbleite Treibstoffe nach EN 228

TECHNISCHE DATEN

- Sicherheitsfaktor 3,15:1
- Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C
- elektrisch leitfähig EN ISO 8031:2009 $R < 10^6 \Omega/m$
- Betriebsdruck 25 bar
- Berstdruck 78,75 bar

MATERIAL

- Seele aus NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
- Einlage aus Textileinlagen, gekordelt
- Decke aus NBR/SBR, schwarz, glatt, abriebfest, öl- und witterungsbeständig, elektrisch leitfähig



Innen-Ø	Nennweite DN	Wandstärke	Außen-Ø	Biegeradius	Gewicht	Rollenlänge	Teile-Nr.	Preis/m ab Rollenlänge
6 mm	¼"	4 mm	14 mm	40 mm	0,17 kg/m	100 m	142984	AKTION € 3,42 statt € 8,29
8 mm	⅝"	4 mm	16 mm	50 mm	0,19 kg/m	100 m	176983	AKTION € 4,05 statt € 9,47
10 mm	⅜"	4 mm	18 mm	60 mm	0,23 kg/m	50 m	163344	AKTION € 5,34 statt € 11,49
13 mm	½"	4 mm	21 mm	80 mm	0,28 kg/m	50 m	126958	AKTION € 6,10 statt € 15,35
16 mm	⅝"	4,5 mm	25 mm	100 mm	0,38 kg/m	50 m	112328	AKTION € 7,97 statt € 19,39
19 mm	¾"	5 mm	29 mm	120 mm	0,5 kg/m	50 m	120939	AKTION € 10,24 statt € 24,19
25 mm	1"	5,5 mm	36 mm	150 mm	0,73 kg/m	50 m	138547	AKTION € 14,31 statt € 35,85



HABERKORN VORARLBERG

Manuel Oberhauser
+43 5574 695-2106
manuel.oberhauser@haberkorn.com



HABERKORN WIEN | NIEDER-ÖSTERREICH | BURGENLAND

Patrick Mayer
+43 1 74074-1122
patrick.mayer@haberkorn.com



HABERKORN TIROL

Gerhard Pohl
+43 512 24400-6110
gerhard.pohl@haberkorn.com



HABERKORN STEIERMARK

Patrick Temmel
+43 316 287082-5137
patrick.temmel@haberkorn.com



HABERKORN OBERÖSTERREICH | SALZBURG

Jürgen Pirhofer
+43 7229 687-3114
juergen.pirhofer@haberkorn.com



HABERKORN KÄRNTEN

Karin Aglassinger
+43 4242 42038-4114
karin.aglassinger@haberkorn.com

Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig von 15. August 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2024.

Haberkorn GmbH
haberkorn.com

6961 Wolfurt
T +43 5574 695-0

6063 Rum/Innsbruck
T +43 512 24400-0

9500 Villach
T +43 4242 42038-0

1030 Wien
T +43 1 74074-0

4060 Leonding
T +43 7229 687-0

8055 Graz
T +43 316 287082-0

HABERKORN