

Aktion

Gültig bis 30. Juni 2023

HABERKORN

Verdunstungsschutz Antisol E

Gebrauchsfertiges, spritzbares Nachbehandlungsmittel auf frisch eingebrachtem Beton.



EINSATZBEREICH

- Bodenplatten, Betondecken, Bodenbelagsbauten und Haftbetonsysteme
- frische Beton- und Mörteloberflächen, Betonplatten, Überzüge und Hartbetonsysteme

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- verbessert das Aussehen der Oberfläche
- geringere Rissbildung
- reduziert Schwinden und Staubbildung
- verbessert Frost- und Taubeständigkeit

ANWENDUNGEN/HINWEISE

- entspricht der RVS 11.06.42
- Spritzgeräte und Düsen regelmäßig mittels Bürste und Benzin reinigen

TECHNISCHE DATEN

Dichte 0,98 kg/l

MATERIAL

Emulsion flüssig, weiß

| Inhalt | Gebinde | Teile-Nr. | | Preis/l |
|--------|----------|-----------|---------------|---------------|
| 25 l | Kanister | 396970 | AKTION | € 2,20 |
| 180 l | Fass | 396974 | AKTION | € 2,09 |



Schalöl

Lösungsmittelfreies Schalungs-Trennmittel auf Mineralölbasis für Holz, Metall- und Kunststoffschalungen für einwandfreie Schalfächen von Sichtbeton und Betonfertigteilen.



EINSATZBEREICH

auf saugenden und nichtsaugenden Schalungen

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- sehr gute Trennwirkung
- schnelles und sauberes Ausschalen
- Betonreste können leicht durch Bürsten entfernt werden
- schützt vor dem Auslaugen
- keine Fleckenbildung
- unempfindlich gegen Rütteln

ANWENDUNGEN/HINWEISE

leicht biologisch abbaubar nach OECD 301 B

TECHNISCHE DATEN

Viskosität dynamisch ca. 16,1 mPa.s (40 °C)
Dichte 0,87 kg/l

MATERIAL

Mineralölbasis flüssig, gelb

| Inhalt | Gebinde | Teile-Nr. | | Preis/l |
|--------|----------|-----------|---------------|---------------|
| 27 l | Kanister | J28324 | AKTION | € 3,40 |
| 200 l | Fass | L19124 | AKTION | € 3,10 |



Schalöl Sika® Separol® F-200

Lösungsmittelfreies Schalungs-Trennmittel auf pflanzlicher Basis, für Holz, Metall- und Kunststoffschalungen für einwandfreie Schalflächen von Sichtbeton und Betonfertigteilen.



EINSATZBEREICH

- auf saugenden und nichtsaugenden Schalungen
- vertikale Schalung
- umweltsensible Bereiche

TECHNISCHE DATEN

Viskosität dynamisch ca. 50 mPa.s (20 °C)
 Dichte 0,91 g/cm³
 Inhalt 170 kg
 Gebinde Fass

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- lösemittelfrei, aluminiumfrei
- biologisch leicht abbaubar
- sehr gute Trennwirkung
- schnelles und sauberes Ausschalen
- Betonreste können leicht durch Bürsten entfernt werden
- schützt vor dem Auslaugen
- keine Fleckenbildung
- unempfindlich gegen Rütteln

MATERIAL

Pflanzenöl flüssig, gelb

BESTELLHINWEIS

Lieferung ohne Tauschcontainer

Preis/kg

AKTION € 7,30

Teile-Nr. M70629

Universalvergussmörtel SikaGrout®-312

Hochpräziser, expandierter, schwindarmer Universalvergussmörtel zum einfachen Ausgießen von Hohlräumen, Ein- und Untergießen von Auflagern, Maschinenfundamenten, Stützen oder Verfüllen von Fugen und zur Instandsetzung von Betontragwerken mit hoher Endfestigkeit.



VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- sulfatbeständig
- sehr gute Fließeigenschaften
- schnelle Festigkeitsentwicklung
- einfache Verarbeitung

TECHNISCHE DATEN

Inhalt 25 kg
 Gebinde Sack

MATERIAL

Portlandzement, ausgewählte Zuschlagstoffe und Additive, graues Pulver

Preis/kg

AKTION € 0,62

Teile-Nr. J28945

Ankerklebstoff AnchorFix®-2+

Schnell aushärtender Styrol- und lösemittelfreier 2-Komponenten-Ankerklebstoff für mittlere bis hohe Lasten. Ideal für Verklebungen von Armierungseisen, Gewindestählen, Bolzen und spezielle Befestigungssysteme. Geeignet für moderate klimatische Bedingungen.



EINSATZBEREICH

Untergründe aus Beton, massives Mauerwerk, Stahl

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich -40 °C bis +50 °C
 Dichte (Komp. A + B) 1,60 kg/l bis 1,68 kg/l
 Zugfestigkeit 15 N/mm²
 Inhalt 300 ml
 Gebinde Kartusche

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- hohe Festigkeit
- standfest, auch überkopf
- geruchsarm
- recycelbare Kartusche

MATERIAL

Epoxid-Acrylat-Basis, hellgrau

Preis/Stk.

AKTION € 13,15

Teile-Nr. M65762

Bitumendickbeschichtung Sika® Igoflex®-2K

Lösemittefreie, 2-komponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung zur dauerhaften, flexiblen Außenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich im Spachtel- oder Spritzverfahren. Auch auf horizontalen sowie vertikalen Flächen als Zwischenabdichtung unter Estrich von Bodenplatten, oder zur Verklebung von Dämm- und Drainageplatten geeignet.



VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- schnell regenfest und durchgetrocknet
- dauerhaft hochelastisch
- nach Durchtrocknung druckwasserdicht und rissüberbrückend
- beständig gegen natürlich im Boden vorkommende Substanzen
- lösemittefrei, umweltfreundlich

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich +5 °C bis +30 °C
 Dichte 1,17 kg/l
 Inhalt 28 kg
 Gebinde Eimer/Kübel

MATERIAL

kunststoffmodifizierte Bitumenemulsion bzw. hydraulisch abbindendes schwarzes Pulver, pastös, spachtelfähig

ANWENDUNGEN/HINWEISE

- ÖNORM EN 15814
- ÖNORM B 3692
- DIN 18533
- Spachtel- oder Spritzverfahren

Preis/kg

AKTION € 2,05

Teile-Nr. M65794

Klebe- und Reparaturmörtel Sikadur®-31+, 2K

2-komponentiger, thixotroper Reparatur-Klebe-Mörtel auf Epoxidharzbasis. Verarbeitbar für Schichtstärken bis 30 mm



VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- sehr emissionsarm
- schwindfreie Aushärtung
- undurchlässig für viele Flüssigkeiten und Wasserdampf
- sehr gute Haftung, auch auf mattfuchten Oberflächen
- einfache Mischung und Verarbeitung
- kein Absacken bei vertikalen oder Überkopf-Anwendungen (thixotrop)

ANWENDUNGEN/HINWEISE

- ÖNORM EN 1504-3
- ÖNORM EN 1504-4
- ÖNORM EN 1504-9
- ÖNORM EN 13501-1
- keine Grundierung erforderlich

MATERIAL

Epoxidharz mit Füllstoffen

Preis/kg

AKTION € 12,90

Teile-Nr. P20173

Kosmetikmörtel Sika® Cosmetic-D, 1k, Cosmetic-L, 1K

Individuell farblich anpassbarer, zementgebundener, Mörtel für lokale und flächige Reparaturen an Betonbauteilen mit sehr guter Haftung am Untergrund.



VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- farblich an Betonuntergrund anpassbar (durch Mischen von Cosmetic-D und Cosmetic-L)
- Konsistenz einstellbar
- frost- und frosttaumittelbeständig
- einfache Verarbeitung

MATERIAL

dunkelgrau/lichtgraues Pulver

ANWENDUNGEN/HINWEISE

- ÖNORM EN 1504-3
- Feinspachtel für das Verschließen von Lunkern und Poren
- Flächenspachtel zum Ausgleichen und Egalisieren von unebenen Flächen
- nicht für statisch relevante Anwendungen verwenden



| Inhalt | Gebinde | dunkelgrau | lichtgrau | Preis/kg |
|--------|-------------|------------|-----------|----------------------|
| 12 kg | Eimer/Kübel | M65748 | M65750 | AKTION € 4,95 |
| 25 kg | Sack | M65756 | L68115 | AKTION € 1,15 |

Polymer- und Reaktivabdichtung SikaTop®-126 Pro, 2K



Multifunktionale, mineralische und rissüberbrückende 2-komponenten-Polymerabdichtung erdberührter Bauteile, Kellerwände, Fundamente, Becken, Behälter, Stützen und Sockel. Ist auch für ein flexibles Abdichten gegen drückendes Wasser geeignet.

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- integrierter Farbindikator zur Trocknungskontrolle
- keine Nachbehandlung notwendig
- hohe Ergiebigkeit
- wirtschaftliches Abdichten
- sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- hervorragender Karbonatisierungsschutz

ANWENDUNGEN/HINWEISE

- ÖNORM EN 1504-2
- DIN 18533-1 und 3
- DIN 18535-1 und 3
- händisch oder maschinell verarbeitbar
- nicht geeignet für Trinkwasserbecken, als Schwimmbadabdichtung (chloriertes Wasser)

TECHNISCHE DATEN

Inhalt 23 kg
Gebinde Kübel + Sack

MATERIAL

Komp. A Kunststoffdispersion türkis, Komp. B Spezial-Zement-Gemisch anthrazit (ausgehärtet)



Preis/kg

AKTION € 4,40

Teile-Nr. M65797

Fugenbandabdichtung Sika Waterbar® FB-125 mit FB Haltebügel



Hoch qualitative, elastische Arbeitsfugenabdichtung im Betonverbund mit einzigartig modifizierter Oberfläche zum Abdichten von Arbeitsfugen in Betonbauwerken. Die Befestigung durch die Metallhaltebügel halten die Fugenbandabdichtung bei nachfolgender Betonierarbeit in Position.

EINSATZBEREICH

- Wohnbau, Gebäude
- Garagen
- Schwimmbecken
- Wasserrückhalteanlagen

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- hinterlaufsicher
- beständig gegen natürlich im Boden und Grundwasser vorkommende Substanzen
- hoch elastisch
- Funktionsprüfung bei 30 m Wassersäule
- schnelle und einfache Verlegung ohne Werkzeug
- geringes Gewicht

ANWENDUNGEN/HINWEISE

Mindesteinbandtiefe 3 cm

TECHNISCHE DATEN

Typ FB-125
Breite 120 mm
Stärke 3 mm
Länge 50 m

MATERIAL

- Hybrid auf Basis von flexiblem Polyolefin (FPO) grau, raue Oberflächenstruktur
- Haltebügel aus Metall (139 x 4 x 4 mm)

LIEFERUMFANG

inkl. 50 Stk. Befestigungsbügel



Preis/m

AKTION € 7,40

Teile-Nr. M65747

Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig bis 30. Juni 2023, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2023.

Haberkorn GmbH
haberkorn.com

6961 Wolfurt
T +43 5574 695-0

6063 Rum/Innsbruck
T +43 512 24400-0

9500 Villach
T +43 4242 42038-0

1030 Wien
T +43 1 74074-0

4060 Leonding
T +43 7229 687-0

8055 Graz
T +43 316 287082-0

HABERKORN