

Aktion

Gültig bis 30. Juni 2024

HABERKORN

Trevira-Feuerwehrschauch **Flammenflex® G**, mit **STORZ-Kupplungen**

*Innengummierter Feuerwehrschauch mit STORZ-Kupplungen,
geprüft nach ÖNORM F2105.*

EINSATZBEREICH

Feuerwehr

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- leicht und flexibel
- hohe Abriebbeständigkeit
- geringe Reibungsverluste
- weitgehend chemikalienbeständig
- ÖNORM F 2105 und DIN 14811

ANWENDUNGEN/HINWEISE

beidseitig eingebunden mit Draht in geschmiedete STORZ-Druckkupplungen

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C

MATERIAL

- Seele aus hochwertiger EPDM-Gummierung, schwarz (hohe thermische Belastung, gute chemische Resistenz)
- Gewebekonstruktion aus 100 % Polyestergergarn hochfest, rundgewebt in Körperbindung, Kette 2-fach gezwirnt
- Kupplungen aus Aluminium



Innen-Ø	Nennweite DN	Kupplung	Betriebsdruck	Berstdruck	Länge	Teile-Nr.	Preis/GA
52 mm	2"	C/Druck	16 bar	50 bar	15 m	181139	AKTION 60,13
52 mm	2"	C/Druck	16 bar	50 bar	20 m	194473	AKTION 75,41
75 mm	3"	B/Druck	16 bar	50 bar	20 m	104822	AKTION 103,91

Trevira-Feuerwehrschauch Flammenflex® Ultra gelb, mit STORZ-Kupplungen



Gut sichtbarer, innengummierter Feuerwehrschauch mit STORZ-Kupplungen und besonders glatter Oberfläche, geprüft nach ÖNORM F2105, durch gelbe Signalfarbe besser sichtbar.

EINSATZBEREICH

Feuerwehr

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- beste Sichtbarkeit durch Leuchtfarben
- leicht und flexibel
- hohe Abriebbeständigkeit
- geringe Reibungsverluste
- weitgehend chemikalienbeständig
- ÖNORM F 2105 und DIN 14811

ANWENDUNGEN/HINWEISE

beidseitig eingebunden mit Draht in geschmiedete STORZ-Druckkupplungen

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C

MATERIAL

- Seele aus hochwertiger EPDM-Gummierung, schwarz (hohe thermische Belastung, gute chemische Resistenz)
- Gewebekonstruktion aus 100 % Polyester Garn hochfest, düsengefärbtes PES-Garn, rundgewebt in Körperbindung, Kette 2-fach gezwirnt
- Kupplungen aus Aluminium



Innen-Ø	Nennweite DN	Kupplung	Betriebsdruck	Länge	Teile-Nr.	Preis/GA
52 mm	2"	C/Druck	16 bar	15 m	288848	AKTION 63,01
52 mm	2"	C/Druck	16 bar	20 m	359738	AKTION 95,79
75 mm	3"	B/Druck	16 bar	20 m	288864	AKTION 117,84

Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig von 1. Mai 2024 bis 30. Juni 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2024.

Haberkorn GmbH
haberkorn.com

6961 Wolfurt
T +43 5574 695-0

6063 Rum/Innsbruck
T +43 512 24400-0

9500 Villach
T +43 4242 42038-0

1030 Wien
T +43 1 74074-0

4060 Leonding
T +43 7229 687-0

8055 Graz
T +43 316 287082-0

HABERKORN