Aktion

Gültig bis 31. Dezember 2024

HABERKORN

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 3500C H_2O Set

Fronius

Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG-/MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- gas- oder wassergekühlt, Synergic-Betrieb, 4-Rollen-Antrieb, Merker-Funktion, Füllstandsanzeige (wassergekühlt), temperatur-gesteuerter Lüfter, automatische Kühlgeräteabschaltung
- 2-Takt-Betrieb, 4-Takt-Betrieb, Brenner, Freibrandautomatik
- Sonder-4-Takt-Betrieb, Korbspulenadapter
- Staubfilter, Gasprüffunktion, Drahteinfädeln, Erdschlussüberwachung

TECHNISCHE DATEN

Leerlaufspannung	59 V
Arbeitsspannung	14,5–38,8 V
Netzspannung	3 x 400 V
Netzsicherung	16 A
Netzfrequenz	50–60 Hz
Schweißstrom min.	10 A
Schweißstrom max.	350 A
Schweißstrom/Einschaltdauer (10 min/40 °C)	250 A (100 %) 300 A (60 %) 350 A (40 %)
Gewicht	34,64 kg
Abmessung L x B x H	747 x 300 x 497 mm

LIEFERUMFANG

- Stromquelle TransSteel 3500C SYN
- Kühlgerät FK 5000
- E-Set Strömung + Thermosensor
- E-Set Wasseranschluss vorne
- Vorschubrolle 0,9–1 mm (4 Stk.)
- Massekabel 50 mm^2, 4 m
- Druckminderer Ar/CO_2, Standard
- MIG-/MAG-Handschweißbrenner MTW 400i FSC / UD / 4,5 m
- Erstausrüsterset Ø 1 / G / W / 5 m
- Kontaktrohr 1 / M 8 / 8 x 24 mm (10 Stk.)
- Stahldraht MAG 65 / 1 mm / 15 kg
- Fahrwagen TU CAR 4 PRO
- Opt/Tu Verbindungsblech TU CAR 4 PRO

Service: Versandfertig und schweißbereit für € 119,–

Preis/Stk.

AKTION **€ 5.180,00**

Teile-Nr. K49270

Impressum Preise exkl. MwSt., gültig bis 31. Dezember 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2023.

Haberkorn GmbH
haberkorn.com

6961 Wolfurt
T +43 5574 695-0

6063 Rum/Innsbruck
T +43 512 24400-0

9500 Villach
T +43 4242 42038-0

1030 Wien
T +43 1 74074-0

4060 Leonding
T +43 7229 687-0

8055 Graz
T +43 316 287082-0