Aktion

Gültig bis 31. Dezember 2024

HABERKORN

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 4000 Pulse split H₂0 Set



Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG-/MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- · Pulse-Funktion
- · verringerte Nacharbeit durch Pulse-Lichtbogen, da weniger Schweißspritzer entstehen
- · verbesserte Kontrolle über Wärmeeinbringung, Einbrand und Nahtoptik (Schuppung)
- · intuitives Bedienkonzept für eine rasche Inbetriebnahme auch ohne Gerätevorkenntnisse
- · robuste Ausführung für hohe Zuverlässigkeit
- · energieeffizient dank PFC-Regelung
- · volle Leistung auch bei langen Netzzuleitungen oder Generatorbetrieb
- · optimierte Gerätekühlung für hohe Einschaltdauer
- 5-Easy-Job-Speicherplätze
- · Quick-Start-Guide und Kurzanleitung
- · MIG-/MAG-Synergic-Betrieb, 4-Rollen-Antrieb, Steel Transfer Technologie (Steel, Steel Root, Steel Dynamic), Punktier- und Intervallschweißen, 2-Takt-Betrieb, 4-Takt-Betrieb, Pulse-, Synchronpulseund PSC-Kennlinien (Pulse Controlled Spray Arc)



TECHNISCHE DATEN

 Leerlaufspannung 65 V Arbeitsspannung 14,5-34,0 V Netzspannung 380-460 V Netzsicherung 35 A Netzfreguenz 50-60 Hz · Schweißstrom min. 10 A Schweißstrom max. 400 A

 Schweißstrom/Einschalt-340 A (100 %) dauer (10 min/40 °C) 400 A (40 %) Gewicht 32.5 ka

 \cdot Abmessung L x B x H 747 x 300 x 497 mm

LIEFERUMFANG

- · Stromquelle TransSteel 4000 Pulse
- · Kühlgerät FK 5000
- · E-Set Strömung + Thermosensor
- Drahtvorschub VR 5000 Remote
- E-Set Wasserkühlung VR 5000
- Vorschubrolle 0.9–1 mm (4 Stk.)
- · Verbindungsschlauchpaket 1,2 m W
- · Massekabel 50 mm², 4 m
- Druckminderer Ar/CO₂, Standard
- · MIG-/MAG-Handschweißbrenner MTW 400i FSC / UD / 4,5 m
- Erstausrüsterset Ø 1 / G / W /5 m
- \cdot Kontaktrohr 1 / M 8 / 8 x 24 mm (10 Stk.)
- · Schweißdraht MAG 65 / 1 mm / 15 kg
- · Fahrwagen TU CAR 4 PRO
- · Opt/Tu Drehzapfenaufnahme

Service: Versandfertig und schweißbereit für € 119,-



Impressum Preise exkl. MwSt., gültig bis 31. Dezember 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung, Alle Rechte vorbehalten, Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung, Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2023.

Haberkorn GmbH haberkorn.com

6961 Wolfurt T+43 5574 695-0

1030 Wien T+43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck

T+43 512 24400-0 4060 Leonding

T+43 7229 687-0

9500 Villach T+43 4242 42038-0

8055 Graz

T+43 316 287082-0