

Handmörtelpumpen

Mit der Handmörtelpumpe kann ohne Strom angemischtes Material schnell und rationell verarbeitet werden.



Modell 1/3

Modell 1: lange Ausführung, Schlitz 18 mm
Modell 3: Winkel 30°, Schlitz 18 mm

Einsatzbereich

Modell 1 und 3

- Zargen/Fugen
- Hohlraumverfüllung
- Unterfütterung
- Spachtel- und Putz-Arbeiten
- Betonkosmetik
- Brandschutzmörtel
- Zargenmörtel

Vorteile/Ausführungen

Durch die spezielle Abdichtung am Materialkolben können die Pumpen auch für Überkopf-Arbeiten ohne Tropfen eingesetzt werden.

Technische Daten

- Arbeiten mit Mörtel bis zu 4 mm
- Modell 1 Füllmenge 1,20 kg
- Modell 3 Füllmenge 0,90 kg

Modell 7

Winkel 30°, GEKA inkl. Schlauch NW25

Einsatzbereich

Modell 7

- Hohlraumverfüllung
- Betonkosmetik
- Zargenvergussmörtel
- Quell-, Anker-, Fugenmörtel
- Injektionscremen

Vorteile/Ausführungen

Durch die spezielle Abdichtung am Materialkolben können die Pumpen auch für Überkopf-Arbeiten ohne Tropfen eingesetzt werden.

Technische Daten

- Arbeiten mit dünnen Mörtel, Mikrozementen, Suspensionen
- Modell 7 Füllmenge 0,90 kg

Modell 8

gerade, Edelstahl Düse 16 mm

Einsatzbereich

Modell 8

- Verfüllung von Spannstellen
- Verfüllung von Ankerlöchern
- Quell-, Anker-, Fugenmörtel
- Injektionscremen

Vorteile/Ausführungen

Durch die spezielle Abdichtung am Materialkolben können die Pumpen auch für Überkopf-Arbeiten ohne Tropfen eingesetzt werden.

Technische Daten

- Arbeiten mit dünnen Mörtel bis zu 2 mm
- Modell 8 Füllmenge 0,90 kg

Modell 1

93,00 €/Stk.

Teile-Nr. F98242

Modell 3

107,00 €/Stk.

Teile-Nr. F98250

Modell 7

140,00 €/Stk.

Teile-Nr. F98252

Modell 8

124,00 €/Stk.

Teile-Nr. F98254