



FRAGEBOGEN ANTRIEBSTECHNIK

HABERKORN
EINFACH BESSER

Datum:	Adresse:
Kunde:	Fax:
Anzahl der Starts pro Jahr:	Keilriemen <input type="checkbox"/> Rippenriemen <input type="checkbox"/> Zahnriemen <input type="checkbox"/>

ANTRIEB		ABTRIEB	
Art und Beschreibung:		Art und Beschreibung:	
Name des Antriebs:			
Leistung (kW): oder Drehmoment (Nm):		Max. Leistung (kW): oder Max. Drehmoment (Nm):	
Drehzahl (upm):		Drehzahl (upm):	
bei variabler Drehzahl (upm): Min: Max:		bei variabler Drehzahl (upm): Min: Max:	
Übersetzungsverhältnis:		ins schnelle <input type="checkbox"/>	ins langsame <input type="checkbox"/>
Max. Scheiben- durchmesser mm	Max. Scheiben- breite mm	Max. Scheiben- durchmesser mm	Max. Scheiben- breite mm
Wellendurchmesser: mm		Wellendurchmesser: mm	
Wellenlänge: mm		Wellenlänge: mm	

Achsabstand: mm	Spannrolleninfo:	Trum	
Min: mm Max: mm	Innen <input type="checkbox"/> Außen <input type="checkbox"/>	Last <input type="checkbox"/>	Leer <input type="checkbox"/>
Art der Verstellung:	Art der Spannung:		

Beanspruchung:	Umwelteinflüsse:		
Temperaturbereich:	Öl <input type="checkbox"/>	Wasser <input type="checkbox"/>	Staub <input type="checkbox"/> Abrieb <input type="checkbox"/>
Min: °C Max: °C	Elek. Störung <input type="checkbox"/>		
Starteigenschaften:	Laufeigenschaften	Service Faktor	
	Vibration <input type="checkbox"/>		
	Stöße <input type="checkbox"/>		

Antriebsanforderungen:	Bedingungen
Riementeilung:	
Scheiben:	Max. Geschwindigkeit: m/s
Laufbuchsen:	
Vorgebohrt:	Max. Wellenbelastung: N

Fragebogen bitte ausgefüllt an uns retour.

Ing. Josef Beranek

T +43 1/74074 - 1431

F +43 1/74074 - 99 1431

josef.beranek@haberkorn.com