

Action

Valable jusqu'au 31 décembre 21

HABERKORN
S U I S S E

Modèle abandonné



Jupiter

Modèle de remplacement



Versaflo

Passez des systèmes Jupiter™ aux systèmes Versaflo™ dès maintenant et profitez d'un prix promotionnel attractif !

La protection respiratoire à ventilation 3M™-Jupiter™ est l'un des systèmes les plus populaires depuis de nombreuses années lorsqu'il s'agit de la solution la plus confortable en matière de protection respiratoire. D'ici à la fin de 2022, le système 3M™ Jupiter™, sera progressivement abandonné. Il sera remplacé par le système de protection respiratoire à ventilation 3M™ Versaflo™. Il est plus solide, plus moderne et offre un confort incomparable à l'utilisateur.

Le passage au système 3M™ Versaflo™ est optimal dans tous les cas. Ceux qui recherchent un confort élevé et une facilité d'utilisation vont apprécier ce nouveau système !

- les coiffes « séries S et M » sont compatibles avec les systèmes Jupiter actuellement utilisés
- les unités de ventilation 3M™-Versaflo™ fournissent un débit d'air constant en ajustant automatiquement le débit d'air pour compenser la saturation du filtre
- le débit d'air peut être sélectionnée individuellement
- le display indique le niveau de charge de la pile et la saturation du filtre à particules

Haberkorn facilite au maximum la transition en proposant aux clients Jupiter actuels les produits 3M™ Versaflo™ à des prix attractifs.

Kit de démarrage pour unité à ventilation assistée Versaflo™ TR-315E+

Versaflo™ TR-315E+ est une unité à ventilation assistée qui se porte à la ceinture. Combinée à un masque intégral 3M™ vérifié et certifié, cette unité de ventilation forme un appareil de protection respiratoire à ventilation assistée qui protège le porteur contre les particules solides, liquides et en option contre les odeurs désagréables.

DOMAINE D'UTILISATION

- agriculture
- industrie chimique
- construction et rénovation, travaux de démolition
- industrie agro-alimentaire
- médecine et soins infirmiers, industrie pharmaceutique
- transformation des métaux, fonderies
- traitement de surface, vernissage et revêtement
- industrie du papier, transformation du bois

AVANTAGES / MODÈLES

- construction compacte, étroite
- grand confort grâce au poids faible
- contrôle électronique du débit d'air
- piles légères à lithium-ions avec indicateur LED du niveau de la pile

DONNÉES TECHNIQUES

- autonomie de la batterie 9 heures (avec batterie chargée et des filtres neufs)
- temps de charge de la batterie < 4 heures

MATÉRIAU

- boîtier ventilation/couvercle du filtre/boîtier de la batterie – ABS
- fenêtre dans le couvercle du filtre – polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- ceinture standard – polyester

CONTENU DE LIVRAISON

- unité de ventilation TR-302E+
- filtre à particules
- ceinture standard
- batterie haute performance
- station de charge de batterie
- tuyau d'air réglable en longueur
- indicateur de débit d'air



Prix/pce.

PROMOTION **CHF 786,70**
au lieu de CHF 1.077,60

Réf. 653429

Écran facial Versaflo™ série M-206

Écran facial léger avec joint facial confortable pour une protection combinée des voies respiratoires, des yeux, du visage et de la protection auditive. En combinaison avec une source d'air approuvée 3M™, les pièces de têtes forment un système de protection respiratoire testé.

AVANTAGES / MODÈLES

- contrôle amélioré avec régulateur de débit d'air à l'intérieur de la pièce de tête
- taille réglable individuellement avec système à cliquet
- tuyaux d'air peuvent être tournés librement au moyen de connexion QRS
- connexion et déconnexion à une main

MATÉRIAU

- couvre-face en nylon enduit de PU
- écran en polycarbonate (PC)



Prix/pce.

PROMOTION **CHF 186,40**
au lieu de CHF 255,40

Réf. G67200

Écran facial Versaflo™ série M-207

3M

Visière partie tête léger avec joint facial ignifuge pour une protection combinée des voies respiratoires, des yeux, du visage et de la protection auditive. En combinaison avec une source d'air approuvée 3M™, les pièces de têtes forment un système de protection respiratoire testé.

DOMAINE D'UTILISATION

- traitement des matériaux
- lors de la manipulation de substances chimiques dangereuses
- applications de peinture

AVANTAGES / MODÈLES

- contrôle amélioré avec régulateur de débit d'air à l'intérieur de la pièce de tête
- taille réglable individuellement avec système à cliquet
- tuyaux d'air peuvent être tournés librement au moyen de connexion QRS
- connexion et déconnexion à une main

MATÉRIAU

- couvre-face en polyester ignifuge
- écran en polycarbonate (PC)



Prix/pce.

PROMOTION CHF 186,40
au lieu de CHF 255,40

Réf. H96292

Coiffes rigides Versaflo™ de la série M-200 Légers et polyvalents



Les coiffes rigides sont conçues pour une utilisation robuste. Des options de réglage individuelles assurent un ajustement parfait ainsi qu'une excellente répartition du poids sur la tête. Le champ de vision large et étendu offre la meilleure vision panoramique possible.

- visière en polycarbonate pour une protection contre les chocs mécaniques et risques chimiques
- protection oculaire approuvée selon la norme EN 166B:3:9
- casquette anti heurt selon EN 812

Casque de protection Versaflo™ série M-300



Casques de protection respiratoire avec joint facial confortable et débit d'air réglable. Ces casques forment un système de protection respiratoire certifié lorsqu'ils sont combinés à une source d'air agréée.

AVANTAGES / MODÈLES

- bandeau de tête facile à ajuster pour un confort idéal et une bonne répartition du poids
- clapet d'aération intégré pour le réglage individuel du débit d'air à l'intérieur du casque
- maintenance simple et rapide

UTILISATIONS / INDICATIONS

niveau de protection TH2 en combinaison avec les unités moteurs TR 300™ et Jupiter™

MATÉRIAU

- coque du casque en polycarbonate renforcé, contours en polyéthylène densifié
- visière en polycarbonate enduit



Type	Recouvrement du visage	Réf.	Prix/pce.
M-306	nylon eduit de PU	644155	PROMOTION CHF 331,20 au lieu de CHF 453,70
M-307	polyester difficilement inflammable	668189	PROMOTION CHF 331,20 au lieu de CHF 453,70

Casques de protection Versaflo™ de la série M-300

Protection de la tête testée selon la norme EN 397



En combinaison avec certaines unités de ventilation, les coiffes rigides de la série M-300 répondent au maximum de la protection respiratoire.

- protection polyvalente contre de nombreux risques au niveau de la respiration, du visage, de l'ouïe et de la tête
- ajustement parfait de la taille grâce au système de cliquet
- connexion QRS flexible

Mentions légales : Les prix promotionnels hors TVA sont valables jusqu'au 31 décembre 2021. Aucune remise supplémentaire ne peut être accordée sur les prix promotionnels. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs typographiques et d'impression, ou toutes autres erreurs. Tous droits réservés. L'utilisation ou la reproduction de textes et d'illustrations, même partielle, requiert notre autorisation expresse écrite. Toutes les livraisons sont exécutées exclusivement sur la base de nos conditions générales de vente et de livraison (CGVL).

© Haberkorn AG – Berneck 2021.

Haberkorn AG

www.haberkorn.ch
shop.haberkorn.ch

HABERKORN
S U I S S E