

Action

Valable jusqu'au 31 décembre 21

HABERKORN
S U I S S E



Profitez maintenant des produits 3M™ ultramodernes pour la protection de la tête et des yeux à un prix avantageux !

La tête ainsi que les yeux doivent être particulièrement bien protégés. Les risques mécaniques, thermiques ou même électriques peuvent causer de graves blessures.

En ce qui concerne les casques de protection, une attention particulière doit être prêtée à la durabilité du casque, qui dépend de plusieurs facteurs. Pour ce qui est de la protection oculaire et des casques de protection, un niveau de confort élevé est l'une des exigences les plus importantes. Tandis que la norme EN 397 est la plus importante pour les casques industriels et de construction, la norme EN 166 est la plus importante pour la protection oculaire individuelle.

La série SecureFit™ de 3M™ se caractérise par les dernières technologies innovantes et un confort maximal. Cette série est synonyme de design moderne, de confort et de protection maximal. Il est donc facile et agréable pour les employés de porter ces produits.

Passez dès maintenant à la gamme de produits 3M™-SecureFit™ et profitez de prix promotionnels avantageux jusqu'à la fin de 2021 !

Casque de protection SecureFit™ X5000V-CE avec fermeture à roue rotative



Casque en ABS ventilé, réfléchissant et résistant aux UV avec écran à capteur breveté 3M™ Uvicator™, intérieur à 6 points avec fermeture à roue rotative, mentonnière à 4 points avec fermeture magnétique et cadre en mousse remplaçable, clips intégrés pour attacher les sangles élastiques pour lunettes et lampe frontale. En fonction de l'application, il est possible de passer de la norme EN 12492 à la norme EN 397. La conception sans rebord offre une vue claire vers le haut. Pour les tailles de tête de 50 à 63 cm.



DOMAINE D'UTILISATION

construction, industrie et foresterie

AVANTAGES / MODÈLES

- harnais avec technologie brevetée de distribution de la pression
- système de verrouillage à cliquet qui peut être tourné facilement
- capteur Uvicator™ breveté pour l'exposition excessive aux UV
- ventilation agréable dans la coque du casque
- fonction de commutation entre les normes EN (EN 12492 ou EN 397)
- clips pour sangles de lampe
- avec autocollant réfléchissant

MATÉRIAU

- ABS résistant aux UV
- polyéthylène haute pression (PEHD)
- polyester
- mousse enduite

Coloris	Réf.	Prix/pce. à partir de 4 pcs.
bleu	J23412	PROMOTION CHF 93,95 au lieu de CHF 128,75
jaune	J63910	
vert	J63906	
vert fluo	H93116	
orange	J63922	
rouge	J63913	
noir	J63900	
blanc	J63917	

Technologie 3M™-Uvicator™ pour plus de sécurité

Le progrès technique au plus haut niveau



Souvent invisible à l'œil nu, la lumière du soleil peut affecter la stabilité d'un casque de protection en raison de l'interaction entre le rayonnement UV et le plastique, ce qui a également une conséquence sur la sécurité de l'utilisateur. La technologie brevetée Uvicator indique à l'utilisateur quand son casque a été exposé à une quantité excessive d'UV et doit être remplacé. L'indicateur enregistre la quantité de rayons UV reçus et change de couleur dans le sens des aiguilles d'une montre, du rouge au blanc, au cours du temps. Si l'indicateur de l'Uvicator est devenu complètement blanc le casque de protection doit être remplacé.



Lunettes de protection SecureFit™ 600

Lunettes de sécurité à monture partielle avec deux écrans individuels. Avec la technologie de répartition de la pression des tempes 3M™ brevetée, les lunettes de SecureFit™ s'adaptent automatiquement à toutes les formes de tête grâce à des branches auto-ajustables. SecureFit™ fournit une protection maximale et un ajustement sûr, même lors de mouvements brusques.



AVANTAGES / MODÈLES

- monture stable et moderne
- les branches larges et plates pour une protection supplémentaire des tempes et du contour des yeux
- branches plates et flexibles
- maintien sûr et un confort élevé
- aucun glissement lors des mouvements de tête
- protection UV

MATÉRIAU

écran en polycarbonate

Type	Écran	Monture	Revêtement	Identification	selon EN	Réf.	Prix/pce. à partir de 20 pcs.
SF601SGAF	transparent	grise	SGAF Scotchgard™ antibuée/antirayures	2C-1,2 3M 1 FT	166/170	F30523	PROMOTION CHF 11,95 au lieu de CHF 16,35
SF602SGAF	gris	grise	SGAF Scotchgard™ antibuée/antirayures	5-3,1 3M 1 FT KN	166/172	F30525	PROMOTION CHF 12,30 au lieu de CHF 16,85

Nouvelle technologie des branches Sûr et confortable pour toutes les tailles de tête



La technologie brevetée de répartition de la pression 3M™ SecureFit™ équilibre la pression au niveau des tempes grâce à de multiples renforts et à une conception arrondie à l'arrière de la tête. Cela rend les lunettes de protection très légères et confortables à porter. La tenue est garantie même lors de mouvements brusques et de travaux au-dessus de la tête. La forme plate et flexible de ces lunettes de protection permet de bien les combiner avec les casques antibruit 3M™, avec une perte minimale d'atténuation.

Lunettes de protection SecureFit™ 400



Lunettes de protection légères et sans monture avec une forme d'écran sportive. La technologie brevetée 3M™ de répartition de la pression sur les tempes s'adapte automatiquement à la forme de la tête, qu'elle ait un visage étroit ou large, offrant ainsi une protection maximale et un ajustement sûr, même lors de mouvements brusques.



AVANTAGES / MODÈLES

- pont nasal souple d'une seule pièce, ainsi que des points de connexion des branches doublement rembourrés
- design mince et confortable, forme d'écran sportif
- les branches larges et plates pour une protection supplémentaire des tempes et du contour des yeux
- branches plates et souples
- maintien sûr et un confort élevé
- aucun glissement lors des mouvements de tête
- protection UV

UTILISATIONS / INDICATIONS

compatible avec les protecteurs antibruit/masques à particules

MATÉRIAU

écran en polycarbonate (PC)

Type	Écran	Monture	Revêtement	Identification	Réf.	Prix/pce. à partir de 20 pcs.
SF401AF	transparent, effet miroir I/O	noire/verte	résistant aux rayures, protection antibuée	5-1,7 3M 1 FT	B11620	PROMOTION CHF 7,10 au lieu de CHF 9,60
SF402AF	gris	noire/verte	résistant aux rayures, protection antibuée	5-3,1 3M 1 FT	B11621	PROMOTION CHF 7,40 au lieu de CHF 10,15
SF403AF	jaune	noire/verte	résistant aux rayures, protection antibuée	2C-1,2 3M 1 FT	B11623	PROMOTION CHF 7,40 au lieu de CHF 10,15
SF408AS	bleu	noire/verte	résistant aux rayures	5-3,1 3M 1 FT	B11625	PROMOTION CHF 8,50 au lieu de CHF 11,60
SF410AS	transparent, effet miroir I/O	noire/verte	résistant aux rayures	5-1,7 3M 1 FT	B11626	PROMOTION CHF 8,50 au lieu de CHF 11,60



Lunettes de protection SecureFit™ 400X, avec protection des sourcils



Lunettes de protection sans monture, légères, avec une forme d'écran sportif. La technologie brevetée 3M™ de répartition de la pression sur les tempes s'adapte automatiquement à la forme de la tête, qu'elle ait un visage étroit ou large, offrant ainsi une protection maximale et un ajustement sûr, même lors de mouvements intenses.

AVANTAGES / MODÈLES

- protection des sourcils spécialement intégrée contre les particules
- pont nasal souple d'une seule pièce, ainsi que deux points de connexion de branches rembourrés
- design mince et confortable, forme d'écran sportif
- branches larges et plates pour une protection supplémentaire des tempes et du contour des yeux
- branches plates et souples
- ajustement sécurisé avec un confort de port élevé
- pas de glissement des lunettes lors du déplacement de la tête
- protection UV

UTILISATIONS / INDICATIONS

compatible avec les protecteurs antibruit/masques à particules

MATÉRIAU

écran en polycarbonate

Type	Écran	Monture	Revêtement	Identification	selon EN	Réf.	Prix/pce. à partir de 20 pcs.
SF401XSGAF-BLU	transparent	bleue/ grise	SGAF Scotchgard™	2C-1,2 3M 1 FT	166/170	H97485	PROMOTION CHF 10,45 au lieu de CHF 14,30

Revêtement antibuée 3M™-Scotchgard™ Revêtement avec résistance spéciale



Ce revêtement spécial sur les deux côtés des écrans garantit que les gouttelettes d'eau s'aplatissent des deux côtés de l'écran et deviennent un film fin et transparent. Cela permet de garder la vue claire.

Même lorsque des désinfectants dilués ou des lingettes alcoolisées sont utilisés, il n'y a pas de perte du revêtement antibuée.

Mentions légales : Les prix promotionnels hors TVA sont valables jusqu'au 31 décembre 2021. Aucune remise supplémentaire ne peut être accordée sur les prix promotionnels. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs typographiques et d'impression, ou toutes autres erreurs. Tous droits réservés. L'utilisation ou la reproduction de textes et d'illustrations, même partielle, requiert notre autorisation expresse écrite. Toutes les livraisons sont exécutées exclusivement sur la base de nos conditions générales de vente et de livraison (CGVL).
© Haberkorn AG – Berneck 2021.

Haberkorn AG

www.haberkorn.ch
shop.haberkorn.ch