

Mitutoyo

AZ ÖN HIVATALOS
VIZSONTELDŐ
PARTNERE:

HABERKORN FAIRTOOL

1106 Budapest, Tündérfürt u. 3.
www.haberkorn.hu
shop.haberkorn.hu

MITUTOYO TOP LINE AKCIÓ

Érvényes: 2020.10.31-ig.

KÉZI MÉRŐESZKÖZÖK ÉS
ADATKEZELÉS



ABSOLUTE AOS Digimatic tolmérő

500-181-30 / 500-184-30

Mérési tartomány 0-150 mm

Digimatic tolmérő a megbízható mérés érdekében.

Jellemzői:

- Standard modell széleskörű alkalmazhatósággal, abszolút és inkrementális mérés
- Rozsdamentes kivitel, edzett és leppelt mérőfelülettel külső/belső mérésekhez
- Adatkimenet nélkül.
- Nagy karakteres kijelző: 9 mm (nagy kontraszt az LCD kijelzőn)
- ABS (Absolute) skála nem igényli az állandó nullpont beállítást
- Növelt elemélettartam
- Hengeres mélységmérővel (500-184-30)

KALIBRÁLÁS

€ 15,-



500-181-30

Listaár: € 112,-

€ 82.9,-

500-184-30

Listaár: € 112,-

€ 82.9,-

Digitális mikrométer 0-25 mm

293-821-30

Sorozat 293

Standard Digimatic mikrométer jellemzői:

- Költséghatékony egyszerű funkcionalitás.
- A racsnis és a frikciós dob garantálja az állandó mérőerőt.
- Adatkimenet nélkül

293-821-30

Listaár: € 152,-

€ 119,-



KALIBRÁLÁS

€ 23,-

KALIBRÁLTASSA MÉRŐESZKÖZEIT A MITUTOYO HUNGÁRIA AKKREDITÁLT KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUMÁBAN!

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)
a NAI-2-034/2013 nyilvántartási számú akkreditált mérőeszköz

1) Az akkreditált szervezet neve:
Mitutoyo Hungária Kft. Kalibráló Laboratórium
1011 Budapest, Záhony u. 7/D-ép. 101

2) Akkreditálás célja:
NMI EN ISO/IEC 17025:2005

3) Az akkreditált mérési irányelvek:
Az akkreditált mérési követelmény: 2018. november 8.
Az akkreditált mérési követelmény: 2023. november 8.

4) Az akkreditált mérési:
5. Az akkreditált mérési követelmények követelményei:

Mérési tartomány	Mérési pontosság	Mérési pontosság	A kalibráció elvégzésének időpontja
1. Szélesség	0 - 150 mm	Abszolút 11... 20 µm Digimatic 11... 40 µm	KK-0101-2018
2. Kéregmélység	0 - 10 mm	Abszolút 12... 43 µm Digimatic 12... 43 µm	KK-0102-2018
3. Mélység, mélységmérő	0 - 150 mm	Abszolút 11... 20 µm Digimatic 11... 20 µm	KK-0103-2018
4. Hengermélység	0 - 150 mm	Abszolút 11... 20 µm Digimatic 11... 20 µm	KK-0104-2018
5. Mélységmérő	0 - 150 mm	12 µm + 11,000	KK-0105-2018

Budapest, 2018. november 8. 1/2 VAB-3-0541-2018

Tolmérő 0-150 mm

530-101 / 531-101

Mérési tartomány 0-150 mm

Sorozat 530

Standard tolmérő.

- Mérőfelület és nóniusz matt krómozással.
- Jó siklasi képesség.

KALIBRÁLÁS

€ 15,-



530-101

Listaár: € 30,-

€ 23.9,-

531-101

Listaár: € 36,-

€ 35,-

Digitális mérőóra 1207/0,01 mm

543-781B

Sorozat 543

Mérőóra alapmodell egyszerű, megbízható használattal.

ABSOLUTE Digimatic ID-S mérőóra jellemzői:

- A nullpont beállítása csak egyszer szükséges, azt a következő elemcseréig megőrzi.
- Mérési pontosság még nagy sebesség mellett is.
- Nagy kijelző a könnyebb leolvasáshoz.

KALIBRÁLÁS

€ 21,-

543-781B

Listaár: € 149,-

€ 119,-



Mérőóra 10/0,01 mm

2046SB

Mérési tartomány 10 mm

Sorozat 2

Standard típus metrikus mérőórák osztása 0,01mm, külső méret Ø 57 mm.

2046SB

Listaár: € 35,-

€ 30,-



KALIBRÁLÁS

€ 18,-

Mitutoyo

Mitutoyo Hungária Kft.

Záhony utca 7/D.

1031 Budapest

Magyarország

Tel. +36 (1) 214-1447

Fax +36 (1) 214-1448

info@mitutoyo.hu

www.mitutoyo.hu