

## Vibracijska tehnika

Vibracije pri strojih in napravah pogosto povzročijo neželene negativne učinke. Za vas imamo rešitev tudi za ta problem.

### Gumijasti-kovinski blažilniki

Kot udarni blažilnik, vmesni element ali noga za stroje - gumijasti-kovinski elementi nudijo široko paleto možnosti uporabe. Zraven kovinskega navojnega dela je glavni del iz naravnega kavčuka.

### Noge za stroje

Zraven klasičnih togih izvedb vam nudimo tudi elemente za izravnavo iz jekla ali nerjavečega jekla.



Celotno ponudbo si lahko ogledate v [spletni trgovini](#).

### Prodaja in svetovanje

Marko Veselič

T 02 320 67 37

[marko.veselic@haberkorn.si](mailto:marko.veselic@haberkorn.si)

## Navojne palice po normi DIN 976-1 pri Haberkornu iz zaloge

Navojne palice nudimo v naslednjih:

### MATERIALIH:

- Jeklo 4.6, 4.8, 8.8, 10.9, 12.9,
- Nerjaveče jeklo A2 ali A4,
- Medenina,
- Polyamid 6.6

### OPLAŠČENJIH:

- Surove,
- Pocinkane,
- Vroče pocinkane.

### V IZVEDBAH:

- Z levim in
- Finim navojem.

Več o ponudbi si lahko ogledate [tukaj](#).



### Prodaja in svetovanje

Miha Grdiša

T 02 320 67 16

[miha.grdisa@haberkorn.si](mailto:miha.grdisa@haberkorn.si)

## Cev PVC Refittex®



Kristalno čista, gladka in fleksibilna mehka PVC cev, ojačana z najlonom ter poliestrskim vložkom odpornim na pritisk. Primerna kot cev za vodo ali stisnjen zrak.

- Posebej prilagodljiva.
- V kompletu z zračnimi spojkami NW 7.2.
- Na voljo v različnih različicah.



### Prodaja in svetovanje

Matej Rakuša

T 02 320 67 28

[matej.rakusa@haberkorn.si](mailto:matej.rakusa@haberkorn.si)

## Kroglični ventil



Ventil z notranjim navojem na obeh straneh iz medenine ter brez odtočne odprtine.

- Za toplo in hladno vodo, hidravlično olje, kurilno olje, paro.
- Na voljo v različnih različicah.
- Za neagresivne medije v gospodinjstvih, industriji in trgovini.



### Prodaja in svetovanje

Matej Rakuša

T 02 320 67 28

[matej.rakusa@haberkorn.si](mailto:matej.rakusa@haberkorn.si)

# Grelnik zraka LHS SYSTEM

LEISTER

Grelnik zraka LHS SYSTEM imajo integrirano elektroniko moči, s katero je nastavljiva temperatura zraka brezstopenjsko. Dodatno je mogoče krmiljenje moči preko galvanjsko ločenega 4–20 mA-vmesnika za regulator, SPS ali eksterni potenciometer. Vgrajena aktivna zaščita naprave in grelnega elementa preprečuje poškodbe grelnika zraka pri visokih temperaturah. Dodatni prost potencialni kontakt alarma skrbi za visoko varnost pri procesu. Grelnika zraka LHS 61S in LHS 61L imata integrirano termo-sondo in LDC zaslon za prikaz željene/dejanske temperature v regulacijskem delovanju. Grelniki zraka so primerni za trajno delovanje s pripadajočimi ventilatorji.

Več v [spletni trgovini](#).



## Prodaja in svetovanje

Robert Pisar

T 030 333 420

[robert.pisar@haberkorn.si](mailto:robert.pisar@haberkorn.si)

# Mast Shell Gadus S2 V220AC 2



Shell Gadus S2 V220AC 2 je visokozmogljiva, večnamenska mast z lastnostmi EP. Mazalna mast je namenjena za mazanje visoko obremenjenih kotalnih in drsnih ležajev v težkih delovnih pogojih, kot so vibracije, visoke temperature in vlažna okolja.

## PODROČJE UPORABE

- Predvsem primerna za mazivna mesta v agresivnem, vlažnem ali mokrem okolju pod težkimi obremenitvami, kot so npr. udarne obremenitve in vibracije, predvsem v drsnih in valjčnih ležajih na motornih vozilih, gradbenih in kmetijskih strojih, kot tudi podobnih aplikacijah v industriji

## PREDNOSTI/IZVEDBE

- Odlična mehanska stabilnost tudi pri vibracijah
- Ščiti komponente pred korozijo
- Podaljša intervale mazanja z oljem

## SPECIFIKACIJE

- ASTM D4950-08 LB

Več v [spletni trgovini](#).



## Prodaja in svetovanje

Oddelek maziva

T 01 586 37 80

[maziva@haberkorn.si](mailto:maziva@haberkorn.si)