

	Oldal
Biztosítás	3.2
Tábla, talplemez, küszöb, kiegészítők	3.4
Építési lámpák és fény	3.5
Különböző utcai felszerelés	3.6





415207

Demonstrációs rács sárga

1 típusú fólia, forgatható lábakkal.

Anyagleírás

- Műanyag

Méret

2.000 x 1.000 mm

Cikkszám Menny.
egys.

415207 db



149555

Mobil építési kerítés, típus 24

Masszív csőkerettel, Ø 40 mm, hegesztett csatlakozóhurokkal.

Anyagleírás

- Horganyzott acél

Magasság	Hossz	0	1	2	Cikkszám	Menny. egys.
1.100 mm	3.500 mm				149555	db
2.000 mm	3.500 mm	190939	1	1	171028	db



136963

Tartozékok

Betonláb

Leírás

4 lyukkal, hosszanti vassal vasalva

Cikkszám Menny.
egys.

136963 db



190939

Műanyagláb

Méret

690 x 160 x 250 mm

Cikkszám Menny.
egys.

190939 db

Horganyzott összekötő-heveder

Cikkszám Menny. egys.

169317 db



169317

Jelölt építési kerítés

Narancssárga.

Anyagleírás

- Műanyag

Szélesség	Tekereshossz	Cikkszám	Menny. egys.
1.000 mm	50 m	104543	Tekercs
1.800 mm	50 m	164079	Tekercs



104543



183709

Irányító tábla Vario Austria Wendebake dupla támasztóval

Egyedi előny a dupla 40 x 40 mm-es támasztók által. A jelzőtábla minden lezáráshoz használható. Már az egyoldalt matricázott kivitel is használható megfordítással jobbra, ill. balra mutatóként! A kétoldalt matricázott kivitel különösen gazdaságos, és általánosan alkalmazható. Balra, ill. jobbra mutató irányító táblaként, és az elülső oldalon, majd a matrica lekopása után a hátsó oldalon is. Másrészt a tábla az úttest közepén kihelyezve egyszerre balra mutató és a másik oldalon jobbra mutató (vagy fordítva) táblaként sáv szétválasztóként is működhet. Dupla támasztás = dupla felhasználás!

Leírás Cikkszám Menny. egys.

kétoldalú, bal/jobbr 183709 db



415478

Összecsukható tábla 750 mm sárga

Újrafelhasznált anyagból készült talplemezzel, 1. típusú fóliával jobbra/balra, irányító tábla és talplemez fixen összekötve, összecsukható és nagyon helytakarékos.

Leírás Cikkszám Menny. egys.

kétoldalú, bal/jobbr 415478 db



151464

Talplemez Universal MB TL 92

A talplemez alkalmas villogók, lezuhanás elleni védelem, építési kerítés és táblák tartójának is. Újrafelhasznált anyagból, kényelmes fogófülekkel, négyzetletes forma, különösen biztosan áll, egymásba kapcsolható, fagyálló, törésbiztos és ellenálló a sóval szemben. Bedugónylások kétszer 60 x 60 mm, háromszor 40 x 40 mm.

Méret Tömeg Cikkszám Menny. egys.

800 x 400 x 100 mm kb. 28 kg/db 151464 db

Rendelési tudnivaló

Lakkozva vagy kívánt logóval is szállítható.

Villogó-tartósan világító lámpa

Zölden világító dióda az elegendő feszültség és működőképes izzó ellenőrzésére.

Leírás	Cikkszám	Menny. egys.
sárga optika	144979	db



144979

Építkezési biztonsági lámpa Future, TL, LED

Kiemelkedően nagy ütésállóságú műanyagból áll, és UV-tűrő. A szabadalmaztatott lámpa egyedi szerkezete megakadályozza a világítótest letörését.

Működés - zölden világító dióda. Az akkuk használata pólus-független az elektronika 3 érintkezője által.

Alkonyati automatika, átkapcsolható villogásról tartós fényre.

Leírás	Cikkszám	Menny. egys.
sárga optika	100821	db



100821

6 V-doboz-akkumulátor

Kivéve hulladékkezelési díj.

Leírás	CSE	Cikkszám	Menny. egys.
6 V-elem	24 db	103312	db



103312



Bója, vörös/fehér

HDPE-ből, részlegesen reflektáló, nehéz kivitel, szabadalmaztatott borulásgátló éllel.

Tömeg	Magasság	Cikkszám	Menny. egys.
2,75 kg	500 mm	108032	db
5,25 kg	750 mm	184991	db



Fólia zárószalag, vörös/fehér

Semleges.

Anyagleírás

- PE

Szélesség	Hossz	Cikkszám	Menny. egys.
80 mm	500 m	192810	Tekercs