

# Info

## Vžigalnik IGNITER BM4 / BR4

# HABERKORN

**LEISTER**

### Čisti vžig skozi optimalno toploto

Nov vžigalnik IGNITER proizvajalca Leister je bil razvit posebej za vgradnjo v gretja s peleti in lesnimi sekanci. Dizajn in odlična usklajena funkcionalnost sta neverjetni. Temelji na zanesljivi tehniki TRIAC S ECONOMY. Vmesniki so bili izbrani tako, da se lahko vgradi v vsako peč.

#### Tehnični podatki

električna napetost	230 V, 50 Hz
min. količina zraka (20 °C)	poglejte tabelo
premer	90 mm
grelna cev-Ø	BM4: 31,5 mm BR4: 50,0 mm
priključek cevi-Ø	38 mm
dolžina	BM4: 283 mm BR4: 294 mm
teža (brez kabla)	BM4: 1,0 kg BR4: 1,2 kg

Št. izdelka	Tip	Moč	Min. količina zraka	Opomba	Temperatura	Glasnost	Št. ind. standarda
654085	BM4	600 W	80 l/min	-	max. 500°C	58 dB	139.232
764565	BM4	1.100 W	230 l/min	-	max. 600°C	68 dB	140.711
764588	BM4	1.100 W	230 l/min	z M 14 vijajčnim adapterjem	max. 600°C	68 dB	144.012
658719	BM4	1.600 W	230 l/min	-	max. 600°C	68 dB	139.231
873032	BR4	3.400 W	360 l/min	-	max. 650°C	68 dB	146.296

Vtič in kabelski priključki niso priloženi.

#### Pribor:



Št. izdelka	Opis	Št. ind. standarda
719147	Vtič + 3m gumijastega kabla	142.967
719148	Vtič + 3m gumijastega kabla	143.131
719143	Vtič za Igniter BR4 za kabel Ø 4,5-8 mm	770.103
875464	Vtič za Igniter BR4 za kabel Ø 8-11,5 mm	148.429

#### Prednosti/Izvedbe:



Vtič za napravo neposredno na napravi (enostavna namestitvev in odstranitev, manj variant naprav).



Novi montažni elementi za optimalno pozicioniranje v peči.



Priključni adapter cevi za zrak neposredno na napravi z notranje-ležečim 1"-navojem (dodatna oprema ni potrebna).



Dodatni cevni povezovalni adapter z M 14 za lažje adaptiranje toplotnega voda in podaljškov.



Zaščita grelnega elementa s fototranzistorjem in zaščito naprave s temperaturnim zaščitnim preklapljanjem.

Haberkorn d.o.o.  
www.haberkorn.si  
shop.haberkorn.si

Maribor  
T +386 2 320 67 10  
info@haberkorn.si

Ljubljana (maziva)  
T +386 1 586 37 80  
maziva@haberkorn.si

Ptuj  
T +386 2 621 03 62

Murska Sobota  
T +386 2 621 03 64