

LEISTER

WELDPLAST S2



AKCIJA

redna cena 4.761,-16 €

3.500,00 € / kos

Akcijska cena

Št. artikla: B45941

Uporaba/Navodila

- Polžasti ekstrudor s tračnim gretjem in integriranim brezkrtačnim ventilatorjem na vroč zrak za predgretje zvara
- Kompaktna zasnova ohišja zmanjšuje hrup in zagotavlja optimalno hlajenje elektronike in pogona
- Zaslona z osvetljenim grafičnim prikazom in gradbišču primerne tipke za upravljanje
- Mikroprocesor za uravnavanje procesa varjenja in nadzor naprave
- Meni s funkcijskimi programi
- 360° vrtljiv čevelj za varjenje
- Brez vrtljajev pri podajanju 3mm ali 4mm žice
- vrtljiv ročaj
- odgovarja nemški normi DVS
(Deutscher Verband für Schweißtechnik: nemško združenje za varilno tehniko)

Tehnični podatki

Napetost	230 V Moč
3.000 W Frekvenca	50/60 Hz
Material	LD-PE, HD-PE, PP
Varilna žica	Ø 3 oder Ø 4 mm
Emisija (HDPE Ø 4)	0,9 – 2,3 kg/h
Mere (D x Š x V)	450 x 98 x 260 mm
Teža	5,8 kg (brez priključka na omrežje)

Obseg dobave

- WELDPLAST S2
- Surovi varilni čevelj
- Kovček

WELDPLAST S2-PVC



AKCIJA

redna cena 6.209,14 €

3.850,00 €/kos

Akcijska cena

Št. artikla: B45948

Uporaba/Navodila

- Polžasti ekstrudor s tračnim gretjem in integriranim brezkrtačnim ventilatorjem na vroč zrak za predgretje zvara z eksternim dovodom zraka
- Kompaktna zasnova ohišja zmanjšuje hrup in zagotavlja optimalno hlajenje elektronike in pogona
- Zaslon z osvetljenim grafičnim prikazom in gradbišču primerne tipke za upravljanje
- Mikroprocesor za uravnavanje procesa varjenja in nadzor naprave
- Meni s funkcijskimi programi
- Pretok zraka ca. 320 l/min
- Obojestranski vnos 3 mm ali 4 mm žice
- vrtljiv ročaj
- odgovarja nemški normi DVS
(Deutscher Verband für Schweißtechnik: nemško združenje za varilno tehniko)

Tehnični podatki

Napetost	230 V
Moč	3.000 W
Frekvenca	50/60 Hz
Material	PE/PP PVC-U
Varilna žica	Ø 3 oder Ø 4 mm
Emisija	PVC-U Ø 3 0,9 – 1,7 kg/h
Emisija	PVC-U Ø 4 1,5 – 2,7 kg/h

Obseg dobave

- WELDPLAST S2-PVC
- Varilni čevelj K 8/10 mm
- 3 predgrelna šobe
- Kovček

Za dodatne informacije nas pokličite:

Kontaktna oseba: ga. Tjaša Posel
tjasa.posel@haberkorn.si
T 02 320-67-18

Akcijske cene veljajo do 31. 12. 2016 oziroma do razprodaje zalog. Za te cene ne velja dodaten rabat. Cene so brez DDV.

Za tiskarske napake in zmote ne prevzemamo nobene odgovornosti. Vse pravice so pridržane. Uporaba besedil in ilustracij ali ponatisov, vključno z izvlečki, le z našim pisnim dovoljenjem. Za vse dostave veljajo naša pravila in pogoji poslovanja. © Haberkorn d.o.o. Slovenija

Haberkorn d.o.o.
www.haberkorn.si
www.haberkorn.com

2000 Maribor
Vodovodna ulica 7
T 02 / 320 67 10
F 02 / 320 67 30
info@haberkorn.si

HABERKORN
SLOVENIJA