



Isotop[®] Compact csillapító

motorokhoz és kompresszorokhoz

**A Getzner bemutatja
az új univerzális
rezgés csillapítóját.**

Az új Isotop[®] Compact rezgés csillapító bármilyen 5 – 100 kg közötti terhelésnél használható. Kis mérete és univerzális csatlakozási lehetősége (M8-as menetes persellyel vagy hernyócsavarral) könnyű és gyors alkalmazhatóságot biztosít.

A padlóra történő közvetlen elhelyezéshez, a rezgés csillapítót fém alaplemez nélkül szállítjuk. A nagy statikus súrlódás miatt padlón való rögzítés általában nem szükséges.

A Sylomer® nagy teljesítményű anyaga miatt az Isotop® Compact rezgéscsillapító lényegesen hosszabb élettartamú, mint más gumi-fém szerkezetű rezgéscsillapító alkatrészek.

Meghatározott szigetelési hatékonysággal rendelkezik és hosszú távon sem keményedik meg, illetve nem válik törékennyé.

TERMÉKJELLEMZŐK

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Mindenféle

- kompresszorhoz,
- vészhelyzeti aggregátorhoz,
- hőszivattyúhoz,
- motorhoz stb.

MŰSZAKI ADATOK

Típus	Szín	Max terhelés (kg)
Isotop Compact-4	kék	4,0
Isotop Compact-9	rózsaszín	9,0
Isotop Compact-15	barna	15,0
Isotop Compact-20	piros	24,0
Isotop Compact-40	sötétzöld	40,0
Isotop Compact-50	szürke	50,0
Isotop Compact-70	sötétkék	78,0
Isotop Compact-80	türkiz	82,0
Isotop Compact-100	lila	100,0

Menetes csatlakozás: M8
 Felületvédelem: horganyzott
 Átmérő: 52mm



Isotop® Compact M 8 menetes persellyel



Kompresszor Isotop® Compact-al

További információk a www.getzner.com weboldalon és a shop.haberkorn.hu webáruház Vibrációs technológia termékcsoportnál találhatóak.