

OSEBNA VAROVALNA OPREMA (OVO)  
ZA PROFESIONALNO UPORABO KATEGORIJE II - 89/686/EGS

**PРЕБЕРИТЕ TO NAVODILA.**

Rokavice zamenjajte, če so raztrgane ali nezdružene. Rokavice izpolnjujejo le značilnosti, navedene na etiketi, če so pravilno obrabljeni in so v popolnem stanju. Vrsta rokavic mora biti izbrana ob upoštevanju posebnih tveganj in dela, ki ga je treba izvesti. ISSA LINE ne more biti odgovoren za kakršne koli poškodbe ali posledice, ki so posledica nezanesljive ali neprimerne uporabe rokavic. Te rokavice so primerne za zaščito pred mehanskimi tveganji v skladu z zahtevami standardov EN420 / 2003 + A1: 2009 in EN388 / 2016 z stopnjami odpornosti, ki so navedene na nalepki.

**UPORABA:** rokavica, odporna proti obrabi, idealna za rokovanje z lesom, sanitarno industrijo itd. In za splošne vzdrževalne dejavnosti. **OPOZORILA:** pri osebah z občutljivo kožo lahko kakršna koli rokavica povzroči alergijske reakcije, ki jih proizvajalec ne zagotovi. V takšnih primerih je priporočljivo takoj poiskati zdravnika. **ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:** Značilnosti in zaščitni nivoji temelijo na novi rokavici, ki se nikoli ne uporablja in nikoli ni oprana. Za čiščenje priporočamo uporabo detergentov, ki so združljivi z materiali, s katerimi je sestavljena enaka OZO, razen topil in mehanskih, ki bi lahko poškodovali. Pustite, da se suši pred ponovno uporabo. Rokavice shranujte na suhem in dobro prezračevanem mestu, stran od virov topote. Datum izteka trajanja PPE: v pogojih uporabe v posebej težkih okoljih ali v posebnih okoliščinah je mogoče, da rokavica trpi nenasne in nenasne razgradnje, ki jih proizvajalec ne zagotovi, zato ni mogoče določiti datuma poteka.

**OPOZORILO:** pazite, da se ne približujete premikanju strojev, saj obstaja nevarnost vlečenja. Navedena zaščita je omejena na dlan roke.

Za izločanje med preskusom rezalne odpornosti so rezultati rezalne analize le okvirni, medtem ko je test TDM rezultat referenčne zmogljivosti.

**OZNAKE:**

Poščite naslednjo oznako na rokavici:



CE oznaka, ki potrjuje skladnost rokavice z zahtevami  
bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Direktive 89/686 / EGS.

Registrirana blagovna znamka ISSA LINE proizvajalca.

01 (primer) Model za rokavice.

9 (primer) Velikost / merilo.

Piktogram, ki se nanaša na informativno sporočilo EN 420/2003+A1:2009

Piktogram, povezan z mehanskimi tveganji EN388:2016

npr.: 2 2 4 2 X P (X)  
a b c d e f



Ta piktogram kaže, da je rokavica oblikovana za mehanska tveganja in številke na dnu označujejo ravni, dobljene pri laboratorijskih testih, in pomenijo:

a: Odpornost na abrazijsko odpornost od 1 do 4

b: Odpornost rezanja od 1 do 5

c: Odpornost na trganje od 1 do 4

d: Odpornost na luknjo perforacije od 1 do 4

e: odpornost proti rezanju merila ISO 13997 od A-F (X = brez preskusa)

f: zaščita pred udarci EN 13594 presežena (P) ali neuspešna / ni uporabna (brez oznake)

**ORGAN ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI: ITC Inc. - T. Bati 299, 764 21 Zlín**

Czech Republic - identifikacijska št. 1023

INDUSTRIAL STARTER Spa - lastnik registrirane blagovne znamke ISSA LINE

Via Lago D'Iseo, 26 Altavilla (VI) Italia

MADE IN INDIA