

NAVODILA ZA UPORABO

Welder 1 Master – 35 (HBK št. artikla: 164472)
Osebna varovalna oprema (OVO)

SPLOŠNO RAVNANJE – splošna dela**Opis**

- Dlan in kazalec iz izbranega govejega usnja
- Hrbtna stran in manšeta iz cepljenega govejega usnja
- 5-prstna izvedba
- Ojačani šivi
- Celotna dolžina: 35 cm
- Dolžina manšete: 15 cm

**Področje uporabe**

- Kovinska in težka industrija
- Varjenje in splošna dela
- Ročna dela v gradbeništvu in ključavničarstvo
- Inštalaterska podjetja

Dobavljive dolžine 10,5	Barva osnove/premaza - / siva
Pakiranje 60 (10 x 6 parov)	Stopnje zmogljivosti Kat. 2 / EN 388:3132X / EN 407:412X3X / EN: 12477

Lastnosti

- Zaščita pred srednjimi mehanskimi nevarnostmi
- Zaščita rok z izbranim govejim usnjem
- Primerne za dela varjenja
- Obnašanje pri gorenju stopnja 4
- Obremenitev z majhnimi kapljicami staljene kovine stopnja 3
- Dlan in kazalec sta izdelana popolnoma iz govejega usnja
- Hrbtna stran in manšeta iz cepljenega usnja
- ojačani šivi
- Niso primerne za osebe z alergijo na usnje

Nasvet k uporabi

- Niso primerne za osebe, ki imajo alergijo na usnje
- Te rokavice ne ščitijo pred kemičnimi nevarnostmi
- Stopnje zmogljivosti, ugotovljene pod laboratorijskimi pogoji, se nanašajo na dlan in služijo kot pomoč pri izbiri
- Uporabnik mora stanje rokavic opazovati in jih zamenjati takoj, ko te več ne ustrezajo zahtevam kriterijev delovnega mesta

Material dlani	Goveje usnje
Material kazalca	Goveje usnje
Material hrbtni strani	Cepljeno goveje usnje
Material manšete	Cepljeno goveje usnje
Št. preizkusa CTC	0075/844/162/03/19/0873

Dimenzije

Velikost	10 1/2
Celotna dolžina cca.	35 cm
Dolžina pletene manšete cca.	15 cm
Teža (Ø v gramih)	200
Teža po kartonu cca. (kg)	13,5

EN407:2004

Obnašanje pri gorenju	4
Kontaktna toplota	1
Konvekcijska toplota	2
Sevalna toplota	X
Majhne kapljice staljene kovine	3
Velike kapljice staljene kovine	X

EN 388:2016 – rezultati preizkusa

Obraba	3
Odpornost na prerez	1
Odpornost na trganje	3
Odpornost na prebod	2
EN ISO 13997	X

Škodljive snovi (EN420:2003+A1:2009)

PH-vrednost <3,5 - > 9,5	ustrezno
Krom VI	ustrezno
Azo-barvila (2002/61/CE)	ustrezno

Debelina usnja

Dlan	1,1 – 1,3
Hrbtna stran	1,1 – 1,4

EAN-številka / črtna koda

	par	pakiranje	karton
Velikost 10	9003679 060352	9003679 760351	9003679 460350

Poreklo

Država izvora	Indija
Številka carinske tarife	4203 2910
opis	Delovne rokavice iz usnja

Ta izdelek ustreza uredbi (EU) 2016/425.

Več informacij in celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani: www.haberkorn.si ali na telefonski številki: 02/320-67-10.