

# Novo

Cevi, armature in pnevmatika

## HABERKORN

### Cevni navijalec za stisnjen zrak s PU cevjo

*Cevni navijalec za stisnjen zrak z ohišjem iz plastike in poliuretanske cevi, odporne na udarce, s hitro spojko in natičnim cevnim nastavkom DN 7.2. Sestavljen z 180 ° vrtljivim nosilcem za pritržitev na steno ali strop.*

#### UPORABA

Primeren za vodo ali stisnjen zrak.

#### TEHNIČNI PODATKI

Delovni tlak	20 bar
Delovna temperatura	-10 °C do +60 °C
Dovodni vod	80 cm
Notranji premer cevi	10 mm
Priključek za cev	3/8"
Dolžina cevi	15 m

#### MATERIAL

Hibrid-polimer



Cena za kos

€ 79,99

Št. art. D36439

## Za naročila in vprašanja smo vam na voljo:

**Prodaja in svetovanje**

Matej Rakuša

T 02 621 03 62

[matej.rakusa@haberkorn.si](mailto:matej.rakusa@haberkorn.si)

Haberkorn d.o.o.  
[www.haberkorn.si](http://www.haberkorn.si)  
[shop.haberkorn.si](http://shop.haberkorn.si)

Vodovodna ulica 7  
SI-2000 Maribor

T 02 / 32 06 710  
[info@haberkorn.si](mailto:info@haberkorn.si)