Produkt- und Leistungsübersicht Schalungstechnik

www.haberkorn.com



EINFACH BESSER



Hochwertig bauen mit Beton

Haberkorn bietet ein breit gefächertes Sortiment an Schalungstechnik an – vom Abstandhalter bis zu Schalrohren. Unsere renommierten Lieferanten garantieren gleichbleibend hochwertige Qualität und unser großes Lager in Wien gewährleistet eine schnelle Verfügbarkeit.









Sicherheit auf der Baustelle

Wir führen die vorgeschriebenen und geprüften Schutzkappen und Schutzprofile Nevosafe-Plus. Diese sind wiederverwendbar, geprüft für 100 Kilogramm Falllast und bis zu drei Meter Fallhöhe durchstanzsicher.



Alles für Sichtbeton

Wer mit Sichtbeton baut, der weiß, hier sind alle Ungenauigkeiten in der Schalung zu sehen. Unser Lieferant Nevoga hat speziell für Sichtbetonschalungen ein Sortiment von Distanzhaltern und Konen entwickelt, die einen perfekten Abschluss gewährleisten. Es besteht auch die Möglichkeit, diese mit speziellen Strukturen und Farben herzustellen.







Großes Sortiment an Schalrohren

Wir liefern Ihnen die benötigten Schalrohre in den maßgenauen Längen direkt auf die Baustelle. Dieser Service bringt für Sie einige Vorteile mit sich:

- Passgenauigkeit
- hohe Zeitersparnis
- schnelle Verarbeitung

Maximale Länge 13 m Maximaler Durchmesser 1.200 mm




Produkte für "weiße Wannen"

Als wasserundurchlässige Betonbauwerke ("weiße Wannen") werden Bauwerke bezeichnet, bei denen die Stahlbetonkonstruktion neben der tragenden Funktion auch die Abdichtungsfunktion übernimmt. Typische Anwendungsbereiche sind Verkehrsbauwerke, Behälter und unterirdische Bauwerke des Hoch- und Industriebaus.

Abstandhalter aus Faserbeton, Distanzrohre (Mauerstärken) aus Faserbeton; bis Wasserdruckklasse W1 sind auch Spannstellen aus Kunststoff mit zusätzlicher Quellbeschichtung zulässig.

W0 = Wasserdruck 0 bis 1 m W1 = Wasserdruck 1 bis 5 m





Profil für innenliegende Bewegungsfugenbänder für Wasserdruckklasse W0/W1

PVC; PVC/NBR Mindestbreite 24 cm bei einer Min-

destdicke von 4 mm

Elastomer Mindestbreite 24 cm bei einer Min-

destdicke von 9 mm



Spannstellen für Brandanforderung

Oktagon F180, Oktagon Plus F180, Faserbetonrohr 22/42 und Stopper F120, Faserbetonrohr und beidseitig 2 Stück Faserbetonstöpsel eingeklebt F180



Profil für innenliegende Arbeitsfugenbänder für Wasserdruckklasse W0/W1

PVC; PVC/NBR Mindestbreite 24 cm bei einer Min-

destdicke von 3,5 mm

Elastomer Mindestbreite 24 cm bei einer Min-

destdicke von 8 mm

Fugenbleche Mindestbreite 30 cm bei einer Min-

destdicke von 2 mm

Quellprofil Mindestbreite 2 cm bei einer Min-

destdicke von 7 mm



Spannstellen wasserdicht

Oktagon 7 bar, Oktagon Plus 5 bar, Faserbetonrohr und Stopper 4 bar, Distanzrohr 22/26 und Stopper 5 bar, Spannstelle aus Kunststoffdistanzrohr bzw. Faserbetonrohr 3 bar







Neu im Sortiment

Mauerkrägen 5 bar, Ringraumdichtungen 3 bar, Futterrohre 2 bis 7 bar, Rohrdurchführungen 7 bar und Verpressschläuche



Ökologisch bauen heißt PVC-frei bauen (BauXund)

Der Trend zu mehr Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein beim Bauen und Wohnen nimmt weiterhin stark zu. Eine zentrale Bedeutung beim Bauen gewinnt dabei die Auswahl der Baustoffe nach ökologischen Kriterien.

Immer mehr Ausschreibungen forcieren daher PVC-freie Produkte am Bau. Haberkorn unterstützt Sie hier mit langjährigem Know-how und einem umfassenden Sortiment an PVC-freier Schalungstechnik.

Lassen Sie sich über PVC-freie Alternativen beraten oder fordern Sie bei Bedarf die Unterlagen, Datenblätter und Prüfzeugnisse an. PVC-freie Produkte sind in unseren Katalogen mit Logo gekennzeichnet.





Highlights

PVC-freie Schalungstechnik

Wer nachhaltig bauen will, sollte auch PVC-freie Schalungstechnik verwenden. Ob Sie Drunterleisten, Konusse oder Ringabstandhalter suchen, Haberkorn bietet Ihnen in nahezu allen Bereichen der Schalungstechnik PVC-freie Produkte.

Bewehrungsanschlüsse nach Maß

Neben unseren standardmäßig vom Lager lieferbaren 1,25 m langen Standardgrößen aus BST550, bieten wir Ihnen auch Sonderlösungen: andere Elementlänge, Boxbreite, Bügelbreite, Bügelabstände, Übergreifungslänge etc.

Die Pluspunkte unserer Eigenmarke

Wenn Sie das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis für Faserbeton suchen, hat Haberkorn die Lösung dafür. Unsere Eigenmarke bietet ein kompaktes Sortiment an Schlangen, Knochen und Dreikant, das zusätzlich mit einer hoher Lagerverfügbarkeit punktet.







Ihr Haberkorn Ansprechpartner

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Spezialisten Wolfgang Edelbacher. Er steht Ihnen gerne bei sämtlichen Themen zur Verfügung.





ÖSTERREICH

Haberkorn GmbH Hohe Brücke 6961 Wolfurt T+43 5574/695-0 info.wolfurt@haberkorn.com Haberkorn GmbH Modecenterstraße 7 1030 Wien T +43 1/74 074-0 info.wien@haberkorn.com Haberkorn GmbH
Bundesstraße 51
6063 Rum/Innsbruck
T +43 512/24 400-0
info.innsbruck@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Technologiering 11
4060 Leonding
T + 43 7229/687-0
info.leonding@haberkorn.com

Haberkorn GmbH Zehenthofstraße 35 9500 Villach T +43 4242/42 038-0 info.villach@haberkorn.com Haberkorn GmbH Hafnerstraße 124 8055 Graz T +43 316/28 70 82-0 info.graz@haberkorn.com

SCHWEIZ

Haberkorn AG Musterplatzstrasse 3 CH-9442 Berneck T+4171/74749-20 www.haberkorn.ch

TSCHECHIEN

Haberkorn s.r.o. Generála Vlachého 305 CZ-747 62 Mokré Lazce T+420 553/75 71 11 www.haberkorn.cz

SLOWAKEI

Haberkorn s.r.o. Zavarská 10/B SK-917 01 Trnava T+421 33/591 46 00 www.haberkorn.sk

POLEN

Haberkorn Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 238 PL-44-348 Skrzyszów T+48 32/459 79 99 www.haberkorn.pl

UNGARN

Haberkorn Kft.
Asztalos Sándor u. 9–12
H-1087 Budapest
T+36 1/47 71 040
www.haberkorn.hu

SLOWENIEN

Haberkorn d.o.o. Vodovodna ul. 7 SI-2000 Maribor T+386 2/32 06 710 www.haberkorn.si

KROATIEN

Haberkorn d.o.o.
Dr. Franje Tudmana 16
HR-10431 Sveta Nedelja
T+385 1/33 35 870
www.haberkorn.hr

BULGARIEN

Haberkorn Eood ul. Adam Mizkewitsch Nr. 4a BG-1360 Sofia T+359 2/827 05 61 www.haberkorn.bg

SERBIEN

Haberkorn d.o.o. Kralja Petra I 59 RS-21203 Veternik T+381 21/820 071 www.haberkorn.rs

HABERKORN

EINFACH BESSER