



# Shell EcoPack Ölregal

Die praktische, einfache und  
sichere Ölabgabe.



# OPTIMIERTE ABLÄUFE FÜR JEDE WERKSTATT

Das Shell EcoPack Ölregal ist eine smarte und einfach zu bedienende Lösung für Werkstätten, um viele verschiedene Shell Helix Motoröle auf kleinster Fläche bereitzustellen und bei Bedarf schnell und sicher abzugeben.

Es beruht auf einem einzigartigen Konzept, das speziell entwickelt wurde, um den immer komplexer werdenden technischen Anforderungen der Fahrzeuge und der somit größeren Motoröl-Sortenvielfalt gerecht zu werden. Das Angebot umfasst aktuell 16 verschiedene Shell Helix Motoröle, mit denen der Großteil der benötigten Freigaben und Spezifikationen abgedeckt werden kann.

## PRODUKT- UND FREIGABENÜBERSICHT<sup>1</sup>

Produktreihe	Produktname	Viskosität	ACEA	API	Audi, Seat, Skoda, VW	BMW	Chrysler	Fiat
<b>ECT</b>	Shell Helix Ultra ECT C2/C3	0W-30	C2/C3	SN	504.00/507.00			9.55535-GS1 <sup>2</sup> , 9.55535-DS1 <sup>2</sup>
	Shell Helix Ultra ECT C3	5W-30	C3	SN		LL-04	MS-11106	
	Shell Helix HX8 ECT	5W-30	C3	SN	504.00/507.00			
<b>PROFESSIONAL</b>	Shell Helix Ultra Professional AF	5W-20	A1/B1	SN				
	Shell Helix Ultra Professional AF	5W-30	A5/B5	SL				
	Shell Helix Ultra Professional AP-L	0W-30	C2					
	Shell Helix Ultra Professional AP-L	5W-30	C2					
	Shell Helix Ultra Professional AR-L	0W-20	C5					
	Shell Helix Ultra Professional AR-L RN17	5W-30						
	Shell Helix Ultra Professional AV-L	0W-20	C5	SN	508.00/509.00			
	Shell Helix Ultra Professional AV-L	0W-30	C3		504.00/507.00			
	Shell Helix HX7 Professional AV	5W-30	C3		505.00, 505.01			
<b>CORE</b>	Shell Helix Ultra	5W-40	A3/B3, A3/B4	SN PLUS, SN	502.00/505.00	LL-01	MS-10725, MS-12991	9.55535-Z2 <sup>2</sup> , 9.55535-N2 <sup>2</sup>
	Shell Helix HX7	5W-40	A3/B3, A3/B4	SN PLUS, SN	502.00/505.00			9.55535-M2 <sup>2</sup>
	Shell Helix HX7	10W-40	A3/B3, A3/B4	SN PLUS, SN	501.01/505.00			
	Shell Helix HX6	10W-40	A3/B3	SN PLUS, SN	501.01/505.00			

<sup>1</sup> Freigaben und Spezifikationen mit Stand Februar 2020. <sup>2</sup> Erfüllt die genannte Spezifikation. <sup>3</sup> Für Euro-5-Diesel-Motoren und älter.



**43 SEKUNDEN** FÜR DAS  
ABFÜLLEN VON **5 LITERN ÖL.**

Ford	General Motors	Jaguar, Land Rover	Mercedes-Benz	Peugeot, Citroen	Porsche	Renault	weitere Freigaben
			229.52, 229.51, 229.31		C30		
	dexos2™		229.51, 229.31				
			229.51, 229.31				
WSS-M2C948-B							
WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D		STJLR.03.5003					
				B71 2312			
				B71 2290 <sup>3</sup>			
						RN 17 FE	
						RN 17	
					C20		
					C30		
			229.5, 226.5	B71 2296	A40	RN 0700, RN 0710	
			229.3			RN 0700, RN 0710	
			229.3			RN 0700, RN 0710	
			229.3			RN 0700	

# DIE VIELEN VORTEILE VON SHELL ECOPACK

## MEHR AUSWAHL

Durch die praktische Regallösung können bis zu 5 (Wandregal) bzw. 10 (Bodenregal) verschiedene Shell Helix Motoröle auf kleinster Fläche bereitgehalten und damit der Großteil der benötigten Freigaben und Spezifikationen abgedeckt werden.

## SCHNELL UND EINFACH

Mit Shell EcoPack können 5 Liter Öl in nur 43 Sekunden abgefüllt werden.

## KOMPAKTE LAGERUNG

Shell EcoPack reduziert die benötigte Lagerfläche in Regalen, auf Paletten oder direkt am Boden, sodass mehr Platz zum Arbeiten bleibt.

## WENIGER VERSCHWENDUNG

Dank des smarten Systems kann das Öl bis zum letzten Tropfen aus dem Kanister abgelassen werden. Jeder Kanister verfügt über eine eigene, nicht eichamtlich abgenommene Messkanne mit Ausgießer.

## EINFACHE FÜLLSTANDÜBERWACHUNG

Der Füllstand lässt sich in den transparenten Kanistern gut überwachen, sodass rechtzeitig nachbestellt werden kann.

## SICHERHEIT

Die 20-Liter-Kanister sind einfacher und rückschonender zu handhaben als 60-Liter-Werkstattfässer und reduzieren somit das Risiko von Verletzungen. Das Ölregal ist zudem mit integrierten und einfach entleerbaren Auffangwannen ausgestattet, wodurch die Rutsch- und Sturzgefahr reduziert wird.

## EINFACHE LEERGEBINDE-ENTSORGUNG

Die restentleerten Kanister können einfach flachgetreten werden, was zu einem kleineren Abfallvolumen führt.

# REGALVARIANTEN

Das Shell EcoPack Ölregal ist in zwei verschiedenen Varianten verfügbar: Zum einen als stehendes Bodenregal mit zwei Ebenen. Zum anderen als hängendes Wandregal mit einer Ebene.



## TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Bodenregal (B x T x H):  
136,3 x 41,8 x 226 cm
- Abmessungen Wandregal (B x T x H):  
127 x 31 x 103 cm
- Regal aus robustem und extrem stabilem Stahlblech
- abnehmbare Auffangwannen
- wiederverwendbare Messing-Ablasshähne für einen raschen, sauberen Fluss
- handliche, nicht eichamtlich abgenommene Shell-Kannen mit Deckel und Ausgießer
- transparente Kanister zur einfachen Füllstandkontrolle

