

Wasserschläuche für den Bau

HABERKORN
S U I S S E



HPLUS
 Haberkorn Markenqualität


Trevira-Bauschlauch H-Plus, Signalfarbe gelb, mit Storz-Kupplungen

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, durch gelbe Signalfarbe hervorragend sichtbar, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung Made in Austria, mit hochwertigem Seelenwerkstoff, schwere Ausführung. Beidseits eingebunden mit Draht in Storz-Saugkupplungen aus Aluminium, geschmiedete Ausführung.

Einsatzbereich

- Industrie, Baugewerbe

Material

- Seele Gummierung, schwarz
- Decke synthetische Faser, signalgelb/blau

Vorteile/Ausführungen

- Qualitätsausführung Made in Austria
- Ausführung in Signalfarbe, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und Stolperfallen zu vermeiden

Technische Daten

- Betriebstemperatur -10 °C bis +60 °C
- Betriebsdruck 15 bar



| Kupplung | ID [mm] | DN | Betriebsdruck [bar] | Einbindungsart | Rollenlänge [m] | Teile-Nr. |
|----------|---------|----|---------------------|----------------|-----------------|---------------|
| A/102 | 102 | 4" | 15 | Draht | 20 | H30316 |
| B/75 | 75 | 3" | 15 | Draht | 20 | H30318 |
| C/52 | 52 | 2" | 15 | Draht | 20 | H30320 |

HPLUS
 Haberkorn Markenqualität


Trevira-Bauschlauch H-Plus M, mit Storz-Kupplungen

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung Made in Austria, mit hochwertigem Seelenwerkstoff, schwere Ausführung. Beidseits eingebunden in Storz-Kupplungen aus Aluminium, geschmiedete Ausführung.

Anwendungen/Hinweise

- Unten angeführte Betriebsdrücke sind bedingt durch die jeweilige Einbindungsart.
- Betriebsdruck und Platzdruck des losen Schlauches siehe Artikelgruppe Trevira-Bauschlauch H-Plus M.

Material

- Seele alterungs- und ozonbeständiger EPDM-Kautschuk, schwarz
- Decke Polyesterfaser, rundgewebt



| Kupplung | ID [mm] | DN | Betriebsdruck [bar] | Einbindungsart | Gewicht [kg/Rol.] | Rollenlänge [m] | Teile-Nr. |
|----------|---------|--------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| A/Saug | 102 | 4" | 5 | Schellen | 13,34 | 20 | 115868 |
| A/Saug | | 4" | 12 | Draht | 12,99 | 20 | B13512 |
| B/Druck | 75 | 3" | 14 | Draht | 8,42 | 20 | 190869 |
| B/Saug | | 3" | 5 | Schellen | 8,21 | 20 | 194184 |
| B/Saug | 52 | 3" | 14 | Draht | 8,25 | 20 | B77861 |
| C/Druck | | 2" | 16 | Draht | 4,17 | 15 | 199686 |
| C/Druck | | 2" | 16 | Draht | 5,17 | 20 | 129664 |
| C/Druck | 32 | 2" | 16 | Draht | 8,68 | 30 | 160162 |
| C/Saug | | 1 1/4" | 5 | Schellen | 3,73 | 20 | 142496 |
| C/Saug | 52 | 2" | 5 | Schellen | 6,20 | 20 | 199540 |
| C/Saug | | 2" | 16 | Draht | 5,25 | 20 | B77859 |
| D/Saug | 25 | 1" | 5 | Schellen | 2,58 | 20 | 108826 |
| D/Saug | | 1" | 5 | Schellen | 3,64 | 30 | 102942 |
| D/Saug | | 1" | 16 | Draht | 2,61 | 20 | B13500 |
| F/Saug | 150 | 6" | 5 | Schellen | 23,25 | 20 | 141955 |

Bestellhinweis

Andere Dimensionen und Längen auf Anfrage lieferbar.

HPLUS
 Haberkorn Markenqualität


Trevira-Bauschlauch-Leitung H-Plus Premium, mit Storz-Kupplungen

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch mit genoppter Oberfläche für sehr hohe Abriebbeständigkeit, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung Made in Austria, mit hochwertigem Seelenwerkstoff, schwere Ausführung. Beidseits eingebunden mit Draht in Storz-Saugkupplungen aus Aluminium, geschmiedete Ausführung.

Vorteile/Ausführungen

- sehr hohe Abriebbeständigkeit
- geringe Reibungsverluste
- weitgehend chemikalienbeständig und verrottungsfest
- zusätzlich angebrachte Schutzmanschetten
- zusätzlich angebrachte Reparaturmanschetten zur behelfsmässigen Leckageabdichtung

Anwendungen/Hinweise

- eingebunden in Saugkupplungen mit Draht

Technische Daten

- Decke Flachschlauch aus Polyester hochfest, in Leinwandbindung rundgewebt
- Seele EPDM-Kautschuk, alterungs-, ozon-, temperatur- und chemikalienbeständig
- Farbe rohweiss mit Kennstreifen blau-rot-blau, Verstärkungsfäden in schwarz



| Kupplung | ID [mm] | DN | Betriebsdruck [bar] | Platzdruck [bar] | Einbindungsart | Gewicht [kg/m] | Länge [m] | Teile-Nr. |
|----------|---------|----|---------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| A/Saug | 102 | 4" | 12 | 30 | Draht | 0,56 | 20 | B88262 |
| B/Saug | 75 | 3" | 14 | 35 | Draht | 0,42 | 20 | B88261 |
| C/Saug | 52 | 2" | 16 | 45 | Draht | 0,34 | 20 | B88259 |

HPLUS
 Haberkorn Markenqualität


Trevira-Bauschlauch H-Plus M, mit Aussenbeschichtung und Storz-Kupplungen

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Beidseits eingebunden in Storz-Kupplungen aus Aluminium, geschmiedete Ausführung.

Vorteile/Ausführungen

- Qualitätsausführung Made in Austria
- mit hochwertigem Seelenwerkstoff
- besonders robust und langlebig durch rote, abriebfeste PU-Aussenbeschichtung
- moder- und kältefest
- leicht zu pflegen

Material

- Seele alterungs- und ozonbeständiger EPDM-Kautschuk, schwarz
- Decke abriebfeste, rote PU-Aussenbeschichtung, längsgerillt



| Kupplung | ID [mm] | DN | Betriebsdruck [bar] | Einbindungsart | Platzdruck [bar] | Länge [m] | Teile-Nr. |
|----------|---------|----|---------------------|----------------|------------------|-----------|---------------|
| A/Saug | 102 | 4" | 5 | Schellen | 36 | 20 | 373539 |
| B/Saug | 75 | 3" | 5 | Schellen | 40 | 20 | 373538 |
| C/Saug | 52 | 2" | 5 | Schellen | 45 | 20 | 373534 |



Trevira-Bauschlauch L, mit Storz-Kupplungen

Flach aufrollbarer Gewebe-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch, leichte Ausführung. Beiderseits eingebunden in Storz-Kupplungen aus Aluminium, Industrieausführung.

Material

- Seele Gummierung, schwarz
- Decke synthetische Faser



| Kupplung | ID [mm] | DN | Betriebsdruck [bar] | Einbindungsart | Rollenlänge [m] | Teile-Nr. |
|----------|---------|----|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| A/Saug | 102 | 4" | 8 | Draht | 20 | 151937 |
| B/Saug | 75 | 3" | 8 | Draht | 20 | 151934 |
| C/Saug | 52 | 2" | 8 | Draht | 20 | 151920 |

Bestellhinweis

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.



Gummi-Wasserschlauch H-Plus WATER, 20 bar

Leichter, flexibler Wasser- und Pressluftschlauchslauch, der vielseitig einsetzbar ist.

Einsatzbereich

- Industrie und Baustellen
- Gewerbe und Landwirtschaft
- Haus, Hobby und Garten

Vorteile/Ausführungen

- geeignet auch für schmierstoffhaltige Pressluft und Wasser
- hohe Druckbeständigkeit
- licht- und wetterbeständige Decke
- Preis/Leistung

Technische Daten

- Seele SBR, schwarz, glatt
- Einlage Rayon
- Decke SBR, schwarz, glatt, wetter- und lichtbeständig
- Sicherheitsfaktor 3:1
- Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C



| ID [mm] | DN | Wd [mm] | AD [mm] | Betriebsdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | Rollenlänge [m] | Teile-Nr. |
|---------|------|---------|---------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 13 | 1/2" | 5 | 23 | 20 | 130 | 0,38 | 50 | F66033 |
| 16 | 5/8" | 5 | 26 | 20 | 160 | 0,44 | 50 | F66035 |
| 19 | 3/4" | 5 | 29 | 20 | 190 | 0,58 | 50 | F66036 |
| 25 | 1" | 5,5 | 36 | 20 | 250 | 0,81 | 50 | F66038 |

HPLUS
 Haberkorn Markenqualität


Gummi-Industriewasserschlauch H-Plus, 6 bar

Wasserschlauch für den harten Einsatz in Baugewerbe, Industrie, Gärtnereien etc.

Technische Daten

- Seele SBR, schwarz, glatt
- Einlage Textil
- Decke SBR, schwarz, glatt mit Stoffimpression
- Sicherheitsfaktor 3:1
- Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C



| ID [mm] | DN | Wd [mm] | AD [mm] | Betriebsdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | Rollenlänge [m] | Teile-Nr. |
|---------|--------|---------|---------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 30 | - | 5,5 | 41 | 6 | 300 | 0,90 | 40 | 118579 |
| 32 | 1 1/4" | 6 | 44 | 6 | 320 | 1,00 | 40 | 101994 |
| 35 | 1 3/8" | 6 | 47 | 6 | 350 | 1,11 | 40 | 113494 |
| 38 | 1/2" | 7 | 52 | 6 | 380 | 1,42 | 40 | 112989 |
| 40 | - | 7 | 54 | 6 | 400 | 1,49 | 40 | 151611 |
| 45 | 1 3/4" | 6 | 57 | 6 | 445 | 1,37 | 40 | 163424 |
| 50 | 2" | 8 | 66 | 6 | 508 | 1,99 | 40 | 176071 |
| 60 | - | 9 | 78 | 6 | 600 | 2,48 | 40 | 129308 |
| 70 | - | 9 | 88 | 6 | 700 | 3,19 | 40 | 176641 |
| 75 | 3" | 9 | 93 | 6 | 750 | 3,38 | 40 | 106632 |

HPLUS
 Haberkorn Markenqualität


Saug- und Druckschlauch H-Plus, ohne Muffen

Gummi-Saug- und Druckschlauch, ablängbare Ausführung, somit beliebige Zuschnitte auf gewünschte Einsatzlänge möglich. Für Baugewerbe, Industrie, Bewässerungsanlagen, Landwirtschaft. Geeignet für Fäkalien, Schlamm und Abwasser.

Technische Daten

- Seele SBR, schwarz, glatt
- Einlage Textil und Stahldrahtspirale
- Decke SBR, schwarz, glatt, Stoffimpression
- Vakuumbelastung bis 9 mWS
- Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C



| ID [mm] | DN | Wd [mm] | AD [mm] | Betriebsdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | Rollenlänge [m] | Teile-Nr. |
|---------|----|---------|---------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 48 | - | 6 | 60 | 10 | 200 | 1,68 | 40 | 198206 |
| 51 | 2" | 5,5 | 62 | 10 | 215 | 1,69 | 40 | 127247 |
| 60 | - | 6 | 72 | 10 | 265 | 2,11 | 40 | 165436 |
| 75 | 3" | 7 | 89 | 10 | 345 | 3,04 | 40 | 150781 |
| 100 | 4" | 7 | 114 | 10 | 490 | 3,88 | 20 | 154647 |
| 110 | - | 8 | 126 | 10 | 560 | 5,18 | 20 | 191435 |




Wasserschlauch H-Plus Super, 12 bar

Leichter, gerillter Nitril-Wasserschlauch für Bewässerungen in Industrie, Bau, Gewerbe und Garten.

Technische Daten

- Seele Thermorubb, schwarz, glatt
- Einlage Textileinlage
- Decke Thermorubb, gerillt, rot
- Sicherheitsfaktor 2,5:1
- Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C

| ID [mm] | DN | Wd [mm] | AD [mm] | Betriebsdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | Rollenlänge [m] | Teile-Nr. |
|---------|------|---------|---------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 10 | 3/8" | 3 | 16 | 12 | 80 | 0,16 | 40 | 199213 |
| 13 | 1/2" | 3 | 19 | 12 | 105 | 0,21 | 40 | 165302 |
| 19 | 3/4" | 3,5 | 26 | 12 | 140 | 0,34 | 40 | 110902 |
| 25 | 1" | 4 | 33 | 12 | 185 | 0,50 | 40 | 121460 |



PVC-Saug- und -Druckschlauch H-Plus, Stahlspirale

Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit eingebetteter, verzinkter Stahldrahtspirale, innen und aussen glatt, universell verwendbar.

Vorteile/Ausführungen

- transparent
- flexibel
- UV-beständig
- universell einsetzbar
- glatte Oberfläche
- 2002/72/EC
- 2007/19/EC
- (EU) 10/2011 (für Simulanzen A-B-C-D1)
- 1935/2004/CE
- EC 2023/2006 (GMP)
- 1895/2005/EC

Technische Daten

- Farbe transparent
- Temperaturbereich -15 °C bis +65 °C

Einsatzbereich

- Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Bau- und Landwirtschaft



| ID [mm] | DN | Wd [mm] | AD [mm] | Betriebsdruck [bar] | Vakuumbelastung [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | Rollenlänge [m] | Teile-Nr. |
|---------|--------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 10 | 3/8" | 3 | 16 | 9 | -0,88 | 20 | 0,16 | 30 | 888136 |
| 13 | 1/2" | 3,1 | 19,2 | 9 | -0,88 | 30 | 0,19 | 30 | F00299 |
| 14 | - | 3 | 20 | 8 | -0,88 | 30 | 0,20 | 30 | 888144 |
| 16 | 5/8" | 3,2 | 22,4 | 8 | -0,88 | 35 | 0,22 | 30 | 888147 |
| 20 | 3/4" | 3,6 | 27,2 | 7 | -0,88 | 50 | 0,34 | 30 | 888148 |
| 25 | 1" | 4 | 33 | 6 | -0,88 | 60 | 0,51 | 30 | 888151 |
| 32 | 1 1/4" | 4,1 | 40,2 | 5 | -0,88 | 75 | 0,65 | 30 | 888152 |
| 38 | 1 1/2" | 4,4 | 46,8 | 5 | -0,88 | 90 | 0,80 | 30 | A50837 |
| 40 | - | 4,5 | 49 | 4 | -0,88 | 95 | 0,87 | 30 | 888154 |
| 51 | 2" | 5,2 | 61,4 | 3 | -0,78 | 125 | 1,20 | 30 | 888156 |
| 60 | - | 6 | 72 | 3 | -0,68 | 135 | 1,80 | 30 | 888157 |
| 76 | 3" | 6 | 88 | 2,5 | -0,68 | 195 | 2,50 | 30 | 888158 |
| 80 | - | 6,2 | 92,4 | 2,5 | -0,68 | 220 | 2,70 | 30 | 888160 |
| 90 | - | 7 | 104 | 2,5 | -0,68 | 245 | 3,00 | 30 | F23832 |
| 102 | 4" | 7,5 | 117 | 2,5 | -0,58 | 335 | 3,40 | 30 | 888162 |



PVC-Tauchpumpenschlauch H-Plus

Flach aufrollbarer PVC-Schlauch in schwerer Ausführung für Betonkübel, Tauchpumpen, Bewässerung, Jaucheverteilung, Spülung etc.

Einsatzbereich

- Industrie
- Bau- und Landwirtschaft

Vorteile/Ausführungen

- wetter- und abriebfest
- platzsparend bei Lagerung und Transport

Technische Daten

- Seele PVC, schwarz, glatt, nahtlos
- Einlage Polyester
- Decke PVC, glatt, blau
- Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C



| ID [mm] | DN | Betriebsdruck [bar] | Gewicht [kg/m] | Rollenlänge [m] | Teile-Nr. |
|---------|--------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 38 | 1 1/2" | 8 | 0,27 | 50 | 887836 |
| 51 | 2" | 8 | 0,36 | 50 | 887861 |
| 153 | 6" | 4 | 1,58 | 50 | 887862 |
| 203 | 8" | 2,5 | 2,20 | 50 | 887863 |



PVC-Wasserschlauch NTS® Yellow

Weicher und handlicher Gartenschlauch NTS® YELLOW 6-lagig mit SKY TECH-Beschichtung mit speziellem UV-Schutz gegen Schlauchalterung, die der Schlauchoberfläche ein mattes Finish verleiht.

Vorteile/Ausführungen

- frei von Phtalaten (<0,1 % Gewicht/Gewicht)
- RoHS- und REACH-konform (ohne SVHC)
- ohne PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)

Technische Daten

- Seele 6-lagig, gelb
- Einlage Antialgen-Schutzschicht, schwarz
Zwischenschicht, gelb
NTS-Gewebeverstärkung
- Decke Aussenmantel, transparent,
SKY TECH-Beschichtung mit speziellem UV-Schutz gegen Schlauchalterung



| ID [mm] | DN | Betriebsdruck [bar] | Platzdruck [bar] | Länge [m] | Teile-Nr. |
|---------|------|---------------------|------------------|-----------|-----------|
| 12,5 | 1/2" | 9 | 27 | 25 | G89992 |
| | | | | 50 | G89994 |
| 19 | 3/4" | 7 | 22 | 25 | G90003 |
| | | | | 50 | G90004 |
| 25 | 1" | 7 | 21 | 25 | G90009 |
| | | | | 50 | G90014 |

Auf einen Klick – Industrieschläuche und Armaturen im Online-Shop

Das umfangreiche Schlauch- und Armaturensortiment ist auch online über shop.haberkorn.ch bestellbar.

Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Kundenberater gerne zur Verfügung.

Haberkorn AG

Musterplatzstrasse 3
CH-9442 Berneck
T +41 71 74749-20
info@haberkorn.ch

www.haberkorn.ch



HABERKORN
S U I S S E