



SHELL SPIRAX AUTOMATIKGETRIEBEÖLE

**AUTOMATIKGETRIEBEÖLE
PASSEND FÜR MEHR ALS
12.100 PKW-MODELLE.**

**Shell
Spirax**



Die Shell Spirax ATF X Reihe umfasst hochentwickelte PKW-Getriebeöle, die für eine Vielzahl der neuesten Automatikgetriebe geeignet sind.

Das Ziel der Shell Forschung ist es, Getriebeöle mit höchster Effizienz und einem herausragenden Schutz für langanhaltende, reibungslose Schaltvorgänge zu entwickeln. Möglich ist dies durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit führenden Getriebeherstellern und OEMs.

Die Shell Spirax ATF X Produkte sind für eine Vielzahl von Fahrzeugmodellen geeignet: **Volkswagen Group, BMW, FORD, Citroen, Renault, Honda, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Toyota und weitere.**

Shell Spirax S5 ATF X und Spirax S6 ATF X können in mehr als 7.900 PKW-Modellen eingesetzt werden und decken damit bereits über 56 % der Europäischen Automatikgetriebe ab.

Shell Spirax S5 DCT X, S5 CVT X und die von Mercedes-Benz freigegebenen Shell-OEM-ATF-Produkte können in einer Vielzahl von Fahrzeugmodellen eingesetzt werden: **Volkswagen Group, BMW, FORD, Honda, Hyundai, KIA, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Volvo und mehr.**

Shell Spirax S5 DCT X & S5 CVT X sind Hochleistungsgetriebeöle. Sie basieren auf Grundölen, die mittels Synthesetechnologie aus Erdgas gewonnen werden, und sind für den Einsatz in Doppelkupplungsgetrieben bzw. in stufenlosen Automatikgetrieben mit Ketten- und Schubgliederbändern geeignet. Beide Produkte verfügen über eine einzigartige Formulierungstechnologie von Shell.

Die Produkte Shell Spirax S6 ATF 134M (bzw. Shell ATF 134), Shell Spirax S6 ATF 134ME (bzw. Shell ATF 134 FE) und Shell Spirax S6 ATF D971 (bzw. Shell D971) decken die gesamte Bandbreite der Mercedes-Benz 5- bis 9-Gang-Getriebe mit den **MB-Freigaben 236.14/15/17** ab. Das Shell DCT-M1 wird für Mercedes-Benz A & B Klasse Modelle, die die **MB-Freigabe 236.21** fordern, verwendet.

Kategorie	Produktname	Gebinde	Teile-Nr.
Universal-ATFs	Shell Spirax S6 ATF X	209-l-Fass	K77734
		20-l-Kübel	K56733
		12 x 1-l-Flasche	L32742
	Shell Spirax S5 ATF X	209-l-Fass	A89731
		20-l-Kübel	K60589
		12 x 1-l-Flasche	K80434
Universal-CVT	Shell Spirax S5 CVT X	209-l-Fass	J77999
		20-l-Kübel	J78276
		12 x 1-l-Flasche	J78281
Universal-DCT	Shell Spirax S5 DCT X	20-l-Kübel	K54742
		3 x 5-l-Flasche	K80907
		12 x 1-l-Flasche	K75055
Mercedes-Benz spezifische ATFs	Shell Spirax S6 ATF 134M bzw. Shell ATF 134	209-l-Fass	456132
		20-l-Kübel	K75052
	Shell Spirax S6 ATF 134ME bzw. Shell ATF 134 FE	209-l-Fass	652738
		20-l-Kübel	K75797
		12 x 1-l-Flasche	K80432
	Shell Spirax S6 ATF D971 bzw. Shell D971	209-l-Fass	C91915
		12 x 1-l-Flasche	K75640
	Shell DCT-M1	209-l-Fass	K60193

Die Tabelle zeigt die Kombination von Fahrzeugmodellen und OEM-Spezifikationen mit dem entsprechenden Shell-ATF-Produkt. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte die technischen Datenblätter, Shell Lubematch (www.haberkorn.com/lubematch) oder die TEC DOC Datenbanken. Prüfen Sie bitte auch immer die Hersteller-Informationen.

Hersteller	Modell	Hersteller-Spezifikation	Produkt
AUDI	A3 (8L1), (8P1); A4 (8D2, B5), (8E2, B6), (8EC, B7), (8K2, B8), (8W2, 8WC, B9); A4 Allroad (8KH, B8), (8WH, 8WJ, B9); A4 Avant (8D5, B5), (8E5, B6), (8ED, B7), (8K5, B8), (8W5, 8WD, B9); A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)		
	A5 (8T3), (F53); A5 Convertible , (8F7), (F57); A5 Sportback (F5A); A6 (4A2, C8), (4B2, C5), (4F2, C6), (4G2, 4GC, C7); A6 Allroad (4AH, C8), (4FH, C6), (4GH, 4GJ, C7); A6 Avant (4A5, C8), (4B5, C5), (4F5, C6), (4G5, 4GD, C7);	VW G 052 162; VW G 055 025; VW G 055 540; VW G 060 162	Spirax S5 ATF X*
	A7 Sportback (4GA, 4GF), (4KA); A8 (4D2, 4D8), (4E2, 4E8), (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), (4N2, 4N8); ALLROAD (4BH, C5); CABRIOLET (8G7, B4)		
	Q3 (8UB, 8UG); Q5 (8RB), (FYB); Q7 (4LB), (4MB); Q8 (4MN); TT (8N3); TT Roadster (8N9)		
	A1 Sportback (GBA); A3 (8P1); A3 (8V1, 8VK); A3 Convertible (8P7); A3 Convertible (8V7, 8VE); A3 Limousine (8VS, 8VM); A3 Sportback (8PA); A3 Sportback (8VA, 8VF); Q3 (8UB, 8UG); Q3 (F3B); TT (8J3); TT (8N3); TT (FV3, FVP); TT Roadster (8J9); TT Roadster (FV9, FVR)	VW G 052 182	Spirax S5 DCT X
	A4 (8K2, B8), (8E2, B6), (8EC, B7); A4 Avant (8K5, B8), (8E5, B6), (8ED, B7); A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7); A5 (8T3); A5 Convertible (8F7); A5 Sportback (8TA); A6 (4G2, 4GC, C7), (4B2, C5), (4F2, C6); A6 Allroad (4FH, C6); A6 Avant (4G5, 4GD, C7), (4B5, C5), (4F5, C6); A7 Sportback (4GA, 4GF); A8 (4E2, 4E8)	VW G 052 180; VW G 052 516	Spirax S5 CVT X
BMW	2 Active Tourer (F45); 2 Gran Tourer (F46); 3 (E46); 3 Compact (E36); 3 Convertible (E46); 5 (E34); 5 (E39); 5 Touring (E39), (E61); 7 (E38); X5 (E53)	Aisin Warner JSW 3309; BMW PN 83 22 9407 807; VW G 052 162 ; ZF TE-ML 11B	Spirax S5 ATF X*
	1 (E81); 3 (E90); 3 Convertible (E93); 3 Coupe (E46), (E92); 3 Touring (E46), (E91); X1 (E84); X3 (E83); X6 (E71, E72); Z3 Roadster (E36)	Dexron® VI	Spirax S6 ATF X
	3 (E46); 5 (E39), (E60); 5 Touring (E61); X3 (E83); X5 (E53); Z3 Roadster (E36)	Dexron® III; BMW PN 83 22 0 002 121; BMW PN 83 22 0 403 248	Spirax S5 ATF X
	1 (E81), (E87), (F20), (F21); 1 Convertible (E88); 1 Coupe (E82); 2 Convertible (F23); 2 Coupe (F22, F87); 3 (E90), (F30, F80), (G20); 3 Convertible (E93); 3 Coupe (E92); 3 Gran Turismo (F34); 3 Touring (E91), (F31), (G21); 4 Convertible (F33, F83); 4 Coupe (F32, F82); 4 Gran Coupe (F36); 5 (E60), (F10), (G30, F90); 5 Gran Turismo (F07); 5 Touring (E61), (F11), (G31); 6 (E63); 6 Convertible (E64); 6 Coupe (F13); 6 Gran Coupe (F06); 6 Gran Turismo (G32); 7 (E65, E66, E67), (F01, F02, F03, F04), (G11, G12); 8 Convertible (G14, F91); 8 Coupe (G15, F92); 8 Gran Coupe (G16, F93); 1 Van (F20); 3 Touring Van (F31); 5 Touring Van (G31);	BMW PN 83 22 0 397 114; BMW PN 83 22 2 152 426; BMW PN 83 22 0 142 516	Spirax S5 ATF X
	X1 (E84); X3 (E83), (F25), (G01, F97); X4 (F26), (G02, F98); X5 (E53), (F15, F85), (G05, F95); X6 (E71, E72), (F16, F86); X7 (G07); Z4 Coupe (E86); Z4 Roadster (E89), (G29); X3 Van (G01)		
	1 Convertible (E88); 2 Coupe (F22, F87); 3 (E90); 3 (F30, F80); 3 Convertible (E93); 3 Coupe (E92); 3 Touring (E91); 4 Convertible (F33, F83); 4 Coupe (F32, F82); 5 (F10); 6 Convertible (F12); 6 Coupe (F13); 6 Gran Coupe (F06); Z4 Roadster (E89)	BMW PN 83 22 2 148 578; BMW PN 83 22 0 440 214	Spirax S5 DCT X
CHRYSLER	300 C (LX, LE); CROSSFIRE 3.2; CROSSFIRE Roadster 3.2; CROSSFIRE Roadster SRT-6; CROSSFIRE SRT-6	MB-Freigabe 236.10	Spirax S6 ATF 134M bzw. ATF 134
CITROEN	BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK); C3 II (SC); C4 I (LC); C4 I Saloon ; C4 II Saloon ; C5 I (DC); C8 (EA, EB); JUMPER Box (244); XSARA (N1); XSARA Break (N2); XSARA Coupe (N0); XSARA PICASSO (N68)	ZF TE-ML 11B; PSA B71 2340; Peugeot N. 973622	Spirax S6 ATF X
	C3 II (2R, 2C); C3 III (SX); C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 73kW/75kW ; C4 Grand Picasso II ; C4 Picasso II ; C4 II (B7); C4 Picasso I MPV (UD); C4 SPACETOURER (3D); C4 CACTUS Van (OB, OP); C4 I Hatchback (LR); C4 II Hatchback (NC); C4 SPACETOURER Van (3D); C5 Estate (DE, RE); C5 II (RC); C5 II Break (RE); C5 III (RD); C5 III Break (RW); C6 (TD); DS3 ; DS4 ; DS5 ; GRAND C4 SPACETOURER (3A, 3E); JUMPY (VF7), (V); SPACETOURER (V);	Aisin Warner AW-1	Spirax S5 ATF X*
FIAT	FREEMONT (345)	Chrysler MS9602	Spirax S6 ATF X
	124 Spider (348); 500X (334); TIPO (356); CROMA BOX (194)	Aisin Warner AW-1/JSW 3309	Spirax S5 ATF X*
	CROMA (194); MAREA (185); MAREA Weekend (185); SCUDO Combinato (220); ULYSSE (179), (220); DUCATO (244), (230), (244); SCUDO Box (220)	Dexron® II/III; ATF T-IV	Spirax S5 ATF X

* für diese Freigaben kann auch Spirax S6 ATF X verwendet werden.

Hersteller	Modell	Hersteller-Spezifikation	Produkt
FORD	C-MAX [DM2]; C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU); FIESTA VI (CB1, CCN); FOCUS II (DA, HCP, DP), (DB_, FCH, DH); FOCUS III; GALAXY (CK); GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU); GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost; KUGA II (DM2); KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4; MONDEO IV (BA7); MONDEO V (CE), (CD), (CF); RANGER (ET); S-MAX (CJ), (WA6); TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD), (FCD, FDD), (FED, FFD)	Ford Mercon® LV	Spirax S6 ATF X
	COUGAR (EC); ESCORT CLASSIC (AAL, ABL); ESCORT CLASSIC Turnier (ANL); FIESTA V (JH, JD); FOCUS C-MAX (DM2); FOCUS II (DA, HCP, DP); FUSION (JU); GALAXY (WA6), (WGR); KUGA II (DM2); MAVERICK 3.0; MONDEO II (BAP), (BFP); MONDEO II Turnier (BNP); MONDEO III (B5Y), (B4Y); MONDEO III Turnier (BWY); MONDEO IV (BA7); MONDEO IV Van; S-MAX (WA6); TRANSIT Box (E)	Ford M2C138-C; Ford M2C166-H; Ford M2C-202-B; Ford WSS M2C 922 A; Ford WSS M2C 924 A (XT-8-QAW); Ford 52990	Spirax S5 ATF X*
	C-MAX (DM2); FOCUS (DAW, DBW); FOCUS C-MAX (DM2); FOCUS II (DA, HCP, DP); FOCUS II Convertible 2.0; FOCUS II (DB, FCH, DH); FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS); FOCUS (DFW); FOCUS Turnier (DNW); FIESTA VI Van 1.4; RANGER (ET)	Ford M2C-202-B; Ford WSS M2C919-E; Ford Mercon® V	Spirax S5 ATF X
	C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU); FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH); FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS); FOCUS III Saloon 1.5 TDCi 88kW; FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 100kW; FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 100kW; GALAXY (CK); GALAXY (WA6); GRAND C-MAX; KUGA I 2.0 TDCi 103kW; KUGA I 2.0 TDCi 4x4 120kW; KUGA II (DM2); MONDEO IV (BA7); MONDEO V Hatchback (CE); MONDEO V Saloon (CD); MONDEO V Turnier (CF); S-MAX (CJ); S-MAX (WA6); TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi; TRANSIT CONNECT Estate 1.5 TDCi	FORD WSS MC936-A	Spirax S5 DCT X
HONDA	ACCORD VIII (CP); CIVIC IX (FK); CR-V IV (RM); CR-V V (RW, RT); JAZZ III (GE, GG, GP, ZA)	Honda DW1	Spirax S6 ATF X
	ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8), (CH, CL); ACCORD VII (CL, CN); ACCORD VII Tourer (CM, CN); ACCORD VIII (CU), (CV); CITY (GM2, GM3); CIVIC VII Coupe (EM2); CIVIC VIII (FD, FA); CR-V II (RD); CR-V III (RE); JAZZ (GD); STREAM (RN)	Honda Z1	Spirax S5 ATF X*
	ACCORD VI (CG); CIVIC VI Coupe (EJ, EM1); CR-V I (RD); HR-V (GH); NSX I Convertible (NA); NSX I Coupe (NA); PRELUDE V (BB); SHUTTLE (RA)	Dexron® II/ III; Honda Premièr ATF	Spirax S5 ATF X
	CIVIC IX (FK); CIVIC IX Tourer (FK); CIVIC X Hatchback (FC, FK); HR-V (RU); JAZZ IV (GK)	HONDA CVT Fluid HCF2; Honda CVTF	Spirax S5 CVT X
HYUNDAI	ACCENT IV (RB); CRETA 1.6, 2.0; ELANTRA Coupe (JK); ELANTRA (AD, ADA), (MD, UD); GENESIS (DH); GRAND SANTA FÉ 2.2; i30 (GD); i30 (PDE, PD, PDEN); i30 Coupe 1.6 CRDi 94kW; i30 Estate (GD); i40 (VF); i40 CW (VF); ix35 (LM, EL, ELH); SANTA FÉ II (CM); SANTA FÉ III (DM, DMA); SONATA VII (LF); TUCSON (TL, TLE); VELOSTER (FS)	Hyundai SP IV	Spirax S6 ATF X
	ACCENT II (LC); ACCENT III (MC); ACCENT IV (RB); ACCENT (HC); COUPE (GK); ELANTRA (XD), (HD), (XD); GETZ (TB); GRANDEUR (HG), (TG); HIGHWAY VAN 2.0 16V; i10 (BA, IA), (PA); i10 Saloon 1.2 64kW; i20 (GB, IB), (PB, PBT); i20 ACTIVE (IB, GB); i20 Coupe (GB); i30 (FD); ix20 (JC); ix55 3.0 V6; ix55 3.8 V6; SANTA FÉ I (SM); SOLARIS Saloon (HCR); SONATA V (NF); TRAJET (FO); TUCSON (JM); XG (XG); XG Saloon 250	Hyundai SP III/; TOY 00405; Aisin Warner JSW3309	Spirax S5 ATF X*
	ATOS (MX); COUPE (RD); H-1 STAREX MPV (A1); H100 Box 2.4 84kW; H-1 Box (A1); H-1 Cargo (TQ); LANTRA II (J-2); SONATA IV (EF); TERRACAN (HP)	ATF-A; Dexron® III	Spirax S5 ATF X
JEEP	CHEROKEE (KJ), (KK), (KL); COMMANDER (XK, XH); COMPASS (MP, M6); GRAND CHEROKEE III (WH, WK); PATRIOT (MK74); RENEGADE (BU, B1); WRANGLER II (TJ); WRANGLER III (JK)	Chrysler MS9602; ATF SP IV	Spirax S6 ATF X
	GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)	Chrysler MS 7176	Spirax S5 ATF X
	GRAND CHEROKEE III (WH, WK); COMMANDER (XK, XH); GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)	MB-Freigabe 236.12; MB-Freigabe 236.10;	Spirax S6 ATF 134M bzw. ATF 134
KIA	CADENZA II (YG); CARENS IV; CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III; CEE'D (JD); CEE'D Combi Van (JD); CEE'D Sportswagon (JD); CERATO Hatchback (YD); CERATO II (TD); CERATO KOUP (TD); CERATO KOUP (YD); OPTIMA 2.0, 2.4, Sportswagon (JF); PRO CEE'D (JD); PRO CEE'D Hatchback Van (JD); Quoris 3.8/5.0; SORENTO II (XM); SORENTO III (UM); SOUL II (PS); SPORTAGE (GL, QLE), (SL); STINGER (CK); STONIC (YB)	ATF SP IV / SP IV-RR	Spirax S6 ATF X
	CARENS I (FC); CARENS III MPV (UN); CARNIVAL II (GQ); CEE'D Hatchback (ED); CEE'D SW (ED); CERATO Hatchback (LD); CERATO II Saloon (TD); CERATO Saloon (LD); PICANTO (JA), (TA); PRO CEE'D (ED); RIO II (JB); RIO III (UB); RIO III Hatchback Van (UB); RIO III Saloon (UB); RIO IV (YB, SC, FB); RIO IV Saloon (SC, FB); RIO Saloon (DC); SOUL (AM); VENGA (YN)	ATF SP III / RED-1K	Spirax S5 ATF X*
	CERATO (LD); RIO Saloon (DC); MAGENTIS (GD, MS); CARENS II MPV (FJ); RIO Estate (DC); RIO II (JB); SHUMA (FB); SHUMA II (FB); SORENTO I (JC); SPORTAGE (JE, KM), (KOO)	Dexron® III	Spirax S5 ATF X
MAZDA	2 (DE_, DH_3), (DL, DJ); 3 (BL), (BM, BN); 3 Hatchback (BP), (BK), (BM, BN), (BP); 5 (CR19), (CW); 6 Estate (GH), (G), (GL); 6 Hatchback (GG), (GH), (GJ, GL); 6 Station Wagon (GY); CX-3 (DK); CX-5 (KE, GH), (KF); CX-7 (ER); CX-9 (TB), (TC); MX-5 IV (ND); 3 Hatchback (BM); 6 Estate (Gj)	Aisin Warner JSW 3309; Mazda FZ; Mazda M-V	Spirax S5 ATF X*
	MX-5 III (NC); MX-5 IV (ND); MX-5 RF Targa (ND); RX-8 (SE, FE)	Aisin Warner AW-1	Spirax S6 ATF X
	6 (GG); 6 Station Wagon (GY); 323 F VI (BJ); TRIBUTE (EP); B-SERIE (UN); BT-50 Pickup (CD, UN)	Ford Mercon® V; Mazda M-III; Dexron® III	Spirax S5 ATF X

Hersteller	Modell	Hersteller-Spezifikation	Produkt
MERCEDES-BENZ	A-CLASS (W168); C-CLASS (W203), (W204), (CL203), (S202), (S203); CLK (C208), (C209); CLK Convertible (A208), (A209); E-CLASS (W210), (W211), (S210), (S211); E-CLASS (VF211); M-CLASS (W163); S-CLASS (W220), (C215), (C216); SL (R129); SLK (R170); VANEO (414); VIANO (W639); VITO (W639)	MB-Freigabe 236.10 MB-Freigabe 236.12	Spirax S5 ATF X
	A-CLASS (W169); B-CLASS (W245)	MB-Freigabe 236.20; CVT28	Spirax S5 CVT X
	A-CLASS (W176); C-CLASS (W205); C-CLASS Convertible (A205); C-CLASS Coupe (C205); C-CLASS T-Model (S205); E-CLASS (W213); E-CLASS Convertible (A238); E-CLASS Coupe (C238); E-CLASS T-Model (S213); GLC (X253); GLC Coupe (C253); SLK (R172)	MB-Freigabe 236.24	Spirax S5 DCT X
	C-CLASS (W203), (W204), (W205), (A205), (C204), (C205), (S203), (S204), (S205); CLC (CL203); CLK (C209); CLS (C218), (X218); E-CLASS (W212), (A207), (C207), (S212); GLC (X253); GL-CLASS (X164), (X166); GLE (W166), (C292); GLK-CLASS (X204); GLS (X166); M-CLASS (W166); S-CLASS (W221), (A217), (C216), (C217); SL (R230), (R231); SLC (R172); SLK (R172); SPRINTER 3,5-t, 3-t, 4,6-t, 5-t (906); V-CLASS (W447); VITO (W447)	MB-Freigabe 236.15	Spirax S6 ATF 134ME bzw. ATF 134FE
	C-CLASS (W205), (A205), (C205), (S205); CLS (C218), (X218); E-CLASS (W212), (W213), (A207), (C207), (S213); GLC (X253); GL-CLASS (X166); GLE (W166), (C292); GLS (X166); M-CLASS (W166); SL (R231); SLC (R172); SLK (R172)	MB-Freigabe 236.17	Spirax S6 ATF D971 bzw. D971
	A-CLASS (W176); B-CLASS (W246,W242); CLA (C117), (X117); GLA-CLASS (X156)	MB-Freigabe 236.21	DCT-MI
	MINI	MINI (R50, R53) Cooper S 125k; MINI (R56) Cooper 85kW; MINI CLUBMAN (R55); MINI Convertible (R57); MINI COUNTRYMAN (R60); MINI Coupe (R58); MINI PACEMAN (R61); MINI Roadster (R59); MINI CLUBVAN (R55)	Aisin Warner AW-1/ JSW 3309
MINI (R50, R53), MINI Convertible (R52)		BMW PN 83 22 0 136 376	Spirax S5 CVT X
MITSUBISHI	CARISMA (DA); COLT V (CJ, CP); GALANT VI (EA); GRANDIS (NAW); i (HA); L 200 / TRITON (KJ, KK, KL), (KAT, KBT); LANCER VI (CJ, CP); LANCER VII (CSA, CTA); LANCER VII Estate (CSW, CTW); LANCER VIII (CYA, CZA); OUTLANDER I (CUW), II (CWW), III (GGW, GFW, ZJ, ZL); PAJERO II (V3W); PAJERO III (V7W, V6W); PAJERO IV (V8W, V9W); PAJERO IV Van (V9, V8, V8V); PAJERO SPORT I (K7, K9); PAJERO SPORT II (KH, KG); PAJERO SPORT VAN I (K90)	Mitsubishi Dia Queen ATF J3/ SP III/ ATF PA	Spirax S5 ATF X*
	LANCER VII (CSA, CTA); LANCER CARGO Box Body / Estate (CS3W)	Dexron® III; ATF-A	Spirax S5 ATF X
	LANCER VIII (CYA, CZA); LANCER VIII Sportback (CXA); MIRAGE / SPACE STAR Hatchback (A0A); MIRAGE Saloon (A1A); OUTLANDER III (GGW, GFW, ZJ, ZL)	MITSUBISHI CVTF-J4/ CVTF-J1; PSA 9735EF	Spirax S5 CVT X
NISSAN	ALMERA II (N16); BLUEBIRD SYLPHY II (G11); NAVARA (D22); NP300 NAVARA Pickup (D23); NP300 NAVARA Platform (D40); PATHFINDER III (R51); PATROL GR V Wagon (Y61); PIXO (UA0); SUNNY IV (N16); X-TRAIL (T31)	Aisin Warner JSW3309; Nissan Matic D; Nissan Matic J	Spirax S5 ATF X*
	370 Z Coupe (Z34); ALMERA (N17); MICRA IV (K13_); MURANO II (Z51); PIXO (UA0); PATHFINDER III (R51); NP300 NAVARA (D40); QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E); TIIDA Hatchback (C12)	Nissan Matic S; Aisin Warner AW-1	Spirax S6 ATF X
	NAVARA (D22_); PATROL GR V Wagon (Y61); X-TRAIL (T31); ALMERA TINO (V10); NOTE (E11, NE11); ALMERA II (N16); CEFIRO III (A33); MAXIMA / MAXIMA QX V (A33); MICRA C+C III (K12); MICRA III (K12); PRIMERA (P12); PRIMERA (WP12); X-TRAIL (T30); PATROL GR V Platform (Y61)	Dexron® III; Ford Mercon	Spirax S5 ATF X
	MICRA II (K11); PRAIRIE LIBERTY (M12); ALMERA (N17); CUBE (Z12); MICRA IV (K13); MURANO I (Z50); MURANO II (Z51); QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E); Qashqai+2 1.6 Petrol 86kW; SENTRA VII (B17); TEANA I (J31); JUKE (F15); MURANO III (Z52); PULSAR Hatchback (C13); QASHQAI II Closed Off-Road Vehicle (J11, J11); X-TRAIL (T32)	NISSAN CVT NS1; NS2; NS3	Spirax S5 CVT X
OPEL	AGILA (B); ASTRA J Sports Tourer (P10); COMBO Life (X19); INSIGNIA A (G09); INSIGNIA B (Z18); CROSSLAND X (P17); GRANDLAND X (A18); INSIGNIA B Country Tourer (Z18); SIGNUM Hatchback (Z03); VECTRA B (J96); ASTRA J (P10); COMBO Box (X19); VECTRA C (Z02); ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05); ZAFIRA TOURER C (P12); ZAFIRA B Van (A05)	Aisin Warner AW-1/ JSW 3309; Opel 93 160 393	Spirax S5 ATF X*
	ANTARA (L07); ASTRA J (P10); ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08); ASTRA J Saloon 1.4 / 1.6 (69); ASTRA J Sports Tourer (P10); CASCADA (W13); COMBO Box (X12); COMBO Combi / Tour (X12); INSIGNIA A (G09); INSIGNIA B Country Tourer / Grand Sport / Sports Tourer (Z18); INSIGNIA B Sports Tourer Combi Van (Z18); MERIVA B MPV (S10) 1.4 LPG (75); MOKKA / MOKKA X (J13); SIGNUM Hatchback (Z03); VECTRA C / GTS (Z02); ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05); ZAFIRA TOURER C (P12)	Dexron® VI; Opel 93 165 147; Aisin Warner AW-1	Spirax S6 ATF X
	FRONTERA B (U99); CORSA B (S93); OMEGA B (V94); OMEGA B Estate (V94); TIGRA (S93)	BMW PN 83 22 0 002 121; Dexron® III	Spirax S5 ATF X
PEUGEOT	2008 I (CU); 207 (WA, WC); 3008 MPV (OU); 3008 SUV (M); 307 CC (3B); 308 CC (4B); 308 I (4A, 4C); 308 II; 308 SW I (4E, 4H); 308 SW II; 406 (8B); 406 Break (8E/F); 406 Coupe (8C); 407 (6D); 407 Coupe (6C); 407 SW (6E); 5008 (OU, OE); 5008 II; 508 I (8D); 508 SW I (8E); 607 (9D, 9U); EXPERT Tepee (VF3X); 508 SW Box/Estate (8E_); BOXER Box (244); BOXER Bus (244, Z); EXPERT Box (VF3A, VF3U, VF3X), (V); TRAVELLER Bus (V)	Aisin Warner AW-1/ JSW 3309; Peugeot N. 973622; VW G 052 162; PSA B71 2340	Spirax S5 ATF X*
	306 (7B, N3, N5); 306 Break (7E, N3, N5); 306 Convertible (7D, N3, N5); 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5); 306 Box / Estate (N, 7); 306 Box / Hatchback	Dexron® III	Spirax S5 ATF X

* für diese Freigaben kann auch Spirax S6 ATF X verwendet werden.

Hersteller	Modell	Hersteller-Spezifikation	Produkt
RENAULT	CLIO Grandtour (KRO/1); CLIO II (BB, CB); CLIO II Box (SBO/1/2), (SB, SR); CLIO III (BRO/1, CRO/1); DUSTER (HS); ESPACE III (JEO); FLUENCE (L3); GRAND SCENIC II (JMO/1); KANGOO (KCO/1); KANGOO Express (FWO/1); KANGOO Express (FCO/1); LAGUNA II (BGO/1), (KGO/1); LOGAN I (LS), (KS); LOGAN EXPRESS (US); LOGAN II (K8), STEPWAY (L8); MEGANE I (BAO/1), (EAO/1), (LAO/1), (DAO/1), (KAO/1); MEGANE II (BMO/1, CMO/1), (EMO/1), (KMO/1), (KM) 1.5 dCi (KM02, KM13), 1.5 dCi (KM16, KM1E), (LMO/1); MODUS / GRAND MODUS (F/JPO); SAFRANE II (B54); SANDERO/STEPWAY I (BS); SANDERO/STEPWAY II (B8); SCENIC I MPV (JAO/1, FAO); SCENIC II (JMO/1); THALIA I (LB); THALIA II (LU); THALIA III (L8)	VW G 052 162; Renault D3; Dexron® III	Spirax S5 ATF X*
	AVANTIME (DEO); CLIO II (BB, CB); CLIO II Box (SBO/1/2); ESPACE III (JEO); FLUENCE (L3); GRAND SCENIC III (JZO/1); KAPTUR (H5); LAGUNA Coupe (DT0/1); LAGUNA I (B56, 556); LAGUNA I Grandtour (K56); LAGUNA II (BGO/1); LAGUNA II Grandtour (KGO/1); LAGUNA III (BTO/1); LAGUNA III Grandtour (KTO/1); MEGANE I (BAO/1), (EAO/1), (LAO/1), (KA); MEGANE I Grandtour (KAO/1); MEGANE II (BMO/1, CMO/1), (KMO/1), (KM), (EMO/1); SCENIC I MPV (JAO/1, FAO); SCENIC II (JMO/1); VEL SATIS (BJO); TRAFIC II Box (FL)	Dexron® II / III	Spirax S5 ATF X
SAAB	9-3 (YS3D), (YS3F, E79, D79, D75); 9-3 Convertible (YS3F); 9-5 (YS3E), (YS3G)	Aisin Warner AW-1; Opel 93165147; Saab 3309	Spirax S5 ATF X*
	9-5 (YS3E); 9-3 (YS3D), (YS3F, E79, D79, D75); 9-5 Estate (YS3E)	Dexron® III; Dexron® III/Mercon®	Spirax S5 ATF X
SEAT	ALHAMBRA (7V8, 7V9); ALTEA (5P1); ALTEA XL (5P5, 5P8); AROSA (6H); CORDOBA (6L2); IBIZA III (6L1); IBIZA IV (6J5, 6P1); IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5); LEON (1M1), (1P1), (5F1); LEON SC (5F5); TOLEDO II (1M2); TOLEDO III (5P2); TOLEDO IV (KG3)	VW G 052162; VW G 052 990; VW G 055 025; VW G 055 540	Spirax S5 ATF X*
	ALHAMBRA (710, 711); ALTEA (5P1); ALTEA XL (5P5, 5P8); ATECA (KH7); EXEO (3R2); EXEO ST (3R5); LEON (1P1); LEON (5F1); LEON SC (5F5); LEON ST (5F8); TARRACO (KN2); TOLEDO III (5P2)	VW G 052 182	Spirax S5 DCT X
SKODA	FABIA I (6Y2), (6Y5), (6Y3); FABIA II (542); FABIA III (NJ3), (NJ5); OCTAVIA I (1U2), (1U5); OCTAVIA II (1Z3); OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), (5E5); RAPID (NH3); ROOMSTER (5J); SUPERB I (3U4); SUPERB II (3T4); YETI (5L);	VW G 052 162; VW G 052 990; VW G 055 025; VW G 055 540	Spirax S5 ATF X*
	KODIAQ (NS7, NV7); OCTAVIA II (1Z3); OCTAVIA II Combi (1Z5); OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3); OCTAVIA III Combi (5E5); SUPERB II (3T4); SUPERB II Estate (3T5); SUPERB III (3V3); SUPERB III Estate (3V5); YETI (5L)	VW G 052 182	Spirax S5 DCT X
SUBARU	FORESTER (SJ); IMPREZA Hatchback (GP); LEGACY III (BE); LEGACY V (BM); LEVORG 1.6 AWD; OUTBACK (BE, BH); OUTBACK (BR); OUTBACK (BS); XV (GP); XV (GT)	Subaru Lineartronic CVTF; P/N K0421Y0700	Spirax S5 CVT X
SUZUKI	ALTO (GF); ALTO K10 1.0; BALENO (FW, EW); GRAND VITARA II (JT, TE, TD); JIMNY Closed Off-Road Vehicle (A6G); SPLASH (EX); SWIFT III (MZ, EZ); SWIFT IV (FZ, NZ); SWIFT V (AZ); SX4 (EY, GY); SX4 S-Cross (JY); VITARA (LY)	Aisin Warner JWS 3309/ AW-1	Spirax S5 ATF X*
	SWIFT III (MZ, EZ); ALTO (FF), (HA12, HA23); GRAND VITARA I (FT, HT); IGNIS I (FH); IGNIS II (MH); JIMNY; LIANA (ER, RH); LIANA Hatchback 1.3/1.6; WAGON R Hatchback 1.0/1.3; WAGON R+ Hatchback (MM)	Dexron® II/III(E) / III	Spirax S5 ATF X
	BALENO (FW, EW); CELERIO (LF); IGNIS III (MF); SWIFT V (AZ)	Suzuki CVT Fluid Green-2	Spirax S5 CVT X
TOYOTA	ALLION I (T24); ALTEZZA GITA(XE1); AVANZA II (F65); AVENSIS (T22),(T25); AVENSIS VERSO (M2); CAMRY (V3), (V4); COROLLA (E11), (E12); COROLLA Verso (ZER, ZZE12, R1); ECHO (P1); FORTUNER (N5, N6); HARRIER (U1); HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2, KDH2, LH2); HIACE IV Box (H1, H2); IST (NCP6); LAND CRUISER 100 (J1); LAND CRUISER PRADO (J12); PREMIO (T24); PREVIA (R3); PRIUS Saloon (W1); PROACE (MDZ), (MDX), (MPY); PROBOX / SUCCEED (P5); RAV 4 I (A1); VIOS / SOLUNA VIOS (P4); VISTA (V5); YARIS (P1); YARIS VERSO (P2);	Aisin Warner JWS 3309/ AW-1; Toyota GP 0886- 00405 & 80105	Spirax S5 ATF X*
	AVENSIS (T22); ALTEZZA GITA (XE1); CAMRY (V2); CALDINA (T21); COROLLA (E11); HIACE IV Bus (H1, H2); HIACE / COMMUTER V (TRH2, KDH2); LAND CRUISER 100 (J1); LAND CRUISER 90 (J9); LAND CRUISER PRADO (J12); PICNIC (XM1); PLATZ (NCP1, SCP1); RUSH Closed Off-Road (F700); VEROSSA (X11);	Toyota ATF D-II/D-III; Dexron® III; Toyota ATF T-IV	Spirax S5 ATF X
	AURIS (E18); AVENSIS (T27); CAMRY (V4), (V5); C-HR (X1); COROLLA (E15), (E18,ZRE1); FORTUNER (N15, N16); HIGHLANDER / KLUGER (U4); HILUX (N1, N2, N3); INNOVA II (N14); LAND CRUISER 100 (J1); LAND CRUISER 200 (J2); LAND CRUISER PRADO (J12), (J15); LAND CRUISER VAN (J15); PRIUS (W3), (W5), (W2); PRIUS PHV (W52); PRIUS PLUS (W4); RAV 4 III (A3); RAV 4 IV (A4); VENZA (V1); YARIS / VIOS (P9)	Toyota WS	Spirax S6 ATF X
	ALLION II (T26); AURIS (E18); AURIS Estate (E18); C-HR (X1); PREMIO (T26); Premio 1.8 100kW; RAV 4 IV (A4); YARIS (P13); Allion MK II 1.8 92kW; IQ (J1)	TOYOTA CVT Fluid TC; TOYOTA CVT Fluid FE	Spirax S5 CVT X

Hersteller	Modell	Hersteller-Spezifikation	Produkt
VOLVO	C30 (533); S40 II (544); S60 I (384); S80 I (184); S80 II (124); V50 (545); V70 II (285); XC60 (156); XC70 CROSS COUNTRY (295); XC70 II (136); XC90 I (275)	Aisin Warner JWS 3309/ AW-1	Spirax S5 ATF X*
	C70 I Convertible (873); C70 I Coupe (872); C70 II Convertible (542); S40 I (644); S60 I (384); S70 (874); S80 I (184); S80 II (124); V40 Estate (645); V50 (545); V70 I (875, 876); V70 II (285); XC70 CROSS COUNTRY (295); XC90 I (275)	Volvo 116 1521 8/1540	Spirax S6 ATF X
	S80 I (184); C70 I Coupe (872); V40 (645); C70 I Convertible (873); S40 I (644); XC90 I (275)	Dexron® III	Spirax S5 ATF X
	C30 (533); S40 II (544); S60 II (134); S80 II (124); V40 Hatchback (525, 526); V50 (545); V60 I (155, 157); V70 III (135); XC60 (156); XC70 II (136)	Volvo 11618358;1161839	Spirax S5 DCT X
VW	AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B); AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B); BEETLE (5C1, 5C2); BEETLE Convertible (5C7, 5C8); BORA (1J2); BORA Variant (1J6); CRAFTER Box (SY, SX); CRAFTER Bus (SY1, SYJ); CRAFTER Platform/Chassis (SZ); GOLF IV (1J1); GOLF IV Cabriolet (1E7); GOLF IV Van (1J1); GOLF IV Variant (1J5); GOLF PLUS (5M1, 521); GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1); GOLF V (1K1); GOLF V Variant (1K5); GOLF VAN IV Variant (1J5); GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2); GOLF VII Variant (BA5, BV5); JETTA III (1K2); JETTA IV (162, 163, AV3, AV2); LUPO (6X1, 6E1); MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN); NEW BEETLE (9C1, 1C1); NEW BEETLE Convertible (1Y7); PASSAT (3B2, 3C2); PASSAT CC (357); PASSAT Variant (3B5), (3B6), (3C5); PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9); POLO (6N2), (9N); POLO CLASSIC (6V2); POLO Saloon (602, 604, 612, 614); POLO Variant (6V5); SHARAN (7M8, 7M9, 7M6); TIGUAN (5N); TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7); TOUAREG (7P5, 7P6); TOUAREG (CR7); TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)	VW G 052 162; VW G 052 990; VW G 055 025; VW G 055 540; VW G 060 162	Spirax S5 ATF X*
	ARTEON (3H7); BEETLE (5C1, 5C2); BEETLE Convertible (5C7, 5C8); CADDY ALLTRACK Estate (SAB); CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ); CADDY IV Estate (SAB, SAJ); CC (358); EOS (1F7, 1F8); GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5); GOLF IV (1J1); GOLF PLUS (5M1, 521); GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1); GOLF V (1K1); GOLF V Variant (1K5); GOLF VI (5K1); GOLF VI Convertible (517); GOLF VI Variant (AJ5); GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2); GOLF VII Variant (BA5, BV5); JETTA III (1K2); JETTA IV (162, 163, AV3, AV2); MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN); MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN); PASSAT (362); PASSAT (3C2); PASSAT (3G2, CB2); PASSAT ALLTRACK (365); PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5); PASSAT CC (357); PASSAT Variant (365); PASSAT Variant (3C5); PASSAT Variant (3G5, CB5); POLO (AW1, BZ1); SCIROCCO (137, 138); SHARAN (7N1, 7N2); TIGUAN (5N); TIGUAN (AD1); TIGUAN ALLSPACE (BW2); TOURAN (1T1, 1T2); TOURAN (1T3); TOURAN (5T1)	VW G 052 182	Spirax S5 DCT X

* für diese Freigaben kann auch Spirax S6 ATF X verwendet werden.



Erhältlich bei Haberkorn – Schmierstoff-Exklusivpartner von Shell
haberkorn.com/schmierstoffe, info.schmierstoffe@haberkorn.com, +43 1 74074-1771

HABERKORN