

ALC Alligatorkupplung



Die Alligatorkupplung verwendet man für die Verbindung von Bewehrungsstahl, indem die Stäbe in die beiden Enden der Kupplung gesteckt und anschließend die Scherbolzen verschraubt werden.

Einsatzbereich

- verlängern von existierendem Baustahl
- reparieren von desolaten Bewehrungen
- Anschluss an Stahlkonstruktionen
- für Konstruktionen, die dynamisch belastet werden
- verbinden von zwei Betonfertigteilen
- Konstruktion von Säulen

Vorteile/Ausführungen

- Sicherheit von einer einfachen Verbindung von Bewehrungsstahl
- Betonstahl muss nicht vorgearbeitet werden
- schnell zu montieren mit einem pneumatischen Schraubenschlüssel
- keine geschweißten Teile



Bezeichnung	Schlüsselweite	Baustahl-Ø	Länge	Teile-Nr.	Preis
ALC-ST-10	13 mm	10 mm	160 mm	G38863	22,02 €/Stk.
ALC-ST-12	13 mm	12 mm	180 mm	G38480	24,93 €/Stk.
ALC-ST-14/16	13 mm	14/16 mm	230 mm	G38502	32,10 €/Stk.
ALC-ST-20	17 mm	20 mm	260 mm	G38503	47,07 €/Stk.
ALC-ST-26	22 mm	26 mm	420 mm	G38504	85,65 €/Stk.
ALC-ST-30	22 mm	30 mm	480 mm	G38505	105,24 €/Stk.
ALC-ST-36	22 mm	36 mm	540 mm	G38866	125,31 €/Stk.
ALC-ST-40	22 mm	40 mm	580 mm	G38869	145,92 €/Stk.

Preis-Info

Alle Preise sind Listenpreise exkl. MwSt.
Von diesem wird Ihr persönlicher Rabatt abgezogen.

Impressum Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2018.

Haberkorn GmbH
www.haberkorn.com

6961 Wolfurt
T +43 5574/695-0

6063 Rum/Innsbruck
T +43 512/24 400-0

9500 Villach
T +43 4242/42 038-0

1030 Wien
T +43 1/74 074-0

4060 Leonding
T +43 7229/687-0

8055 Graz
T +43 316/28 70 82-0