


Getzner lépcső-rezgéscsillapító SB10

Termékadatlap

getzner
engineering a quiet future

- Alkalmazási terület** Tömör lépcsőkhöz lakó-, kereskedelmi és ipari épületekben
- Helyszínen öntött betonlépcsők
 - Előregyártott lépcsők
- Anyag** Elastomer: Sylomer®
Töltőanyag: polietilén
- Szín** Zöld



Lépészaj csökkentés mértéke 31 dB


ISO 717-2 szerint

Előnyök és hasznok

- Kiváló lépészaj csökkentés minimális beépítési magassággal
- Nagy hatékonysággal alkalmazható a teljes terhelési tartományban
- Egyszerű és gyors beépítés
- Építési tűrések kiegyenlítése
- Meghatározott terhelésátvitel és alacsony elhajlás
- Hosszú élettartamú, öregedésálló (évtizedekig)
- Rugalmasan illeszthető a támaszték méreteihez

Termékjellemzők		Vizsgálati módszerek	Megjegyzés
Statikus alkalmazási terület (statikus terhelés)	≤ 24 kN/m		
Maximális névleges terhelés (terhelési szint tervezése)	≤ 75 kN/m		
Vastagság	12 mm		
Szélesség	100 tól 235 mm		
Hossz	1500 mm		
Lángállóság	E osztály	EN ISO 11925-2	éghető, EN 13501-1
Hőmérséklet	-30 °C -tól + 70 °C-ig		rövid ideig magasabb hőmérséklet is lehetséges
Névleges lépészaj csökkentés mértéke $\Delta L_{n,w,Lauf}$	31 dB	DIN 7396	ISO 717-2, referencia elem: rögzített tartólap

Lépészaj csökkentés mértéke DIN 7396 szerint




f [Hz]	L_n [dB]	$\Delta L_{n,w,Lauf}$ [dB]
50	35,4	13,4
63	34,0	11,0
80	41,9	1,0
100	37,9	10,8
125	39,4	18,0
160	39,0	17,6
200	33,4	21,6
250	37,7	20,2
315	37,3	17,5
400	37,3	19,4
500	30,7	27,8
630	29,3	28,6
800	31,1	27,6
1000	27,1	32,6
1250	29,3	32,9
1600	30,2	32,0
2000	29,2	33,5
2500	24,9	37,2
3150	26,2	36,0
4000	25,0	37,0
5000	18,8	40,4

Kísérleti beépítés:
Előregyártott lépcsősor
rögzített tartóval és
rugalmas, szerelt lépcsővel
(4400 kg)
12 mm Getzner SB10
240 mm osztás (414 kg/m²)

— Mérési görbe
- - - Referenciagörbe
— Lépészaj csökkentés

Szállított típusok



Typ
SB10 S

Typ
SB10 I

Typ
SB10 L

Typ
SB10 Z

Beépítési útmutató és pályázati szövegek

További információk a www.getzner.com weboldalon és a shop.haberkorn.hu webáruház Vibrációs technológia termékcsoportnál találhatóak.

Minden adat a jelenlegi ismereteinken alapul, melyek számítási vagy irányértékként alkalmazhatóak, a szokásos gyártási tűréshatárok mellett, és nem minősülnek garantált tulajdonságoknak. A változtatás jogát fenntartjuk.

A GETZNER termékek magyarországi forgalmazója:
Haberkorn Kft., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 12.
T +36 1 477 1044 / F +36 1 303 0262
haberkorn@haberkorn.hu
shop.haberkorn.hu / www.haberkorn.hu

HABERKORN
HUNGÁRIA

www.getzner.com
getzner
engineering a quiet future