

# Info

Cevi za vzdrževanje

## HABERKORN

### Večnamenska cev H-Plus EUROPE 2000 10 – 20 bar



*Vsestranska visoko kakovostna cev za toplo in hladno vodo, temperaturno in tlačno odporna, trdna z dolgo življensko dobo. Odporna na kislino in lužino.*

#### PREDNOSTI / RAZLIČICE

- Temperaturno in tlačno odporna
- Robustna in trpežna
- Temperaturno območje -30 °C do +100 °C, parno do +130 °C (največ 30 min)

#### DOBAVLJIVE DIMENZIJE

10 do 125 mm

#### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Sredica	poseben polimer, črna, gladka
Vložek	zelo odporen na trganje, tekstilni oplet
Zunanji oplet	posebni polimer, črna, gladka, odporna na olje

### Cev za vodo H-Plus AIR 20 bar



*Cev je primerna za univerzalno uporabo za stisnjen zrak. Izjemno fleksibilna in zmogljiva. Primerna je tudi za vodo.*

#### PREDNOSTI / RAZLIČICE

- Varnostni faktor 3: 1
- Temperaturno območje -40 °C do +70 °C

#### DOBAVLJIVE DIMENZIJE

6 do 38 mm

#### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Sredica	SBR, črna, gladka
Vložek	Rayon
Zunanji oplet	SBR, črna, gladka, odporen na vremenske vplive in svetlobo (ID > 25 mm)

### Cev za mineralna olja H-Plus OIL 25 bar



*Večnamenska cev namenjena za industrijo, garaže, bencinske črpalke in storitvena podjetja. Odporna proti industrijskim oljem in maščobam, kurilnim in dizelskim oljem ter primerna tudi za stisnjen zrak in vodo.*

#### PREDNOSTI / RAZLIČICE

- Varnostni faktor 3,15:1
- Temperaturno območje -30 °C do +70 °C

#### DOBAVLJIVE DIMENZIJE

6 do 25 mm

#### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Sredica	NBR, črna, gladka
Vložek	tekstilni oplet
Zunanji oplet	NBR / SBR, črn, gladek, odporen proti obrabi olju in vremenskimi vplivi
Električno prevoden	R < 10 <sup>6</sup> Ω

Predstavljamo vam naše  
cevi za vzdrževanje!  
Iz zaloge in s hitro dostavo



**HPLUS**  
Haberkorn Markenqualität



**HPLUS**  
Haberkorn Markenqualität



**HPLUS**  
Haberkorn Markenqualität

**Haberkorn d.o.o.**  
www.haberkorn.si  
shop.haberkorn.si

**Maribor**  
T +386 2 320 67 10  
info@haberikorn.si

**Ljubljana (maziva)**  
T +386 1 586 37 80  
maziva@haberikorn.si

**Ptuj**  
T +386 2 621 03 62

**Murska Sobota**  
T +386 2 621 03 64