

NAVODILA ZA UPORABO

SL

ROKAVICE IN ROKAVI ANSELL ZA SPLOŠNO UPORABO GP, RAZLICICA II. KATEGORIJE

A. Uporaba

Ta navodila za uporabo je treba uporabljati skupaj s posebnimi informacijami na ali v embalaži. Rokavice/rokavi so namenjeni zaščiti rok in/ali podlahti predvsem pred mehanskimi in toplotnimi nevarnostmi in so skladni z ustreznimi usklajenimi standardi EN ali EN ISO, kot je prikazano s piktogrami, navedenimi na rokavicah/rokavih ali embalaži. Rokavice/rokavi tako zagotavljajo zaščito pred specifičnimi tveganji, prikazanimi s piktogrami, ki so definirani s temi usklajenimi standardi. Rokavice/rokavi so skladni z evropsko direktivo 89/686/EGS (do 21. 4. 2018) in evropsko uredbo 2016/425 (od 21. 4. 2018). Rokavice/rokavi, opremljeni s piktogramom, ki označuje stik z živili, so skladni tudi z evropskima uredbama 1935/2004 in 2023/2006 ter z vsemi veljavnimi nacionalnimi predpisi za materiale, ki pridejo v stik s hrano. Poskrbite, da se bodo rokavice/rokavi uporabljali samo za ustrezni namen, kot je navedeno zgoraj.

Razlaga simbolov in piktogramov:

 A B C D E P EN 388: 2016	Mehanska zaščita A: odpornost proti obrabi (raven zaščite od 0 do 4) B: odpornost proti prerezu (raven zaščite od 0 do 5) C: odpornost proti trganju (raven zaščite od 0 do 4) D: odpornost proti prebodu (raven zaščite od 0 do 4) E: odpornost proti prerezu skladno s preskusom TDM po standardu ISO EN 13997 (raven zaščite od A do F) P: Zaščita pred udarci (izbirno) = rokavice, ki zagotavljajo zaščito pred udarci na območju členkov (ne velja za območje prstov, ki ga ni mogoče testirati). Če ni oznake P, tudi ni zaščite pred udarci.	 Če imajo ravni zaščite pod piktogramom EN 388 predpono EU, BR ali PRC, gre za ravni, ki jih je dodelil evropski priglašeni organ skladno s standardom EN 388: 2016, brazilski inštitut za certificiranje skladno s standardom EN 388: 2003 ali kitajski inštitut za certificiranje skladno s standardom GB 24541. Opozorilo: ravni zaščite rokavic temelijo na preskusih, izvedenih na rokavicah na območju dlani. Pri rokavicah z dvema ali več plastmi splošne ravni zaščite ne odražajo nujno stopnje zaščite zunanjne plasti rokavic.
 A B C EN 511: 2006	Zaščita pred mrazom A: zaščita pred konvekcijskim mrazom (raven zaščite od 0 do 4) B: zaščita pred kontaktnim mrazom (raven zaščite od 0 do 4) C: neprepustnost za vodo (0 ali 1) – opozorilo: če so rokavice/rokavi s stopnjo zaščite 0 mokri, lahko izgubijo toplotno izolativnost.	 EN 16350: 2014 Rokavice/rokavi ustrezajo zahtevi (navpična upornost < 10 ⁶ ohm) za uporabo v požarni ali eksplozijsko ogroženih območjih.
	Izdelek je skladen in potrjen glede zahtev evropskih predpisov o osebni zaščitni opremi.	 EN 420:2003 + A1:2009 Pred uporabo rokavic/rokavor preberite navodila za uporabo. Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na družbo Ansell.
	Primerno za stik z živili.	 TP TC 019/2011 Izdelek je izdelan in potrjen skladno z zahtevami ruskih carinskih predpisov TP TC 019/2011.
	Izdelek je skladen in potrjen skladno z zahtevami korejskega zakona o zdravju in varnosti pri delu ter osebni zaščitni opremi.	CA XX.XXX Potrdilo o ustreznosti, izданo skladno z brazilskimi predpisi (pri čemer je xx.xxxx številka potrdila).
 ANSI ABR	Stopnja odpornosti proti obrabi (raven od 0 do 6) po standardu 105-2016 Ameriškega inštituta za standardizacijo.	 CUT Stopnja odpornosti proti prerezu (raven od A1 do A9) po standardu 105-2016 Ameriškega inštituta za standardizacijo.

Potrdilo o tipskem pregledu EU (modul B) je pripravilo podjetje Centexbel Belgium (ID 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde. Če želite podrobnejše informacije o učinkovitosti izdelka, se obrnite na družbo Ansell.

Če želite pridobiti izjavo EU o skladnosti, uporabite spodnjo povezavo: www.ansell.com/regulatory

Potrdilo o tipskem pregledu EU (modul B) je pripravilo podjetje Centexbel Belgium (ID 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde. Če želite podrobnejše informacije o učinkovitosti izdelka, se obrnite na družbo Ansell.

Če želite pridobiti izjavo EU o skladnosti, uporabite spodnjo povezavo: www.ansell.com/regulatory

B. Varnostna navodila za uporabo

1. Rokavice/rokavov ne uporabljajte s kemikalijami.
 2. Pred uporabo preglejte rokavice/rokave glede poškodb ali nepravilnosti. Izogibajte se uporabi rokavice/rokavov, ki so umazani znotraj – lahko bi razdražili kožo in povzročili dermatitis ali hujše reakcije.
 3. Rokavice/rokavi ne smejo priti v stik z odprtim plamenom.
 4. Če so rokavice/rokavi kontaminirani, jih očistite, operite ali do suhega obrišite, preden jih snamate.
 5. Rokavice/rokavi z ravno odpornosti proti trganju 1 ali več (skladno s standardom EN 388) se ne smejo uporabljati za zaščito pred nazobčanimi rezili ali kadar obstaja nevarnost zapletanja v premikajoče se dele strojev.
 6. Rokavice/rokavi, ki so primerni za stik z živili, morda niso primerni za uporabo z vsemi vrstami živil. Pri nekaterih rokavicah/rokavih lahko pride do prekomerne migracije snovi v določene vrste živil. Za informacije o omejitvah in o tem, za katere živila se rokavice/rokavi lahko uporabljajo, se obrnite na družbo Ansell ali preberite izjavo o skladnosti z živili družbe Ansell.
 7. Če so rokavice/rokavi označeni, potiskana stran ne sme priti v stik s hrano.
 8. Če rokavice/rokave uporabljate v eksplozivnih okolijs, zagotovite, da ustrezajo zahtevam standarda EN 16350. Ljudje, ki nosijo te rokavice, morajo biti ustrezno ozemljeni, tj. morajo nositi ustrezno obuvala in oblačila.
- Opozorilo:** rokavice/rokavov ne smete razpakirati, odpirati, nastavljati ali odstranjevati v požarni ali eksplozijsko ogroženi atmosferi. Na elektrostatične lastnosti rokavice/rokavov lahko negativno vplivajo staranje, obraba, kontaminacija in poškodbe, zato morda ne bodo zadostni za vnetljive atmosfere z višjim deležem kisika, kjer so potrebne dodatne ocene.

C. Sestavine / nevarne sestavine

Nekatere rokavice/rokavi lahko vsebujejo sestavine, ki so znane kot možen povzročitelj alergije pri občutljivih osebah, pri katerih lahko pride do razdraženosti kože in/ali alergijske reakcije ob stiku. Če pride do alergijskih reakcij, takoj poščite zdravniški nasvet. Za več informacij se obrnite na družbo Ansell.

D. Navodila za vzdrževanje

Shranjevanje: Shranite jih v originalni embalaži, proč od neposredne sončne svetlobe, na hladnem in suhem mestu. Shranjujte ločeno od virov ozona. Če so rokavice/rokavi pravilno shranjeni, kot je navedeno zgoraj, se ne bo zmanjšala njihova učinkovitost, njihove značilnosti pa se ne bodo pomembno spremenile. Če bi na rokavice/rokave lahko vplivalo staranje ali shranjevanje, je na embalažnem materialu naveden rok uporabe.

Čiščenje: Rokavice/rokavi, ki jih lahko perete, imajo piktograma, ki označujejo navodila za nego, in so prikazani v specifičnih informacijah na ali v embalaži. Raven učinkovitosti še nerabljene rokavice/rokava se po enem pranju ne zmanjša. Vendar pa uporabnik ali pralnica odgovarjata za učinkovitost rokavic/rokavov po pranju, če so bili rokavice/rokavi že uporabljeni. Podjetje Ansell za to ne more prevzeti odgovornosti.

E. Odstranjevanje

Uporabljene rokavice/rokavi so lahko kontaminirani s kužnimi ali drugimi nevarnimi snovmi.

Zavržite jih v skladu z lokalnimi predpisi. Odlaganje na odlagališče in sežiganje morata biti nadzorovana.

Št. artikla:	Velikost:
338530	6
333655	7
333660	8
333661	9
333663	10
333653	11



Več informacij in celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani:

www.haberkorn.si ali na telefonski številki 02/320-67-10