


## ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MEHANSKIMI TVEGANJI – KATEGORIJA TVEGANJA II

NAVODILA IN INFORMACIJE PROIZVAJALCA – PAZLJIVO PREVERITE PRED UPORABO 

Ta rokavica je označena CE in ustreza UREDBI (EU) 2016/425 in zahtevam evropskega harmoniziranega standarda EN 420:2003+A1:2009 & EN 388:2016. Rokavice zadovoljujejo bistvenim zahtevam za zdravje in zaščito (priložen UREDBI (EU) 2016/425) v smislu ergonomije, udobja, neškodljivosti in učinkovitosti.

**NAVODILA ZA SKLADIŠČENJE:** pred uporabo rokavice ohranjajo dolgo iste karakteristike pod pogojem, da se skladiščijo v originalni embalaži, v čistem, suhem in zračnem prostoru, ne pod direktnim izvorom svetlobe. Če se ti pogoji ne upoštevajo in pride iz kakršnega koli razloga do spremembe rokavice je potrebno rokavico takoj zamenjati.

**NAVODILA ZA UPORABO:** te rokavice se ne uporabljajo v prisotnosti kemikalij, nazobčanih rezil ali ognja. Ne uporabljajte rokavic v bližini gibljivih delov strojev, kjer bi se lahko rokavica ujela ali zataknila. Rokavice pred uporabo pregledajte, da niso poškodovane ali preluknjane. Ne uporabljajte izrabljenih, poškodovanih ali umazanih rokavic. Za zagotavljanje zaščite in karakteristik uporabljajte pravo velikost rokavice. Opozorjamo uporabnika, da rokavice zagotavljajo karakteristike zaščite samo v primeru pravilne uporabe in za področja za katere so namenjene; v primeru dela, kjer je prisotna tekočina, lahko tekočina prodre čez rokavico in lahko povzroči škodo uporabniku, če ni uporabljena pri delu, za katero je namenjena – splošna industrija, vzdrževanje, čiščenje, agrikultura, prenašanje, ko ni potrebna posebna zaščita zapestja in zaščita pred tveganji – prerez, strganje in preluknjanje. Odgovornost proizvajalca se izključi, če se rokavica ne uporablja skladno s temi nameni in navodili.

**NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN ROKOVANJE:** karakteristike in stopnja zaščite certificiran po EU se ne sme nikoli prati ali obnavljati. Priporočljivo je, da se rokavice čisti mehansko z mehkejšimi ščetkami, ki niso kovinske, ki bi lahko povzročile obrabo ali poškodbe.

**ODSTRANJEVANJE:** rabljene rokavice so lahko kontaminirane z nalezljivimi sredstvi ali drugimi nevarnimi snovmi. Rokavice je potrebno odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. Odnosite jih na odlagališča ali sežgati v nadzorovanih pogojih.

**OPOZORILA:** nekatere rokavice lahko vsebujejo alergene snovi za osebe, ki so občutljive in lahko dražijo kožo ali izzovejo alergijske reakcije. V teh primerih se je potrebno posvetovati z zdravnikom.

## OZNAKE:



znak, ki zagotavlja ustreznost zahtev za zdravje in zaščito po Uredbi EU 2016/425.

**ISSA LINE** registriran znak proizvajalca.

**7131** šifra modela

**9 (primer)** velikost po normativu EN 420



piktogram po informacijah

piktogram po normativu EN 388 za zaščito pred mehanskimi poškodbami in stopnje zaščite preizkušene v laboratoriju:

primer: 4 1 2 4 X P (X)

a b c d e f



a: odpornost na obrabo: min 1 – max 4

b: odpornost na prerez s pločevino: min 1 – max 5

c: odpornost na trganje: min 1 – max 4

d: odpornost na preluknjanje: min 1 – max 4

e: odpornost na prerez z ostrimi predmeti (EN ISO 13997): min A – max F

(X = ni testirano ali se ne uporablja)

F: zaščita pred vplivi EN 13594: presežen (P) ali se ne uporablja (brez oznake)

Gibljivost (primer: 5) zahteve EN 420: min 1 – max 5

## OPOMBE:

a) Stopnje zaščite so omejene na dlan vključno s prsti.

b) EN 388:2016 – za nastanek motnje strižne trdnosti so rezultati analize le okvirni, medtem, ko je preizkus strižne trdnosti TDM rezultat referenčne zmogljivosti.

**VEČ INFORMACIJ IN IZJAVA O SKLADNOSTI:** Haberkorn d.o.o., Vodovodna 7, 2000 Maribor, 02/320-67-10 ali na spletni strani [www.haberkorn.si](http://www.haberkorn.si)

**ORGAN ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI:** itc Inc. – T. Bati 299, 764 21 Zlin, Češka (1023)

**PROIZVAJALEC:** INDUSTRIAL STARTER Spa – lastnik registrirane blagovne znamke ISSA LINE

VIA LAGO D'Iseo, 26 Altavilla (VI) Italija

Narejeno v INDIJI