



## 5-prstne rokavice z nanosom iz nitrila

### Navodila za uporabo

Univerzalne zaščitne rokavice iz bombaža z nanosom iz nitrila (polni nanos).

Te rokavice so zaradi nanosa nitrila nedrseče in nudijo dober oprijem in občutljivost. Zaradi nitril nanosa rokavice nudijo dobro odpornost pred olji in maščobami.

Rokavice so namenjene za mehanska dela v različnih industrijah, obrnjenosti in montaži.

Model/Tip: 0564 – NAVYSTAR, velikosti 9-11



Navodila proizvajalca o uporabi

Certificiranje je opravil organ:

CTC Centre Techinque du Cuir et de la maroquinerie, Parc Sc. T.Garn – 4 rue Herm. Frankel, F-69367 Lyon Cedex 07  
Številka certifikacijskega organa.: 0075

#### Rezultati testiranj po DIN EN 388

Obraba	Razred 4
Prerez	Razred 2
Pretrganje	Razred 1
Prebod	Razred 1

#### Definicija razredov po EN388

Obraba:	1 2 3 4
Prerez:	1 2 3 4 5
Pretrganje:	1 2 3 4
Prebod:	1 2 3 4


Razlaga:

Najnižji razred: razred 1

Najvišji razred: razred 4, pri prerezu razred 5

#### Čiščenje in nega

Priporoča se nega s komercialnimi sredstvi (s ščetko, krpo,...). Pred pranjem ali kemičnim čiščenjem potrebno posvetovanje s priznanimi strokovnjaki. Proizvajalec ne prevzema nobenih odgovornosti za morebitne spremembe na rokavicah. Pred uporabo, je potrebno rokavice še enkrat pregledati, ali so rokavice neuporabljeni. Vsi pregledi oz. testi učinkovitosti so bili izvedeni na neuporabljenih rokavicah. Za uporabo rokavic po negi je potrebno predhodno izvesti teste učinkovitosti.



#### Pakiranje in skladiščenje

Izdelek je na voljo v standardni embalaži iz kartona, ki ga je možno reciklirati. Najmanjša enota pakiranja je pakirana v PE vrečkah ali podobnih okolju prijaznih materialih.

Rokavice je potrebno ustrezno skladiščiti, v škatlah v suhem prostoru.

Učinki vlage, temperature, svetlobe in naravnega staranja lahko v določenem časovnem obdobju povzročijo spremembo lastnosti. Življenske dobe izdelka ni možno z gotovostjo napovedati.

#### Splošne informacije

Rokavice so bile testirane v skladu z naslednjimi standardi:

DIN EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003 in v skladu z direktivo 89/686/EWG.

Ta navodila služijo kot pomoč pri izbiri vaše zaščite in nudijo informacije glede opravljenih testov, vendar ne morejo oceniti dejanskih razmer na delovnem mestu. Zato je odgovornost uporabnika in ne proizvajalca, da presodi, ali so rokavice primerne za njegovo delo.

Bodite posebej pozorni pri delu z vrtečimi se predmeti (možnost ujetja). Ne nusijo zaščite pri ostrih predmetih – npr. iglah.

Ta navodila morajo biti priložena vsaki dobavi. V te namene, se lahko ta navodila razmnožujejo v poljubnih količinah.

Dodatne informacije:

Helmut Feldtmann KG  
Zunftstraße 28  
21244 Buchholz/Nordheide

Več informacij in celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani: [www.haberkorn.si](http://www.haberkorn.si) ali na telefonski številki: 02/320-67-10.