

**ROKAVICE IN ROKAVI ANSELL ZA SPLOŠNO UPORABO
GP, RAZLIČICA III. KATEGORIJE, MODUL C2**

A. Uporaba

Ta navodila za uporabo je treba uporabljati skupaj s posebnimi informacijami na ali v embalaži. Rokavice/rokavi so namenjeni zaščiti rok in/ali podlakti predvsem pred mehanskimi nevarnostmi in so skladni z ustreznimi usklajenimi standardi EN ali EN ISO, kot je prikazano s piktogrami, navedenimi na rokavicah ali embalaži. Rokavice/rokavi tako zagotavljajo zaščito pred specifičnimi tveganji, prikazanimi s piktogrami, ki so definirani s temi usklajenimi standardi. Rokavice/rokavi so skladni z evropsko direktivo 89/686/EGS (do 21. 4. 2018) in evropsko uredbo 2016/425 (od 21. 4. 2018). Rokavice/rokavi, opremljeni s piktogramom, ki označuje stik z živili, so skladni tudi z evropskima uredbama 1935/2004 in 2023/2006 ter z vsemi veljavnimi nacionalnimi predpisi za materiale, ki pridejo v stik s hrano. Poskrbite, da se bodo rokavice/rokavi uporabljali samo za ustrezen namen, kot je navedeno zgoraj.

Razlaga simbolov in piktogramov:

 <p>A B C D E P EN 388: 2016</p>	<p>Mehanska zaščita A: odpornost proti obrabi (raven zaščite od 0 do 4) B: odpornost proti prerezu (raven zaščite od 0 do 5) C: odpornost proti trganju (raven zaščite od 0 do 4) D: odpornost proti preboju (raven zaščite od 0 do 4) E: odpornost proti prerezu skladno s preskusi TDM po standardu ISO EN 13997 (raven zaščite od A do F) P: Zaščita pred udarci (izbitni) = rokavice, ki zagotavljajo zaščito pred udarci na območju dlani (ne velja za območje prstov, ki ga ni mogoče testirati). Če ni oznake P, tudi ni zaščite pred udarci.</p>	<p>Če imajo ravni zaščite pod piktogramom EN 388 predpono EU, BR ali PRC, gre za ravni, ki jih je dodelil evropski priznani organ skladno s standardom EN 388: 2016, brazilski inštitut za certificiranje skladno s standardom EN 388: 2003 ali kitajski inštitut za certificiranje skladno s standardom GB 24541.</p> <p>Opozorilo: ravni zaščite rokavic temeljijo na preskusi, izvedenih na rokavicah na območju dlani. Pri rokavicah z dvema ali več plastmi splošne ravni zaščite ne odražajo nujno stopnje zaščite zunanje plasti rokavic.</p>		
 <p>A B C D E F EN 407: 2004</p>	<p>Zaščita pred vročino A: vnetljivost (raven zaščite od 0 do 4) B: odpornost proti kontaktni toploti (raven zaščite od 0 do 4) C: odpornost proti konvekcijski toploti (raven zaščite od 0 do 4) D: odpornost proti sevalni toploti (raven zaščite od 0 do 4) E: odpornost na manjša žilja tekoče kovine (raven zaščite od 0 do 4) F: odpornost na večja žilja tekoče kovine (raven zaščite od 0 do 4)</p>	 <p>A B C EN 511: 2006</p>	<p>Zaščita pred mrazom A: zaščita pred konvekcijskim mrazom (raven zaščite od 0 do 4) B: zaščita pred kontaktnim mrazom (raven zaščite od 0 do 4) C: neprepustnost za vodo (0 ali 1) – opozorilo: če so rokavice s stopnjo zaščite 0 mokre, lahko izgubijo toplotno izolativnost.</p>	 <p>EN 16350: 2014</p> <p>Rokavice/rokavi ustrezajo zahtevi (navpična uporost < 10⁶ ohm) za uporabo v požarno ali eksplozijsko ogroženih območjih.</p>
 <p>Izdelek je skladen in potrjen glede zahtev evropskih predpisov o osebni zaščitni opremi. XXXX je identifikacijska številka priznanega organa, ki vodi oceno skladnosti za izdelka III. kategorije.</p>		 <p>EN 420:2003 + A1:2009</p>	<p>Pred uporabo rokavic/rokavov preberite navodila za uporabo. Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na družbo Ansell.</p>	
	<p>Primerno za stik z živili.</p>	 <p>TP TC 019/2011</p>	<p>Izdelek je izdelan in potrjen skladno z zahtevami ruskih carinskih predpisov TP TC 019/2011.</p>	
	<p>Izdelek je skladen in potrjen skladno z zahtevami korejskega zakona o zdravju in varnosti pri delu ter osebni zaščitni opremi.</p>	<p>CA XX,XXX</p>	<p>Potrdilo o ustreznosti, izdano skladno z brazilskimi predpisi (pri čemer je xx,xxx številka potrdila).</p>	
 <p>ABR</p>	<p>Stopnja odpornosti proti obrabi (ravni od 0 do 6) po standardu 105-2016 Ameriškega inštituta za standardizacijo.</p>	 <p>CUT</p>	<p>Stopnja odpornosti proti prerezu (ravni od A1 do A9) po standardu 105-2016 Ameriškega inštituta za standardizacijo.</p>	

Potrdilo o tipskem pregledu EU (modul B) in nadzorovana preverjanja izdelkov (modul C2) je izvedlo podjetje Centexbel Belgium (ID 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde. Če želite podrobnejše informacije o učinkovitosti izdelka, se obrnite na družbo Ansell. Če želite pridobiti izjavo EU o skladnosti, uporabite spodnjo povezavo: www.ansell.com/regulatory

B. Varnostna navodila za uporabo

- Rokavic/rokavov ne uporabljajte s kemikalijami.
 - Pred uporabo pregledajte rokavice/rokave glede poškodb ali nepravilnosti. Izogibajte se uporabi rokavic/rokavov, ki so umazani znotraj – lahko bi razdražili kožo in povzročili dermatitis ali hujše reakcije.
 - Rokavice/rokavi ne smejo priti v stik z odprtim plamenom.
 - Če so rokavice/rokavi kontaminirani, jih očistite, operite ali do suhega obrišite, preden jih snamete.
 - Rokavice/rokavi z ravnjo odpornosti proti trganju 1 ali več (skladno s standardom EN 388) se ne smejo uporabljati za zaščito pred nazobčanimi rezi ali kadar obstaja nevarnost zapletanja v premikajoče se dele strojev.
 - Rokavice/rokavi, ki so primerni za stik z živili, morda niso primerni za uporabo z vsemi vrstami živil. Pri nekaterih rokavicah/rokavih lahko pride do prekomerne migracije snovi v določene vrste živil. Za informacije o omejitvah in o tem, za katera živila se rokavice/rokavi lahko uporabljajo, se obrnite na družbo Ansell ali preberite izjavo o skladnosti z živili družbe Ansell.
 - Če so rokavice/rokavi označeni, potiskana stran ne sme priti v stik s hrano.
 - Če rokavice/rokave uporabljate v eksplozivnih okoljih, zagotovite, da ustrezajo zahtevam standarda EN 16350. Ljudje, ki nosijo te rokavice, morajo biti ustrezno ozemljeni, t.j. morajo nositi ustrezna obuvala in oblačila.
- Opozorilo:** rokavic/rokavov ne smete razpakirati, odpirati, nastavljeni ali odstranjevati v požarno ali eksplozijsko ogroženi atmosferi. Na elektrostatične lastnosti rokavic/rokavov lahko negativno vplivajo staranje, obraba, kontaminacija in poškodbe, zato morda ne bodo zadostni za vnetljive atmosfere z višjim deležem kisika, kjer so potrebne dodatne ocene.

C. Sestavine / nevarne sestavine

Nekatere rokavice/rokavi lahko vsebujejo sestavine, ki so znane kot možen povzročitelj alergije pri občutljivih osebah, pri katerih lahko pride do razdraženosti kože in/ali alergijske reakcije ob stiku. Če pride do alergijskih reakcij, takoj poiščite zdravniški nasvet. Za več informacij se obrnite na družbo Ansell.

D. Navodila za vzdrževanje

Shranjevanje: Shranite jih v originalni embalaži, proč od neposredne sončne svetlobe, na hladnem in suhem mestu. Shranjujte ločeno od virov ozona. Če so rokavice/rokavi pravilno shranjeni, kot je navedeno zgoraj, se ne bo zmanjšala njihova učinkovitost, njihove značilnosti pa se ne bodo pomembno spremenile. Če bi na rokavice/rokave lahko vplivalo staranje ali shranjevanje, je na embalažnem materialu naveden rok uporabe.

Čiščenje: Rokavice/rokavi, ki jih lahko perete, imajo piktograme, ki označujejo navodila za nego, in so prikazani v specifičnih informacijah na ali v embalaži. Raven učinkovitosti se nerabljene rokavice/rokava se po enem pranju ne zmanjša. Vendar pa uporabnik ali pralnica odgovarjata za učinkovitost rokavic/rokavov po pranju, če so bili rokavice/rokavi že uporabljeni. Podjetje Ansell za to ne more prevzeti odgovornosti.

E. Odstranjevanje

Uporabljene rokavice/rokavi so lahko kontaminirani s kužnimi ali drugimi nevarnimi snovmi. Zavrzite jih v skladu z lokalnimi predpisi. Odaganje na odlagališče in sežiganje morata biti nadzorovana.

Več informacij in izjava o skladnosti:
Haberkorn d.o.o., Vodovodna 7, 2000
Maribor, 02/320-67-10, www.haberkorn.si