

NAVODILA ZA UPORABO

GRIPSTER SKINS

Solidstar

Nitrilne zaščitne rokavice za enkratno uporabo


Obveščanje potrošnikov

Informacije proizvajalca po uredbi (EU) 2016/425, priloga 2, odstavek 1.4 (sklicevanje v uradnem listu evropske unije)

Prosimo vas, da pred uporabo izdelka dobro preberete navodila za uporabo! V primeru nadaljnjega posredovanja osebne varovalne opreme (OVO) ste dolžni ta list priložiti prejemniku. Za te namene se lahko ta brošura neomejeno krat razmnoži.



Izdelek: 1399 / OVO Kategorije 3
Dobavljive velikosti/izvedbe : 8-11

Izjava o skladnosti

 Pri teh rokavicah gre za osebno varovalno opremo (OVO). CE-oznaka potrjuje, da izdelek ustreza veljavnim zahtevam uredbe (EU) 2016/425. Celotno izjavo o skladnosti si priskrbite tukaj: www.haberkorn.si

Oznake na rokavicah

Blagovna znamka, št. modela, velikost, CE-oznaka, piktogrami, i-oznaka, simbol tovarne z datumom proizvodnje mesec/leto

 i-oznaka: napotek za informacije proizvajalca
 datum proizvodnje mesec/leto

Rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi EN ISO 374-1:2016 del 1: terminologija in zahteve zmogljivosti za kemična tveganja EN ISO 374-5:2016 del 5: terminologija in zahteve zmogljivosti za tveganja zaradi mikroorganizmov

EN 16523-1:2015 del 1: ugotavljanje odpornosti materialov na pronicanje kemikalij – del 1: pronicanje zaradi tekočih kemikalij pod stalnim kontaktom

Več informacij :

Haberkorn d.o.o., Vodovodna 7, 2000 Maribor, 02/320-67-10, www.haberkorn.si

Opozorila



Ta informacija ne navede dejanskega časa zaščite na delovnem mestu ter razlik med zmesmi in čistimi kemikalijami.

Odpornost proti kemikalijam je bilo ocenjeno na preizkusih pod laboratorijskimi pogoji, ki so bili izvedeni na dlani (odvzet je primer, pri katerih je rokavica dolga 400 mm ali daljša – v tem primeru je preizkušena tudi manšeta) in se nanaša izključno na preizkušene kemikalije. Odpornost je lahko drugačna v primeru, če se kemikalije uporabljajo v zmeseh. Priporočamo da preverite, če so rokavice primerne za predvideno aplikacijo, saj se pogoji na delovnem mestu v odvisnosti od temperature, obrabe in degradacije lahko razlikujejo od tistih pri tipškem preizkusu.

V kolikor so bile zaščitne rokavice že uporabljene, lahko zaradi sprememb njihovih fizikalnih lastnosti nudijo manjšo zaščito proti nevarnim kemikalijam. Pri kontaktu s kemikalijo lahko pride do degradacije, premikov, vlečenje niti, drgnjenja itd. kar lahko privede do tega, da se dejanski čas uporabnosti zelo zmanjša. Pri agresivnih kemikalijah je lahko degradacija najpomembnejši faktor, kateri se mora upoštevati pri izbiri pravih rokavic odpornih na kemikalije.

Pred uporabo morate preveriti rokavice če so kakšne napake ali pomanjkljivosti.

Pri rokavicah, ki se lahko večkrat uporabijo, mora proizvajalec navesti relevantno navodilo za dekontaminacijo. V kolikor ni navedeno navodilo za dekontaminacijo so rokavice predvidene le za enkratno uporabo in sledeče opozorilo mora biti dodano: določene samo za enkratno uporabo.

	Odpornost na pronicanje je bila ugotovljena pod laboratorijskimi pogoji in se nanaša samo na preizkušene vzorce.		
	Preizkusi v skladu z EN ISO 374-1:2016		
		EN 16523:2015 raven pronicanja	EN 374-4:2013 Degradacija
	J = n-heptan	5	27.7%
	K = 40 % natrijev hidroksid	6	-16.1%
	T = 37 % formaldehid	6	19.6%
	P = 30 % vodikov peroksid	4	47.4%

>10 min.: raven 1 - >30 min.: raven 2 - >60 min.: raven 3
>120 min.: raven 4 - >240 min.: raven 5 - >480 min.: raven 6

Namen uporabe, področja uporabe in ocena tveganja

Te rokavice ustrezajo navedenim tehničnim standardom. Primerno je opomniti, da dejanski pogoji uporabe ne morejo biti simulirani in je zato odločitev uporabnika, če so rokavice za planirano uporabo primerne ali pa le te niso primerne. Proizvajalec ni odgovoren pri neustrezni rabi izdelka. Pred uporabo bi se naj opravila ocenitev preostalega tveganja, da bi ugotovili, če so te rokavice primerne za predvideno aplikacijo. Upoštevajte natisnjene piktograme in ravni zmogljivosti.

Previdnostni ukrepi pri uporabi

- Pri ravnanju s kemikalijami izključno uporabljajte rokavice s kemičnim piktogramom.
- Prepričajte se, da so izbrane rokavice odporne na uporabljene kemikalije.
- Te rokavice ne uporabljajte za zaščito pred nazobčanimi robovi ali rezili oz pri odprtem ognju.
- V kolikor potrebujete rokavice za uporabo pri toplotnih aplikacijah, se prepričajte, da rokavice ustrezajo zahtevam EN407 in so bile testirane glede na vaše potrebe.
- Te rokavice ne uporabljajte v bližini premikajočih se strojnih delov.
- Pred uporabo rokavic jih pozorno preverite, da izključite napake ali pomanjkljivosti.
- Prosimo da upoštevate dejstvo, da rokavice ne nudijo zaščite pred vbodom s koničastimi predmeti, kot npr. injekcijskimi iglami

- Ne uporabljajte več rokavic, ki so poškodovane, dotrajane in umazane ali pa so umazane s katero koli substanco (tudi na notranji strani), saj se lahko razdraži koža in pride do vnetja kože. V kolikor pride do te situacije, vam svetujemo obisk zdravnika ali dermatologa.

Shranjevanje in zastaranje izdelka

Shranjujte na hladnem in suhem, brez da bi sončna svetloba neposredno svetila na rokavice, v bližini odstranite vse stvari, zaradi katerih bi lahko prišlo do vžiga. Najbolje bi bilo, da jih hranite v originalnem pakiranju. Rok uporabe ne more biti točno naveden in je odvisen od uporabe ter tudi od tega, če uporabnik zagotovi, da se rokavice uporabljajo le za aplikacije, za katere so tudi namenjene. Rokavice so označene z datumom proizvodnje (mesec/leto).

Leipold
Arbeitschutz

Št. izdelka: 1399, 50 kosov

Narejeno v Maleziji

- Patentirane, obojestransko posebna struktura
 - rokavic za najboljši oprijem
- Odlična oprijemljivost pri mokroti in olju
- Možnost obojestranskega nošenja in najboljša
 - točnost prilaganja
- Zelo močen nitril za najvišje udobje
- 100 % nitril, brez lateksa, primerno za alergike
- Primerne za ravnanje z živilami

Idealno primerne za :

- Ročna dela
- Industrija
- Kmetijstvo
- Ravnanje z živilami
- Splošna uporaba

Št. izdelka: 1399, 50 kosov

- močan nitril
- brez lateksa
- dober oprijem
- ne pudrane
- 24 cm dolge
- 7/S , 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL, 12/XXXL

