

NAVODILA ZA UPORABO

SL

ROKAVICE IN ROKAVI ANSELL ZA SPLOŠNO UPORABO GP, RAZLIČICA II. KATEGORIJE

A. Uporaba

Ta navodila za uporabo je treba uporabljati skupaj s posebnimi informacijami na ali v embalaži. Rokavice/rokavi so namenjeni zaščiti rok in/ali podlahi predvsem pred mehanskimi in topotnimi nevarnostmi in so skladni z ustreznimi usklajenimi standardi EN ali EN ISO, kot je prikazano s piktogrami, navedenimi na rokavicah/rokavih ali embalaži. Rokavice/rokavi tako zagotavljajo zaščito pred specifičnimi tveganji, prikazanimi s piktogrami, ki so definirani s temi usklajenimi standardi. Rokavice/rokavi so skladni z evropsko direktivo 89/686/EGS (do 21. 4. 2018) in evropsko uredbo 2016/425 (od 21. 4. 2018). Rokavice/rokavi, opremljeni s piktogramom, ki označuje stik z živili, so skladni tudi z evropskima uredbama 1935/2004 in 2023/2006 ter z vsemi veljavnimi nacionalnimi predpisi za materiale, ki pridejo v stik s hrano. Poskrbite, da se bodo rokavice/rokavi uporabljali samo za ustrezni namen, kot je navedeno zgoraj.

Razlaga simbolov in piktogramov:

 A B C D E P EN 388: 2016	Mehanska zaščita A: odpornost proti obrabi (raven zaščite od 0 do 4) B: odpornost proti prerezu (raven zaščite od 0 do 5) C: odpornost proti trganju (raven zaščite od 0 do 4) D: odpornost proti prebodu (raven zaščite od 0 do 4) E: odpornost proti prerezu skladno s preskusom TDM po standardu ISO EN 13997 (raven zaščite od A do F) P: Zaščita pred udarci (izbirno) = rokavice, ki zagotavljajo zaščito pred udarci na območju dlanov (ne velja za omočje prstov, ki ga ni mogoče testirati). Če ni oznake P, tudi ni zaščite pred udarci.	Če imajo ravni zaščite pod piktogramom EN 388 predpono EU, BR ali PRC, gre za ravnini, ki jih je dodelil evropski priglašeni organ skladno s standardom EN 388: 2016, brazilski institut za certificiranje skladno s standardom EN 388: 2003 ali kitajski inštitut za certificiranje skladno s standardom GB 24541. Opozorilo: ravnini zaščite rokavic temelijo na preskusih, izvedenih na rokavicah na območju dlan. Pri rokavicah z dvema ali več plasti splošne ravni zaščite ne odražajo nujno stopnje zaščite zunanjih plasti rokavic.	
 A B C EN 511: 2006	Zaščita pred mrazom A: zaščita pred konvekcijskim mrazom (raven zaščite od 0 do 4) B: zaščita pred kontaktnim mrazom (raven zaščite od 0 do 4) C: neprepustnost za vodo (0 ali 1) – opozorilo: če so rokavice/rokavi s stopnjo zaščite 0 mokri, lahko izgubijo toplovo izolativnost.	 EN 16350: 2014	Rokavice/rokavi ustrezajo zahtevi (navpična upornost < 10 ⁶ ohm) za uporabo v požarni ali eksplozivno ogroženih območjih.
	Izdelek je skladen in potjen glede zahtev evropskih predpisov o osebni zaščitni opremi.	 EN 420:2003 + A1:2009	Pred uporabo rokavice/rokavov preberite navodila za uporabo. Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na družbo Ansell.
	Primerno za stik z živili.	 TP TC 019/2011	Izdelek je izdelan in potjen skladno z zahtevami ruskih carinskih predpisov TP TC 019/2011.
	Izdelek je skladen in potjen skladno z zahtevami korejskega zakona o zdravju in varnosti pri delu ter osebni zaščitni opremi.	CA XX.XXX	Potrdilo o ustreznosti, izданo skladno z brazilskimi predpisimi (pri čemer je xx.xxxx številka potrdila).
 ABR	Stopnja odpornosti proti obrabi (raven od 0 do 6) po standardu 105-2016 Ameriškega inštituta za standardizacijo.		Stopnja odpornosti proti prerezu (raven od A1 do A9) po standardu 105-2016 Ameriškega inštituta za standardizacijo.

Potrdilo o tipskem pregledu EU (modul B) je pripravilo podjetje Centexbel Belgium (ID 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde. Če želite podrobnejše informacije o učinkovitosti izdelka, se obrnite na družbo Ansell.

Če želite pridobiti izjavo EU o skladnosti, uporabite spodnjo povezavo: www.ansell.com/regulatory

B. Varnostna navodila za uporabo

- Rokavice/rokavov ne uporabljajte s kemikalijami.
 - Pred uporabo preglejte rokavice/rokave glede poškodb ali nepravilnosti. Izogibajte se uporabi rokavice/rokavov, ki so umazani znotraj – lahko bi razdražili kožo in povzročili dermatitis ali hujše reakcije.
 - Rokavice/rokavi ne smejo priti v stik z odprtim plamenom.
 - Če so rokavice/rokave kontaminirani, jih očistite, operite ali do suhega obrišite, preden jih snamete.
 - Rokavice/rokavi z ravno odpornosti proti trganju 1 ali več (skladno s standardom EN 388) se ne smejo uporabljati za zaščito pred nazobčanimi rezili ali kadar obstaja nevarnost zapletanja v premikajoče se dele strojev.
 - Rokavice/rokavi, ki so primerni za stik z živili, morda niso primerni za uporabo z vsemi vrstami živil. Pri nekaterih rokavicah/rokavih lahko pride do prekomerne migracije snovi v določene vrste živil. Za informacije o omejitvah in o tem, za katera živila se rokavice/rokavi lahko uporabljajo, se obrnite na družbo Ansell ali preberite izjavo o skladnosti z živil družbe Ansell.
 - Če so rokavice/rokavi označeni, potiskana stran ne sme priti v stik s hrano.
 - Če rokavice/rokave uporabljate v eksplozivnih okoljih, zagotovite, da ustrezajo zahtevam standarda EN 16350. Ljudje, ki nosijo te rokavice, morajo biti ustrezeno ozemljeni, tj. morajo nositi ustrezena obuvala in oblačila.
- Opozorilo:** rokavice/rokavov ne smete razpakirati, odpirati, nastavljati ali odstranljevati v požarni ali eksplozivno ogroženi atmosferi. Na elektrostatične lastnosti rokavice/rokavov lahko negativno vplivajo staranje, obraba, kontaminacija in poškodbe, zato morda ne bodo zadostni za vnetljive atmosfere z višjim deležem kisika, kjer so potrebne dodatne ocene.

C. Sestavine / nevarne sestavine

Nekatere rokavice/rokavi lahko vsebujejo sestavine, ki so znane kot možen povzročitelj alergije pri občutljivih osebah, pri katerih lahko pride do razdraženosti kože in/ali alergijske reakcije ob stiku. Če pride do alergijskih reakcij, takoj poiščite zdravniški nasvet. Za več informacij se obrnite na družbo Ansell.

D. Navodila za vzdrževanje

Shranjevanje: Shranite jih v originalni embalaži, proč od neposredne sončne svetlobe, na hladnem in suhem mestu. Shranjujte ločeno od virov ozona. Če so rokavice/rokavi pravilno shranjeni, kot je navedeno zgoraj, se ne bo zmanjšala njihova učinkovitost, njihove značilnosti pa se ne bodo pomembno spremenile. Če bi na rokavice/rokave lahko vplivalo staranje ali shranjevanje, je na embalažnem materialu naveden rok uporabe.

Čiščenje: Rokavice/rokavi, ki jih lahko perete, imajo piktograme, ki označujejo navodila za nego, in so prikazani v specifičnih informacijah na ali v embalaži. Raven učinkovitosti še nerabljene rokavice/rokava se po enem pranju ne zmanjša. Vendar pa uporabnik ali pralnica odgovarjata za učinkovitost rokavice/rokavov po pranju, če so bili rokavice/rokavi že uporabljeni. Podjetje Ansell za to ne more prevzeti odgovornosti.

E. Odstranjevanje

Uporabljene rokavice/rokavi so lahko kontaminirani s kužnimi ali drugimi nevamimi snovmi.

Zavržite jih v skladu z lokalnimi predpisi. Odlaganje na odlagališče in sežiganje morata biti nadzorovana.

Ansell EasyFlex 47-200

Več informacij in izjava o skladnosti: Haberkorn d.o.o., Vodovodna 7, 2000 Maribor, 02/620-67-10 ali na spletni strani www.haberkorn.si.