

# VARIMAT 700



## Lapos tetők megbízható hegesztése 4.0

A VARIMAT 700 automata hegesztőgép állandó folyamatbiztonságot és követési pontosságot kínál lapos tetők hegesztésénél. A nagy nyomású érintkezés, az innovatív fúvóka, az LQS és az energiakezelés biztosítják a hegesztés kiemelkedő minőségét.



Megnövelt hegesztési nyomás



Ideális súlyelosztás



Tartós kivitelű kerek szállítóágy

## VARIMAT 700

- Kimagasló hegesztési megbízhatóság a megnövelt érintkezési nyomásnak köszönhetően
- A változó szállítási tengelyek pontos nyomkövetést biztosítanak
- Fúvóka elősegíti a gyors behelyezést
- A beállított hegesztési paraméterekhez képest +/-10% eltérés esetén vizuális figyelmeztetés
- Rugalmas feszültségválasztás: 230V vagy 400V

### Technikai adatok

Feszültség	230 V; 400 V
Frekvencia	50/60 Hz
Teljesítmény	3680–5700 W
Sebesség	1.2–12.0 m/perc
Hőmérséklet	100–620 °C
Állítható légmennyiség	Igen
Hegesztőfej / varratszélesség	40 mm
Hegeszthető anyagok	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU
LQS	Igen
Kefe nélküli fúvó motor	Igen
Kefe nélküli hajtómotor	Igen
Hosszúság	605.0 mm
Szélesség	335.0 mm
Magasság	373.0 mm
Súly	37.5 kg
Tápkábel hossza	5.0 m
Tanúsítványok	CB tanúsítvány; CE; UKCA
Védelmi osztály	I.
Származási ország	Svájc

### Termékváltozatok

VARIMAT 700, 230V/3680W, 40mm, kábel nélkül	173.180
VARIMAT 700, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16	173.181
VARIMAT 700, 230V/3680W, 40mm, °F, dugó nélkül	174.614

Két további változatban kapható: VARIMAT 500 és VARIMAT 300



**HABERKORN** **LEISTER**  
HAZAI FORGALMAZÓJA

Haberkorn Kft. | 1106 Budapest, Tündérfürt utca 3.  
M: +36 30 206 35 40 | T: +36 1 884 88 83  
leister@haberkorn.hu | www.haberkorn.hu