









A. Uporaba – Rokavice so namenjene za zaščito rok, predvsem pred kemičnim brizganjem, in so skladne z usklajenimi standardi, ki jih prikazujejo piktogrami. **Razlaga simbolov in piktogramov:**

	<p>XXXX = skladen in potrjen skladno z zahtevami evropske uredbe 2016/425, pri čemer XXXX predstavlja identifikacijsko številko priglašene organa, ki je odgovoren za naslednje: Če je XXXX = 2797, je preverjanje tipске skladnosti EU na podlagi zagotavljanja kakovosti v proizvodnem procesu (modul D) izvedlo podjetje BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands. Če je XXXX = 0493, je nadzorovana preverjanja izdelkov (modul C2) izvedlo podjetje Centexbel Belgium (ID 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde.</p>		
 <p>TP TC 019/2011</p>	<p>Izdelek je potrjen skladno z zahtevami ruskih carinskih predpisov TP TC 019/2011</p>		<p>EN 420:2003 + A1:2009 = Pred uporabo preberite navodila</p>
	<p>EN388:2016 / A B C D E = Zaščita pred mehanskimi nevarnostmi: A: odpornost proti obrabi (raven zaščite od 0 do 4) B: odpornost proti prerezu (raven zaščite od 0 do 5) C: odpornost proti trganju (raven zaščite od 0 do 4) D: odpornost proti prebodu (raven zaščite od 0 do 4) E: odpornost proti prerezu skladno s preskusi TDM po standardu ISO EN 13997 (raven zaščite od A do F)</p>		 <p>EN ISO 374-5:2016 / VIRUS = Zaščita pred bakterijami, glivami in virusi.</p>
	<p>EN ISO 374-1:2016 / tip A, B ali C / J K L O P S ali T = Zaščita pred kemičnimi nevarnostmi: Tip A = čas prodora kemikalije > 30 minut; zaščita pred najmanj 6 kemikalijami s seznama, podanega v EN ISO 374-1:2016 Tip B = čas prodora kemikalije > 30 minut; zaščita pred najmanj tremi kemikalijami s seznama, podanega v EN ISO 374-1:2016 Tip C = čas prodora kemikalije > 10 minut; zaščita pred najmanj eno testno kemikalijo s seznama, podanega v EN ISO 374-1:2016 (pod piktogramom ni nobene kode). J = n-heptan, K = natrijev hidroksid, 40-odstotni, L = žveplove kisline, 96-odstotna, O = amonijak, 25-odstotni, P = vodikov peroksid, 30-odstotni, S = fluorovodikova kislina, 40-odstotna, T = formaldehid, 37-odstotni</p>		
	<p>EN 421:2010 = Zaščita pred radioaktivno kontaminacijo</p>		<p>Primerno za stik z živili. Skladno z uredbami EU 1935/2004 in 2023/2006</p>

Potrdilo o tipskem pregledu EU (modul B) je pripravilo podjetje Centexbel Belgium (ID 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde. **Opozorilo!** Podatki o odpornosti proti kemikalijam so bili ocenjeni v laboratorijskih pogojih in na podlagi vzorcev, vzeti samo na območju dlani, ter veljajo samo za preskušene kemikalije. Pri uporabi z mešanici je lahko odpornost drugačna. Podatki morda ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu. Preverite, ali rokavice ustrezajo predvideni uporabi. Pogoji na delovnem mestu se lahko razlikujejo od tipskega preskušanja, kar je odvisno od temperature, obrabe in razkroja. Pri uporabi so lahko rokavice manj odporne proti kemikalijam zaradi sprememb fizikalnih lastnosti. Premiki, raztrgana mesta, obraba ali razkroj, ki so posledica stika s kemikalijami in drugega, lahko bistveno skrajšajo čas uporabe. Pri korozivnih kemikalijah je lahko razkroj najpomembnejši dejavnik pri izbiri rokavic, odpornih proti kemikalijam. Podatki o pronicanju kemikalij, ki temeljijo na standardu EN 16523-1: 2015, in podatkih o razkroju, ki temeljijo na standardu EN 374-4: 2013, so na voljo na zahtevo. Če želite pridobiti izjavo EU o skladnosti, obiščite spletno stran www.ansell.com/regulatory **B. Previdnostni ukrepi za uporabo:** **1** Pred uporabo pregledajte rokavice, ali so brez poškodb in nepravilnosti, kot so luknje, luknjice in raztrgana mesta. Če se rokavice med uporabo raztrgajo ali preluknjajo, jih takoj zavrzite. Če ste v dvomu, rokavic ne uporabljajte, ampak uporabite nov par. **2** Če so rokavice kontaminirane, jih očistite ali operite, preden jih snamete. **3** Pazite, da kemikalije ne morejo priti v stik s kožo preko manšete. **4** Rokavic ne smete uporabljati za zaščito pred ionizirajočim sevanjem ali v zadrževalnih prostorih. **5** Rokavice ne smejo priti v stik z odprtim plamenom. **6** Vseh rokavic, ki so primerne za stik s hrano, ne morete uporabiti skupaj z vsemi vrstami hrane. Pri nekaterih rokavicah lahko pride do prekomerne migracije snovi v določene vrste živil. Za informacije o omejitvah in o tem, za katera živila se rokavice lahko uporabljajo, se obrnite na družbo Ansell ali preberite izjavo o skladnosti z živili družbe Ansell. **C. Sestavine/nevarne sestavine:** Nekatero rokavice lahko vsebujejo sestavine, ki so znane kot možen povzročitelj alergije pri občutljivih osebah, pri katerih lahko pride do razdraženosti kože in/ali alergijske reakcije ob stiku. Če pride do alergijskih reakcij, takoj poiščite zdravniški nasvet. Za več informacij se obrnite na družbo Ansell. **D. Navodila za vzdrževanje – shranjevanje:** Shranite jih v originalni embalaži, proč od neposredne sončne svetlobe, na hladnem in suhem mestu. Shranjujte ločeno od virov ozona. Če so rokavice pravilno shranjene, kot je navedeno zgoraj, se njihova učinkovitost ne bo zmanjšala in njihove značilnosti se ne bodo pomembno spremenile. Če bi na rokavice lahko vplivalo staranje ali shranjevanje, je na embalažnem materialu naveden rok uporabe. **Čiščenje:** To so rokavice za enkratno uporabo in niso namenjene pranju ali ponovni uporabi.

Več informacij in celotna izjava o skladnosti: Haberkorn d.o.o., Vodovodna 7, 2000 Maribor, 02/320-67-10 ali na spletni strani www.haberkorn.si