

NAVODILA ZA UPORABO**Zaščitna očala UVEX****Podatkovni list izdelka modela pheos cx2 9198 256****Uvex delovna zaščita GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth****Značilnosti izdelka:**

- Udobna zaščita zaradi izvedbe okvirja očal
- Inovativna uvex duo component tehnologija za maksimalno udobnost pri nošenju
- Optimalna zaščita zaradi tehnologije Twist-držala za odličen sedež brez drsenja
- Veliko vidno polje zaradi duo-sferičnega stekla
- Odlična ventilacija zagotavlja zdravo očesno klimo
- Ozka geometrija držala omogoča udobno nošenje kapsul za zaščito sluha, čelade in drugo

Tehnični podatki:	
Okvir	Držalo
Material	POM/TPE
Barva	črna/svetlo modra
	Oznaka
Proizvajalec	W
Standard	EN 166
Mehanska trdnost	F (45 m/s)
Odpornost proti delcem visoke hitrosti pri ekstremnih temperaturah	T
Oznaka skladnosti	CE
Steklo	
Material	PC
Debelina stekla	2,2 mm
Premaz	Uvex supravision excellence
Barva	Brezbarvno
	Oznaka
Stopnja zaščite	2C-1,2 (DIN EN 170)
Proizvajalec	W
Optični razred	1
Mehanska trdnost	F (45 m/s)

Odpornost proti delcem visoke hitrosti pri ekstremnih temperaturah	T
Površinska odpornost proti majhnim delcem	K
Odpornost pred rošenjem	N
Oznaka skladnosti	CE
Drugo	
teža	28 g
pakiranje	5 očal v škatli 160 očal v kartonu
Izpolnjevanje standardov	DIN EN 166 + DIN EN 170

Ta izdelek ustreza uredbi (EU) 2016/425.

Več informacij in celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani: www.haberkorn.si ali na telefonski številki: 02/320-67-10.