

**Qualität, die überzeugt**  
Pister Kugelhähne  
bei Haberkorn

**HABERKORN**



# HABERKORN

## Die passende Lösung mit Haberkorn Vertriebspartner

Haberkorn ist Vertriebspartner von Pister, dem Spezialisten für Hochdruck-, Absperr- und Steuerarmaturen, Platten- und Magnetventile sowie Multikupplungssysteme und Sonderlösungen. Als größter technischer Händler verbindet Haberkorn mit Pister eine langjährige Partnerschaft.





# Fluidtechnik seit mehr als einem halben Jahrhundert

Die Pister Kugelhähne GmbH ist ein seit drei Generationen familiengeführtes mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Muggensturm. Seit über 60 Jahren versorgt Pister seine Kunden mit innovativen Lösungen für verschiedenste Bereiche der Fluidtechnik und zählt zu den führenden Herstellern von Kugelhähnen.



# Das umfangreiche Sortiment von Pister



## BKH

Blockkugelhähne für unterschiedliche Anwendungen wie Baumaschinen-, Landmaschinen- und Mobilhydraulik, Bergbau, Gasindustrie. Verfügbar in Nennweite 4 bis 25 mit verschiedenen Anschlüssen und Varianten.

**Anschluss:** Schneidringverschraubung leichte und schwere Reihe, zölliges Gewinde, NPT-Gewinde, Schweißenden und -kegel, UNC/UNF-Einschraubgewinde, Schottverschraubung, Steckmuffen und -nippel, Rohrverschraubung

**Druckstufe:** bis PN 500 bar



## SKH

Schmiedestahlkugelhähne für unterschiedliche Anwendungen wie Hydraulik, Mobilhydraulik, Lackieranlagen, Gasindustrie, Dampf ... Verfügbar in Nennweite 4 bis 50 mit verschiedenen Anschlüssen und Varianten.

**Anschluss:** Schneidringverschraubung leichte und schwere Reihe, zölliges Gewinde, NPT-Gewinde, Schweißenden und -kegel, UNC/UNF-Einschraubgewinde, Schottverschraubung, Steckmuffen und -nippel, Rohrverschraubung

**Druckstufe:** bis PN 500 bar



## RKH

Edelstahlkugelhähne für die Bereiche Chemie, Petrochemie, Umwelttechnik, Offshore, Wasserhydraulik, Gasindustrie und viele mehr. Nennweiten von DN4 bis DN50 mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten.

**Anschluss:** Schneidringverschraubung leichte und schwere Reihe, zölliges Gewinde, NPT-Gewinde, Schweißenden und -kegel, UNC/UNF-Einschraubgewinde, Schottverschraubung, Rohrverschraubung

**Druckstufe:** bis PN 400 bar



## HBKH

Hubbegrenzer von einfach wirkenden Hydraulikzylindern, z. B. Kippzylinder von LKW-Aufbauten, Hebebühnen, Landmaschinenhydraulik. Nennweite 13.

**Anschluss:** Schneidringverschraubung leichte und schwere Reihe, Rohrverschraubung

**Druckstufe:** PN 350 bar



### TKH

Kugelhähne für sehr hohe Temperaturen bis 350 °C. Nennweite 6 bis 50.

**Einsatzbereiche:** Thermoöl, Dampf, Abgase, Bitumen

**Anschluss:** Schneidringverschraubung leichte und schwere Reihe, zölliges Gewinde, NPT-Gewinde, Schweißenden und -kegel, Rohrverschraubung

**Druckstufe:** bis PN 63 bar




### 3KH/4KH

Mehrwege-Kugelhähne, mit denen unterschiedliche Schaltbilder verwirklicht werden können. Diese Produkte sind in Block- und geschmiedeter Ausführung erhältlich. Nennweite 4 bis 40.

**Anschluss:** Schneidringverschraubung leichte und schwere Reihe, zölliges Gewinde, NPT-Gewinde, UNC/UNF-Einschraubgewinde, Schottverschraubung, Rohrverschraubung

**Druckstufe:** bis PN 500 bar



### PMK

Hammerfeste Multikupplungssysteme für den schnellen Werkzeugwechsel oder zur Auslegertrennung, speziell für den Baumaschineneinsatz. Die Systeme gibt es mit 1 bis 4 Kupplungen in den Nennweiten DN10 bis DN25 und mit einer Leistung von 75 bis 800 l/min. Verschieden große Kupplungen sind in einem System möglich.

**Druckstufe:** PN 330 bis 450 bar





# Hydraulikschläuche und -verschraubungen vom Spezialisten

Haberkorn ist Ihr kompetenter Komplettanbieter für Hydraulikschläuche und -verschraubungen. Durch eine große Sortimentsbreite und hohe Verfügbarkeit bei Schlauchleitungen und Verschraubungen finden Sie bei uns immer die passenden Produkte für Ihre Anwendung.



Schläuche, Armaturen



Kupplungen, Kugelhähne



Verschraubungen



Schlauchtrommeln



Rohrschellen



Messtechnik



Bearbeitungsmaschinen

BRIDGESTONE

d/DeMAC

FB

TIEFFE

Gates

P  
Pister  
Kugelhähne

SEL  
HOSES

SEMPERIT

STAUFF

T  
TRANSFER OIL

VOSS

VOSWINKEL  
High-Technology - Made in Germany

