

Vprašalnik industrijskih cevi in armatur

Kontaktni podatki

Podjetje

Naslov

Kontaktna oseba

Kraj in poštna št.

Oddelek

Telefon

E-pošta

Številka kupca

Splošne informacije

Tlačna cev

Željeni material cevi

Sesalna cev

Potrebna el. prevodnost da ne

Notranji Ø DN mm

Skupna dolžina (cevna linija) mm

Zunanji Ø DN mm

Potrebna količina m/kos

Najmanjši polmer upogibanja mm

Primerno za živila da ne

Parametri uporabe

Medij¹⁾ Koncentracija (%) Temperatura (°C) Čas (h) delovanja Pritisk/pod pritiskom (bar)

.....

Armature

Opis Velikost DN Material Kakovost tesnenja

Stran A

Stran B

Dodatne opombe

Pritrditev

s pol-objemkami da ne

Material

z objemkami da ne

.....

s hidravličnimi objemkami da ne

Zatezni trak BAND-IT da ne

Ocena tveganja

Ali imate urejeno oceno tveganja za uporabo cevne linije? da ne

Ostalo

Vaši dodatni podatki: standardi, predpisi, posebne zahteve, zunanji vplivi, trenutno uporabljena vrsta cevi. Prosimo, da vašemu povpraševanju dodate sliko trenutne cevne linije.

.....
.....

Datum

Impresum Za napake v tisku, ne prevzemamo nobene odgovornosti. Vse pravice pridržane. Uporaba besedil in ilustracij – tudi deloma – le s pisnim dovoljenjem podjetja. Vse dobave so narejene na podlagi naših pogojev prodaje in dobave. Haberkorn – Maribor 2018.